



Mini Pentura CC

TCH129 1xTL5-21W/840 HF

1, TL5, 21 W, 840 blanc neutre, Haute fréquence électronique

Le Pentura Mini CC TCH129 est une réglette très mince et décorative pour applications domestiques. Cette solution économique et prête à l'installation offre les avantages d'économie d'énergie de la technologie de lampe fluorescente associés à une électronique légère et un réflecteur interne breveté pour des performances d'éclairage améliorées. Pentura Mini CC TCH129 est équipé de connexions mâle-femelle et d'interrupteur marche/arrêt pour fonctionnement individuel au-dessus de plans et de postes de travail chez soi, les bureaux de télétravail et les environnements de loisirs.

Données du produit

Informations générales	
Code famille lampe	TL5 [TL5]
Appareillage	HF [Haute fréquence électronique]
Marquage CE	Oui
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 5 s

Données techniques de l'éclairage	
Nombre de sources lumineuses	1
Température de couleur	840 blanc neutre

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Consommation électrique	21 W


Approbation et application	
Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II

Conditions d'application	
Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable

Données du produit	
Nom du produit de la commande	TCH129 1xTL5-21W/840 HF
Nom de produit complet	TCH129 1xTL5-21W/840 HF
Code EOC	871155900875299
Code de commande	00875299
Code 12NC	910502546618
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711559008752
Conditionnement par carton	16
Codes EAN/UPC – Boîte	8711559804651

Mini Pentura CC

Schéma dimensionnel



Product	A
TCH129 1xTL5-21W/840 HF	905 mm

