



# LED en forme de A

## LED 200W A110 E27 CW 230V FR ND 1PF/6

Les lampes LED Philips en forme de A constituent une alternative LED aux lampes à incandescence standard. Elles offrent une belle lumière et les performances fiables que vous attendez des LED à un prix abordable.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Angle du faisceau (nom.)	150 degré(s)
Flux lumineux	3 450 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	123,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	28 W

Courant lampe (nom.)	140 mA
Puissance équivalente	200 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,95
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	85 °C

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	A110 [A 110 mm]

Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	28 kWh


Données du produit	
Nom du produit de la commande	LED 200W A110 E27 CW 230V FR ND 1PF/6

## LED en forme de A

Nom de produit complet	LED 200W A110 E27 CW 230V FR ND 1PF/6
Code EOC	871869966226400
Code de commande	66226400
Code 12NC	929002048501
Quantité par pack	1



Code EAN – Produit/Boîte	8718699662264
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699662271

### Schéma dimensionnel




Product	D	C
LED 200W A110 E27 CW 230V FR ND 1PF/6	110 mm	194 mm

### Données photométriques



Light Distribution Diagram - LED 200W A110 E27 CW 230V FR ND 1PF/6

General uniform lighting - LED 200W A110 E27 CW 230V FR ND 1PF/6



Spectral Power Distribution Colour - LED 200W A110 E27 CW 230V FR ND 1PF/6

## LED en forme de A

### Durée de vie



Life Expectancy Diagram - LED 200W A110 E27 CW 230V FR ND 1PF/6

Lumen Maintenance Diagram - LED 200W A110 E27 CW 230V FR ND 1PF/6

