



# CorePro LEDspot reflectorlampen

## CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D

Philips CorePro LEDspot reflectorlampen zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Ze zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10- of E27-lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeen- of gloeilampspots. Philips CorePro LEDspot reflectorlampen bieden aanzienlijke energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

### Product gegevens

| Algemene informatie                       |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Lampvoet                                  | E27                |
| Nominale levensduur                       | 15.000 hr          |
| Schakelcyclus                             | 50.000             |
| Lamptype                                  | LED                |
| Meetreferentie van lichtstroom            | Narrow Cone        |
| Gegevens lichttechniek                    |                    |
| Kleurcode                                 | 827 [CCT of 2700K] |
| Bundelhoek (nom.)                         | 36 graden          |
| Lichtstroom                               | 210 lm             |
| Lichtsterkte (nom.)                       | 400 cd             |
| Kleuraanduiding                           | Warm wit (WW)      |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)     | 2700 K             |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)           | 70,00 lm/W         |
| Kleurconsistentie                         | <6                 |
| Kleurweergave-index (CRI)                 | 80                 |
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 %               |

| Lichtstroom in conus van 90° (nom.) | 210 lm       |
|-------------------------------------|--------------|
| Bedrijfs- en elektrische gegevens   |              |
| Ingangsfrequentie                   | 50 to 60 Hz  |
| Ingangsfrequentie                   | 50 tot 60 Hz |
| Energieverbruik                     | 3 W          |
| Lampstroom (nom.)                   | 23 mA        |
| Overeenkomstig vermogen             | 40 W         |
| Opstarttijd (nom.)                  | 0,1 s        |
| Opwarmtijd tot 60% licht            | 0,1 s        |
| Arbeidsfactor                       | 0,5          |
| Spanning (nom.)                     | 220-240 V    |
| Operationele temperatuur            |              |
| T-behuizing maximaal (nom.)         | 47 °C        |
| Dimbaarheid en regelsystemen        |              |
| Dimbaar                             | Nee          |

## CorePro LEDspot reflectorlampen

### Eigenschappen behuizing en afmetingen

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Lampafwerking           | Helder   |
| Lampvorm                | R63      |
| Nettogewicht (per stuk) | 0,094 kg |

### Keurmerken en classificaties

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Energie-efficiëntieklasse       | G      |
| Geschikt voor accentverlichting | Ja     |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur   | 3 kWh  |
| EPREL-registratienummer         | 397643 |
| CE-markering                    | Ja     |
| Conform EU RoHS-richtlijn       | Ja     |
| EyeComfort                      | Ja     |
| Flikkerwaarde (PstLM)           | 1      |
| Stroboscoopeffectwaarde (SVM)   | 0,4    |


### Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen No

### Productgegevens


|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Productnaam voor bestelling      | CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D |
| Volledige productnaam            | CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D |
| Full EOC                         | 871869681179500                         |
| Bestelcode                       | 8718696811795                           |
| Materiaalnr. (12NC)              | 929001891302                            |
| Lokale code                      | 81179500                                |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                                       |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8718696811795                           |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 6                                       |
| EAN/UPC - Case                   | 8718696811801                           |

### Maatschets




| Product                                 | D     | C      |
|-----------------------------------------|-------|--------|
| CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D | 63 mm | 102 mm |

### Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D



Light Distribution Diagram - CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D

CorePro LEDspot reflectorlampen


Fotometrische gegevens




Philips Lighting N.V.

Accent Lighting Spots - CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

