


PHILIPS

Sienas lampa

myGarden

Patio

Pelēka



15280/54/PN



Izbaudiet brīnišķīgu dārza apgaismojumu

Šī skaistā Philips myGarden sienas lampa izstaros siltu baltu gaismu uz jūsu dārza mājas sienas vai terasē. Turklāt tā ir energoefektīva. Šī lampa ir izgatavota no augstas kvalitātes alumīnija. Tās melnā krāsa ar sudraba akcentiem piešķirs lielisku noskaņu jūsu dārzam.

Dekorējiet savu dārzu ar gaismu

- Dekoratīvs āra apgaismojums
- Izvēlieties retro stilu
- Izvēlieties ārsienu lampām
- Augstas kvalitātes alumīnijs un augstvērtīgi mākslīgie materiāli

Izbaudiet āra apgaismojumu vienkāršā veidā

- Vienkārša uzstādīšana katram lietojumam
- Izmantošanai āra

Izceltie produkti

Dekoratīvs āra apgaismojums

Āra apgaismojums var uzlabot jūsu dārza vai pagalma izskatu, izgaismojot pievilcīgus objektus un takas vai radot piemērotu noskaņu neaizmirstamiem vakariem ar draugiem un ģimeni. Tāpēc Philips radīja myGarden — pievilcīgu dekoratīvu āra apgaismojuma gaismekļu klāstu ar auru un funkcionalitāti, lai jūs varētu iekārtot pagalmu atbilstoši savai stila izjūtai.

Izvēlieties retro stilu

Izstrādāts Eiropā. Šim gaismeklim ir unikāls dizains, lai jūs varētu piešķirt pagalmam retro izskatu.

Izvēlieties ārsienas lampām

Padariet savu pagalmu iespaidīgāku ar šo sienas lampu, kas ideāli piemērots uzstādīšanai tuvu pie priekšdurvīm vai uz terases sienām.

Augstas kvalitātes materiāls

Šis Philips gaismeklis ir izgatavots tieši ārpuselpu apgaismojumam. Tas ir izturīgs un paredzēts ilgstošai darbībai, tāpēc šis gaismeklis izgaismos jūsu dārzu katru nakti. Tas izgatavots no augstas kvalitātes lieta alumīnija un augstvērtīgas sintētikas.

Vienkārši uzstādāms

Šis gaismeklis un tā stiprinājumi paredzēti vienkāršai uzstādīšanai, viss nepieciešamais iekļauts iepakojumā, piemēram, Torx atslēga un Torx skrūvgriezis. Tāpat sniegti precīzi norādījumi par produkta uzstādīšanas vietu un atbilstošā informācija par ūdensizturības IP pakapēm.

Izmantošanai ārā



Šī Philips āra lampa ir īpaši izstrādāta mitrai ārpuselpu videi, un tai ir veiktas rūpīgas pārbaudes, lai nodrošinātu ūdensizturību. IP pakāpi raksturo divi skaitļi: pirmais attiecas uz aizsardzības līmeni pret putekļiem, bet otrs – uz aizsardzības līmeni pret ūdeni. Šim gaismeklim ir IP44: tas ir aizsargāts pret ūdens uzšļakstīšanos. Tas ir izplatīts gaismeklis, lieliski piemērots vispārīgam lietojumam pagalmā.

Specifikācijas

Dizains un apdare

- Krāsa: Pelēka
- Materiāls: Alumīnijs

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Pilnībā ūdensnecaurlaidīgs: Jā

Dažādi

- Radīts tieši: Dārzs un terase
- Stils: Klasika
- Tips: Sienas lampas
- Acu komforts: Nē

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 1,580 kg
- Augstums: 23,5 cm
- Garums: 14 cm
- Platums: 19,7 cm

Serviss

- Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

- Elektrotīkla strāva: 50–60 Hz
- LED: Nē
- Iekļautā gaismas avota enerģijas klase: spuldze nav iekļauta
- Stiprinājums/patrona: E27
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: -
- Maksimālās jaudas vatos rezerves spuldzes: 60 W
- IP kods: IP44
- Aizsardzības klase: I — iezemēts
- Nomaināms gaismas avots: Jā
- Gaismas avotu skaits: 1

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718696169827
- Neto svars: 1,58 kg
- Bruto svars: 1,76 kg
- Augstums: 24,6 cm
- Garums: 14,6 cm
- Platums: 20,3 cm
- Materiāla numurs (12NC): 915005693101



Izlaides datums:
2024-02-07
Versija: 0.633

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com