

PHILIPS

Econic 室外壁燈

Hue White 及 Color
Ambiance

整合式 LED


白色和彩色燈光

市電電源

透過 Hue 橋接器智慧控制*



17438/30/P7



無限可能

將 Hue 系統拓展至戶外。Econic 壁燈可連接您現有的 Hue bridge，使用各種功能，包括離家控制與日常作息設定，隨心營造燈光氛圍。未隨附 Hue bridge

無限可能

- 利用 1600 萬色妝點戶外空間
- 暖白光與冷白光助您放鬆
- 為特殊場合提供特別的燈光

輕鬆操控且舒適無比

- 設定計時器，享受便利生活
- 依您想要的方式控制
- 無論在室內或外出時皆可智慧控制
- 設定燈光，歡迎您回家

從智慧型裝置使用 Hue 橋接器全面控制

- 需要飛利浦 Hue 橋接器

專為戶外空間設計

- 耐候 (IP44)
- 高品質鋁合金與強化玻璃
- 高照明輸出


產品特點

妝點戶外空間



Philips Hue 戶外照明可讓您盡情施展魔法。恣意玩轉 1600 萬色及應有盡有的白光色調，創造您想要的效果。打亮物體、樹葉或走道，讓您的空間更加亮眼出眾。使用 Hue 應用程式儲存您最愛的照明設定，只要用手指輕點一下，即可隨時叫出設定。

熱至冷白色



Philips Hue 戶外照明能為您延長傍晚時光。為露台、陽台或門廊設定適合的氛圍，幫助您放鬆身心。運用夏日豔陽的暖白光，或是冬日的冷白光，一年四季隨心所欲享受任何一種白光色調。

為特殊場合提供特別的燈光



迎接愉悅的佳節氣氛，就從智慧型燈具開始！使用 Philips Hue 燈改變居家氛圍，營造不同的節慶與季節體驗，例如在聖誕節採用明亮的紅光與綠光、在春日妝點柔和的粉色彩，或是在萬聖節使用詭譎的紫色打造最恐怖的鬼屋。

設定計時器，享受便利生活



在戶外享受更長的傍晚時光，等到日落後才結束庭院工作或將垃圾拿到戶外也沒關係。設定時程或利用日落與日出作息，自動開啟 Philips Hue 燈。當然，您也可以按照同一種方法關閉或調暗燈光。您再也不需要擔心是否忘了關燈。

依您想要的方式控制



使用橋接器連接 Philips Hue 燈，開始探索無限可能。從您的智慧型手機或平板電腦透過 Philips Hue app 來控制燈光，或在系統中加入室內開關來變換燈光。設定計時器、通知、鬧鐘等功能，享受完整的 Philips Hue 體驗。Philips Hue 甚至可以搭配 Amazon Alexa、Apple HomeKit 和 Google Assistant 運作，讓您用聲音控制燈光。

無論在室內或外出時皆可智慧控制



照亮您的戶外空間，一探外頭的世界。透過 Hue Bridge 連接戶外的燈具，即可隨心所欲控制燈光。您可利用 Philips Hue 戶外感測器、Philips Hue app 等室內遙控選項，或是語音指令 (Amazon Alexa、Apple HomeKit 或 Google Assistant) 來控制戶外燈光，也可以設定照明時程來模擬家中有人的狀態。不論是在舒適的家，或是在其他地方，您都可以控制戶外照明。

設定燈光，歡迎您回家



體驗燈光在您到家自動開啟和出門時自動關閉的舒適體驗。從停好車，直到進入家裡的過程，都有合適的燈光伴您左右。使用 Philips Hue 戶外感測器，或是將 Hue 應用程式設定成「在家」或「外出」模式，也可交給地理位置定位來判斷，讓您不用觸碰任何按鈕就可以開啟關閉所有燈，就是這麼輕鬆簡單！

需要飛利浦 Hue 橋接器




使用橋接器連接 Philips Hue 燈，即可透過智慧型手機或平板電腦的 Philips Hue app 控制燈光。您也可以使用 Philips Hue 室內調光開關來開關 Philips Hue 燈和調整亮度。

耐候 (IP44)



這款 Philips Hue 戶外燈具專為戶外環境設計，經過嚴謹測試，可確保卓越性能。其 IP 等級以兩個數字表示，第一個數字代表其防塵保護等級，第二個數字為其防水保護等級。這款燈具符合 IP44 標準，可防護任何方向的水花潑濺，是最常見也最適合戶外使用的產品。

高品質鋁合金與玻璃



本系列產品專為戶外使用設計。我們採用高品質的鋁合金與強化玻璃材質，可確保燈具在戶外各種條件下擁有卓越性能。精明的材質選用，有助於提供最佳的射頻。

高照明輸出



這款 Philips Hue 燈具可提供充足的照明輸出，以舒適的光線照亮您的花園。這款 Philips Hue 燈具可打亮大門入口、增添更多氣氛、為您營造各式情境，將戶外空間的美感推向嶄新境界。

規格

設計與外型

- 顏色: 黑色
- 材質: 玻璃

隨附額外功能/配件

- 可透過 Hue 應用程式與開關調光: 是

照明特性

- 演色性指數 (CRI): 80

其他

- 特殊設計: 花園與陽台
- 類型: 壁燈

產品尺寸與重量

- 淨重: 2.580 kg
- 高度: 11.5 cm
- 長度: 26 cm
- 寬度: 26 cm

服務

- 保固: 2 年

技術規格

- 流明輸出 (4000K): 1,140 lm
- 使用壽命達: 25,000 h
- 光色: 2000-6500 Hue White Color Ambiance
- 主電源: 範圍 220 V - 240 V, 50-60 Hz
- LED: 是
- 內建 LED: 是
- 燈泡數量: 1
- 隨附燈泡瓦數: 15 W
- 替換燈泡最高瓦數: 15 W
- IP 防護等級: IP44, 防潑水
- 防護等級: I - 接地
- 光源可替換性: 不可自行更換的 LED 光源
- 控制齒輪的可替換性: 不可自行更換的控制器

- 流明輸出 (2700K): 1,040 lm

支援項目

- 與效果功能相容: Yes
- Philips Hue 應用程式: IOS 15 及更新版本, Android 10.0 及更新版本

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8718696170564
- 淨重: 2.58 kg
- 淨重: 3.05 kg
- 高度: 355 mm
- 長度: 200 mm
- 寬度: 345 mm
- 材質編號 (12NC): 915005731901



出版日期: 2024-02-05
版本: 0.611

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com