

PHILIPS

Nyro kültéri
sétányvilágító lámpa

Hue White and color
ambiance

Integrált LED

Fehér és színes fény

Hálózati tápellátású

Intelligens szabályozás Hue
Bridge-dzsel*



17455/30/P7



Korlátlan lehetőségek

Világítsa meg az ösvényeket a Nyro sétányvilágító lámpa lefele irányított fényével! Ez a finom stílusú, fekete színű kültéri lámpatest diszkrét fényhatást hoz létre mind fehér, mind a 16 millió szín valamelyikében.

Korlátlan lehetőségek

- Különleges fény különleges alkalmakra
- Dekorálja otthonát fénnel az ünnepekre

Egyszerű vezérlés és kényelem

- Időzítők beállítása a kényelem érdekében
- Egyéni vezérlés

Teljes körű vezérlés okos eszközről a Hue Bridge segítségével

- Philips Hue bridge szükséges

Kifejezetten kültérre tervezve

- Időjárásálló (IP44)
- Kiváló minőségű alumínium, és kiváló szintetikus anyagok

Fénypontok

Különleges fény különleges alkalmakra



Az ünnepi hangulat itt kezdődik – az intelligens fényvel! Használja Philips Hue lámpáit, hogy otthonát ünnepi élménnyé alakítsa: fényes piros és zöld karácsonyra, finom pasztell tavaszra, vagy akár félelmetes, ragyogó lila, hogy az öné legyen a környék legkísértetesebb háza Halloweenkor.

Dekorálja otthonát fényel az ünnepekre



Az ünnepi hangulat itt kezdődik – az intelligens fényvel! Használja Philips Hue lámpáit, hogy otthonát ünnepi élménnyé alakítsa: fényes piros és zöld karácsonyra, finom pasztell tavaszra, vagy akár félelmetes, ragyogó lila, hogy az öné legyen a környék legkísértetesebb háza Halloweenkor.

Időzítők beállítása a kényelme érdekében



Élvezze a hosszú, szabadban töltött estéket, fejezze be a kerti munkát, vagy vigye ki a szemetet naplemente után. Programozza Philips Hue rendszerét a világítás be- és kikapcsolására egy megadott menetrend szerint, vagy aktiválja a napnyugta/napkelte programot. Természetesen hasonló módon lehet a fényeket kikapcsolni vagy tompítani is. Soha többé nem kell aggódnia amiatt, hogy bekapcsolva felejtette-e a világítást otthon!

Egyéni vezérlés



Csatlakoztassa a Philips Hue lámpát a Bridge rendszerhez, és fedezze fel a végtelen lehetőségeket. Vezérelje a fényeket az okostelefonjáról vagy táblagépről a Philips Hue alkalmazással, vagy illessze hozzá a beltéri kapcsolókat a rendszeréhez a fények módosításához. Állítsa be az időzítőket, értesítéseket, riasztásokat és sok más lehetőséget a teljes körű Philips Hue-élmény érdekében. A Philips Hue használható az Amazon Alexa, az Apple HomeKit és a Google Assistant szolgáltatásokkal is, amelyekkel hanggal vezérelheti a lámpáit.

Philips Hue bridge szükséges




Csatlakoztassa Philips Hue lámpáit a Bridge-hez, vagy szabályozza őket okostelefonjáról vagy táblagépről a Philips Hue alkalmazáson keresztül. Vagy szabályozhatóatja világítását a Philips Hue beltéri kapcsoló ki- és bekapcsolásával, illetve a fényerő szabályozásával is.

Időjárásálló (IP44)



Ezt a Philips Hue kültéri lámpatestet kifejezetten kültéri használatra tervezték, és szigorú teszteknek vetették alá a megfelelő üzembiztonság érdekében. Az IP-szintet két szám jelöli: az első a por, a második a víz elleni védelem szintjét jelöli. A lámpa IP44-es értékkel rendelkezik: védett a bármilyen irányból ráfröccsenő vízzel szemben. A termék kültéren a legáltalánosabb használatra alkalmas; ideális fényforrás.

Kiváló minőségű

A termékek kimondottan kültéri használatra készültek. Csak a legjobb minőségű anyagokat használjuk, a kültéri körülmények közötti legjobb teljesítmény elérése érdekében; az anyagokat intelligens módon használjuk fel, a rádiófrekvencia optimalizálására.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Fém

További funkcióval/tartozékkal

- Hue alkalmazással és Hue kapcsolóval szabályozható: Igen

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Kert és terasz
- Típus: Oszlopos/talapzatos kialakítás

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 2,431 kg
- Magasság: 40 cm
- Hosszúság: 25,5 cm
- Szélesség: 9,9 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Fényáram 4000 kelvinen: 1 020 lm
- Élettartama akár: 25 000 h
- Színhőmérséklet: 2000–6500 Hue White Color Ambiance
- Hálózati tápellátás: Feszültség: 220–240 V, 50–60 Hz
- LED: Igen
- Beépített LED: Igen
- Fényforrások száma: 1
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 13.5 W
- IP-kód: IP44, freccsenő víz ellen védett
- Védelmi osztály: II - kettős szigetelésű
- A fényforrás cserélhetősége: Szakember által cserélhető LED-fényforrás
- A működtető szerelvény cserélhetősége: Szakember által cserélhető működtetőszelvény
- Fényáram 2700 kelvinen: 710 lm

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: Yes
- Philips Hue alkalmazás: IOS 15 és újabb, Android 10.0 és újabb

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718696174296
- Nettó tömeg: 2,43 kg
- Bruttó tömeg: 2,94 kg
- Magasság: 327 mm
- Hosszúság: 116 mm
- Szélesség: 416 mm
- Cikkszám (12NC): 915005841601



Kiadás dátuma:
2024-02-05
Verzió: 0.853

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com