

PHILIPS

Attract āra sienas
lampa

Hue White and Color
Ambiance

Iebūvēta LED spuldze

Balta un krāsaina gaisma

Barošana no elektrotīkla

Viedā vadība ar Hue Bridge*



17461/30/P7



Neierobežotas iespējas

Attract ārpusstelpu sienas laterna ar stikla abažūru un unikāliem gaismas efektiem, kas uz sienas izgaismo neuzkrītošu krāsainu arku, ir tradicionāls un tajā pašā laikā moderns jūsu lieveņa, pagalma vai mājas priekšas taciņas papildinājums.

Neierobežotas iespējas

- No silti baltas līdz vēsi baltai gaismai jūsu atpūtai
- Svētkos izrotājiet savas mājas ar gaismu
- Atgriezieties mājās ar iestatītu apgaismojumu
- Gaismas ceļvedis fokusētam apgaismojumam

Vienkārša vadība un komforts

- Kontrolējiet pēc saviem ieskatiem

Pilnīga kontrole no viedierīces ar Hue bridge vadības paneli

- Nepieciešams Philips Hue tilts

Konstruēts speciāli jūsu pagalmam

- Piemērots izmantošanai ārā (IP44)
- Augstas kvalitātes alumīnijs un augstvērtīgi mākslīgie materiāli

Izceltie produkti

Gan silta, gan vēsa baltā gaisma



Paidziniet vakarus, izmantojot Philips Hue āra apgaismojumu. Radiet vēlamo noskaņu terasē, uz balkona vai verandā un atpūties. No silti baltās gaismas, kas atgādina vasaras sauli, līdz ledus vēsai ziemas dienasgaismai: visa gada garumā jūs varat baudīt visus baltas gaismas toņus atbilstoši savam noskaņojumam.

Svētkos izrotājiet savas mājas ar gaismu



Svētku prieks sākas šeit — ar video apgaismojumu! Izmantojiet Philips Hue gaismekļus, lai pārveidotu savu māju svētku noskaņās: spilgti sarkani un zaļi toņi Ziemassvētkiem, neuzkrītoši pasteltoņi pavasarim vai baismīgi violeti mirdzoši toņi, lai Helovīnos radītu visspocīgāko māju kvartālā.

Atgriezieties izgaismotās mājās



Iestatiet lietotni Philips Hue app, lai tā atpazītu, kad tuvosieties savām mājām. Jūsu iestatītās vietas gaismas ieslēgsies automātiski, pirms paspēsiet izkāpt no automobiļa vai uziet uz piemājas ceļa.

Gaismas ceļvedis fokusētam apgaismojumam

Iegūstiet virzītu un izkliedētu apgaismojumu, izmantojot āra gaismekļus, kuri ietver gaismas vadību un gaismeklī esošo abažūra cauruļveida spuldzi, kas izstaro krāsainu gaismas kūli pret sienu.

Kontrolējiet pēc saviem ieskatiem



Savienojiet Philips Hue gaismekļus ar Bridge vadības paneli un atklājiet bezgalīgas iespējas. Vadiet apgaismojumu no viedtālruna vai planšetdatora, izmantojot Philips Hue app lietotni, vai arī pievienojiet iekštelpu slēdžus savai sistēmai, lai vadītu lampas. Iestatiet taimerus, paziņojumus, modinātājus un daudz ko citu, lai baudītu pilnīgu Philips Hue pieredzi. Philips Hue ir saderīgs ar Amazon Alexa, Apple HomeKit un Google Assistant, kas nodrošina iespēju vadīt gaismekļus ar balsi.

Nepieciešams Philips Hue tilts




Savienojiet Philips Hue gaismekļus ar Bridge vadības paneli, lai vadītu apgaismojumu no viedtālruna vai planšetdatora, izmantojot Philips Hue app lietotni. Vai vadiet Philips Hue gaismekļus ar Philips Hue gaismmaiņa iekštelpu slēdzi ieslēgšanai/izslēgšanai un apgaismojuma aptumšošanai.

Piemērots izmantošanai ārā (IP44)



Šis Philips Hue āra gaismeklis ir īpaši izstrādāts ārpuselpu videi, un tam ir veiktas rūpīgas pārbaudes, lai nodrošinātu veiktspēju. IP pakāpi raksturo divi skaitļi: pirmais attiecas uz aizsardzības līmeni pret putekļiem, bet otrs — uz aizsardzību pret ūdeni. Šim gaismeklī ir IP44: tas no visām pusēm ir aizsargāts pret ūdens uzšakstīšanos. Tas ir populārs gaismeklis, lieliski piemērots vispārīgam lietojumam pagalmā.

Augsta kvalitāte



Šie ražojumi ir speciāli izgatavoti lietošanai ārpus telpām. Mēs izmantojam augstākās kvalitātes materiālus, lai nodrošinātu vislabāko veiktspēju āra apstākļos, kā arī materiālu viedu izmantošanu, lai optimizētu radiofrekvences.

Specifikācijas

Dizains un apdare

- Krāsa: Melns
- Materiāls: stikls

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Aptumšojams ar Hue lietotni un slēdzi: Jā

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80

Dažādi

- Radīts tieši: Dārzs un terase
- Tips: Sienas lampa

Enerģijas patēriņš

- Energoefektivitātes marķējums (EEL): G

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 1,333 kg
- Augstums: 25,1 cm
- Garums: 22,4 cm
- Platums: 18,2 cm

Serviss

- Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

- Lūmenu atdeve pie 4000K: 590 lm
- Kalpošanas laiks līdz: 25 000 stundas
- Gaismas krāsa: 2000–6500 Hue White Color Ambiance
- Elektrotīkla strāva: Diapazons 220 V–240 V, 50–60 Hz
- LED: Jā
- Iebūvēta LED: Jā
- Spuldžu skaits: 1
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 8 W
- Maksimālās jaudas vatos rezerves spuldzes: 8 W
- IP kods: IP44, aizsardzība pret izšļakstītu ūdeni
- Aizsardzības klase: I — iezemēts
- Gaismas avota aizvietojamība: Speciālistam nomaināms LED gaismas avots
- Vadības mehānismu aizvietojamība: Vadības mehānismu drīkst nomainīt speciālists
- Lūmenu atdeve pie 2700K: 350 lm

Kas tiek atbalstīts

- Saderība ar efektiem: Yes
- Philips Hue App: Android 15 un jaunākas versijas, Android 10.0 un jaunākas versijas

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718696174357
- Neto svars: 1,33 kg
- Bruto svars: 1,95 kg
- Augstums: 315 mm
- Garums: 195 mm
- Platums: 240 mm
- Materiāla numurs (12NC): 915005842401



Izlaides datums:
2023-11-10
Versija: 0.569

© 2023 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com