

PHILIPS

Stropné svetidlo

myLiving

Suede

biela

LED



31801/31/E4



Vy zdobte svoj domov svetlom

Prijemný a jednoduchý tvar tohto nástenného a stropného LED svetidla Philips myLiving Suede je jemný a nerušivý, hodí sa do každej miestnosti a vytvára záplavu chladného denného svetla.

Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Úspora energie
- Vysoko kvalitné osvetlenie LED
- Spoločnosť Philips ponúka záruku 5 rokov na modul LED a ovládač

Špeciálne vlastnosti

- Vhodné na inštaláciu na stenu aj strop

Navrhnuté pre vašu obývačku a spálňu

- Dokonalé na oddych aj spoločenský život
- Vytvorte štýlovú a útulnú atmosféru

Hlavné prvky

Úspora energie



Táto energeticky úsporná žiarivka Philips v porovnaní s tradičnými zdrojmi osvetlenia šetrí energiu a pomáha vám ušetriť peniaze na účtoch za elektrinu. Navyše prispieva svojou troškou k ochrane životného prostredia.

Vysoko kvalitné osvetlenie LED




Technológia LED integrovaná v tomto svietidle Philips je jedinečne vyvinutým riešením spoločnosti Philips. Svietidlo má funkciu okamžitého rozsvietenia a zaručuje optimálny svetelný výkon a zvýraznenie živých farieb vášho domova.

5-ročná záruka na systém LED



K štandardnej 2-ročnej záruke na toto svietidlo ponúka spoločnosť Philips 5-ročnú záruku na systém LED, teda na modul LED a ovládač tejto lampy.

Inštalácia na stenu aj strop



Nainštalujte toto svietidlo na stenu alebo na strop – presne podľa svojich predstáv.

Dokonalé na oddych aj spoločenský život

Obývacía izba je srdcom každej domácnosti – miestom na stretnutie rodiny, oddych aj privítanie hostí. Osvetlenie obývacej izby a spálne musí byť flexibilné a ľahko nastaviteľné, aby sa dalo prispôsobiť rôznemu využitiu počas dňa. Vhodne rozmiestnite rôzne svetelné zdroje, hrajte sa s vrstvením svetla a vytvorte tak dojem priestranosti, vďaka čomu sa celá miestnosť presvetlí a ešte viac zútulní.

Vytvorte štýlovú atmosféru

Toto svetlo je navrhnuté podľa najnovšej módy, trendov a životného štýlu, aby dokonale zapadlo do vášho interiéru a pomohlo definovať atmosféru, po ktorej ste vždy túžili.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: plast

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- 5 ročná záruka na modul LED: áno
- Nastaviteľná bodová hlavica: Nie
- Efekt rozptýleného svetla: áno
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Dokonale vhodné na inštaláciu na stenu aj strop: áno
- Zahnuté diaľkové ovládanie: Nie
- Ústredný prvok: áno

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Funkčné osvetlenie
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné svetidlo
- EyeComfort: Nie

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,478 kg
- Výška: 7,94 cm
- Dĺžka: 28 cm
- Šírka: 28 cm

Servis

- Záruka: 5 rokov

Technické špecifikácie

- Životnosť až: 20 000 h
- Priemer: 280 mm
- Celkový svetelný tok svetidla v lúmenoch: 1200
- Farba svetla: 6500
- Napájanie zo siete: 220–240
- Svetidlo s možnosťou stmievania: Nie
- LED: áno
- Zabudované LED: áno
- Vrátane žiarovky s wattovým výkonom: 12
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda I

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8718696163597
- Netto hmotnosť: 0,35 kg
- Brutto hmotnosť: 0,58 kg
- Výška: 340 mm
- Dĺžka: 86 mm
- Šírka: 335 mm
- Číslo materiálu (12NC): 915005503601



Dátum vydania: 2023-11-10
Verzia: 0.624

© 2023 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spolažnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com