

PHILIPS

Being mennyezeti lámpa

Hue White ambiance

Integrált LED

Bluetooth-vezérlés alkalmazáson keresztül

Hue Dimmer switch mellékelve

További lehetőségekért Hue Bridge eszközzel bővíthető



32610/48/P6



Intelligens világítás egyszerűen

Élvezze a Philips Hue White ambiance Being ezüst színű mennyezeti lámpa finom ragyogását. Vékony alumíniumkörök sugározzák a meleg és hideg árnyalatú fehér fényt három irányba. A fények azonnal kapcsolhatók a tartozék Hue fényerő-szabályozó kapcsolóval vagy Bluetooth segítségével. A Hue Bridge használatával további intelligens funkciók is elérhetővé válnak.

Kényelmes fényerő-szabályozás


- Párosítsa egy vezeték nélküli fényerő-szabályozós kapcsolóval az egyszerű vezeték nélküli vezérléshez

Intelligens világítás egyszerűen

- Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással
- Hangvezérlésű világítás*
- Állítsa be a megfelelő hangulatot a melegtől hidegig terjedő fehér fényvel
- Kifogástalan fénykombináció mindennapi tevékenységekhez
- Használja ki az összes intelligens világítási funkciót a Hue Bridge segítségével

Fénypontok

Telepítést nem igénylő fényerő-szabályozás



Vezérelje a Philips Hue lámpákat közvetlenül a fényerő-szabályozós kapcsolóról. Be- és kikapcsolhatja a lámpákat, válthat a négy különböző fényrecept között, valamint beállíthatja a megfelelő fényerőt. Az elhelyezése gyors, egyszerű és problémamentes. Csak rögzítse a kapcsolót tetszés szerint bárhova a hátlapon található csavarok vagy ragasztószalag segítségével. Csak párosítani kell a kapcsolót és a lámpát, valamint el kell helyezni a kapcsolót a lakás bármely pontján. Ennyi az egész!

Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással



A Hue Bluetooth alkalmazással vezérelheti a Hue intelligens lámpákat otthona egy szobájában. Akár 10 intelligens lámpát is hozzáadhat, és mobilkészülékéről csak egy gomb megérintésével vezérelheti azokat.

Hangvezérlésű világítás*



A Philips Hue egy kompatibilis Google Nest vagy Amazon Echo eszközzel párosítva működik az Amazon Alexával és a Google Asszisztenssel. Az egyszerű hangparancsokkal a szoba egy vagy több lámpáját vezérelheti.

Állítsa be a megfelelő hangulatot a melegtől hidegig terjedő fehér fényrel



Ezek a fényforrások és lámpatestek a melegtől a hidegig terjedő fehér fény különböző árnyalatait biztosítják. A teljes fényerő-szabályozással a ragyogótól az alacsony intenzitású éjszakai fényig napi igényeihez állíthatja be világítását tökéletes árnyalattal és fényerővel.

Kifogástalan fénykombináció mindennapi tevékenységekhez



Könnyebbé és kellemesebbé teheti a napot a négy gyári fénybeállítás, amelyeket különösen a mindennapi feladatokhoz terveztek: Feltöltődés, a Koncentrálás, az Olvasás és a Lazítás. A két hűvös tónusú beállítás, a Feltöltődés és a Koncentrálás segít reggelente elindulni és folyamatosan összpontosítani, míg az Olvasás és a Pihenés melegebb beállításai elősegítik a jó olvasást és a pörgő lélek megnyugvását.

Használja ki az összes intelligens világítási funkciót a Hue Bridge segítségével



Csatlakoztassa okoslámpáit egy Hue Bridge központhoz (külön megvásárolható) az összes Philips Hue funkció kihasználásához. A Hue Bridge használatával akár 50 lámpát is vezérelhet teljes otthonában. Rutinok létrehozásával automatizálhatja világítási rendszerét. Okoslámpáit vezérelheti otthonától távol is vagy okostartozékok hozzáadásával, mint például mozgásérzékelők és intelligens kapcsolók.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: alumínium
- Anyag: fém

További funkcióval/tartozékkal

- 4 fényrecept: Igen
- Szórt fényhatás: Igen
- Távvezérlővel szabályozható: Igen
- Hue Switch: Igen
- hue Switch mellékelve: Igen
- Integrált LED: Igen
- Tökéletes a hangulatteremtéshez: Igen
- A Philips HUE Bridge segítségével bővíthető: Igen
- ZigBee Light Link: Igen

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Konyha
- Stílus: Kortárs
- Típus: Mennyezeti lámpa
- EyeComfort: Igen

A termék méretei és tömege

- Magasság: 5,1 cm
- Hosszúság: 34,8 cm
- Nettó tömeg: 1,792 kg
- Szélesség: 34,8 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Élettartama akár: 25 000 h
- A fényforrás a következő teljesítményű hagyományos fényforrásnak felel meg:: 204 W
- A lámpa teljes fényárama: 2400 lm
- Fényforrás típusa: 24 V
- Színhőmérséklet: 2200-6500 Hue White ambiance
- Hálózati tápellátás: 50-60 Hz
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Igen
- LED: Igen
- Beépített LED: Igen
- Fényforrások száma: 1
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 27 W
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: I - földelt



Kiadás dátuma:
2023-11-09
Verzió: 0.316

© 2023 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com