

# PHILIPS

Buckram hármas  
szpotlámpa


Hue White ambiance

GU10 LED-fényforrást tartalmaz

Bluetooth-vezérlés  
alkalmazáson keresztül

Hue Dimmer switch mellékelve

További lehetőségekért Hue  
Bridge eszközzel bővíthető



50473/31/P6



## Intelligens világítás egyszerűen

A Philips Hue White ambiance fehér Buckram szpotlámpa három fénysugárral világítja be a helyiséget. A lámpák külön állíthatók, kiemelik a megvilágítani kívánt helyet. A tartozék Hue fényerő-szabályozó kapcsoló vagy Bluetooth azonnali kapcsolást és fénybeállítást tesz lehetővé. A Hue Bridge használatával még több intelligens világítási funkció válik elérhetővé.

### Kényelmes fényerő-szabályozás

- Párosítsa egy vezeték nélküli fényerő-szabályozós kapcsolóval az egyszerű vezeték nélküli vezérléshez

### Intelligens világítás egyszerűen

- Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással
- Hangvezérlésű világítás\*
- Állítsa be a megfelelő hangulatot a melegtől hidegig terjedő fehér fényvel
- Kifogástalan fénykombináció mindennapi tevékenységekhez
- Használja ki az összes intelligens világítási funkciót a Hue Bridge segítségével

# Fénypontok

## Telepítést nem igénylő fényerő-szabályozás



Vezérelje a Philips Hue lámpákat közvetlenül a fényerő-szabályozós kapcsolóról. Be- és kikapcsolhatja a lámpákat, válthat a négy különböző fényrecept között, valamint beállíthatja a megfelelő fényerőt. Az elhelyezése gyors, egyszerű és problémamentes. Csak rögzítse a kapcsolót tetszés szerint bárhova a hátlapon található csavarok vagy ragasztószalag segítségével. Csak párosítani kell a kapcsolót és a lámpát, valamint el kell helyezni a kapcsolót a lakás bármely pontján. Ennyi az egész!

## Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással



A Hue Bluetooth alkalmazással vezérelheti a Hue intelligens lámpákat otthona egy szobájában. Akár 10 intelligens lámpát is hozzáadhat, és mobilkészülékéről csak egy gomb megérintésével vezérelheti azokat.

## Hangvezérlésű világítás\*



A Philips Hue egy kompatibilis Google Nest vagy Amazon Echo eszközzel párosítva működik az Amazon Alexával és a Google Asszisztenssel. Az egyszerű hangparancsokkal a szoba egy vagy több lámpáját vezérelheti.

## Állítsa be a megfelelő hangulatot a melegtől hidegig terjedő fehér fényrel



Ezek a fényforrások és lámpatestek a melegtől a hidegig terjedő fehér fény különböző árnyalatait biztosítják. A teljes fényerő-szabályozással a ragyogótól az alacsony intenzitású éjszakai fényig napi igényeihez állíthatja be világítását tökéletes árnyalattal és fényerővel.

## Kifogástalan fénykombináció mindennapi tevékenységekhez



Könnyebbé és kellemesebbé teheti a napot a négy gyári fénybeállítás, amelyeket különösen a mindennapi feladatokhoz terveztek: Feltöltődés, a Koncentrálás, az Olvasás és a Lazítás. A két hűvös tónusú beállítás, a Feltöltődés és a Koncentrálás segít reggelente elindulni és folyamatosan összpontosítani, míg az Olvasás és a Pihenés melegebb beállításai elősegítik a jó olvasást és a pörgő lélek megnyugvását.

## Használja ki az összes intelligens világítási funkciót a Hue Bridge segítségével



Csatlakoztassa okoslámpáit egy Hue Bridge központhoz (külön megvásárolható) az összes Philips Hue funkció kihasználásához. A Hue Bridge használatával akár 50 lámpát is vezérelhet teljes otthonában. Rutinok létrehozásával automatizálhatja világítási rendszerét. Okoslámpáit vezérelheti otthonától távol is vagy okostartozékok hozzáadásával, mint például mozgásérzékelők és intelligens kapcsolók.

# Műszaki adatok

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: fehér
- Anyag: fém

## További funkcióval/tartozékkal

- Állítható fejú spotlámpa: Igen
- click!FIX felszerelés: Igen
- Hue alkalmazással és Hue kapcsolóval szabályozható: Igen
- Hue Switch: Igen
- LED lámpa/lámpák mellékelve: Igen

## Egyéb

- Különösen a következőre tervezve::  
Nappali és hálószoba
- Stílus: Modern
- Típus: Szpotlámpa
- EyeComfort: Nem

## A termék méretei és tömege

- Magasság: 10,3 cm
- Hosszúság: 44,8 cm
- Nettó tömeg: 1,225 kg
- Szélesség: 8,2 cm

## Szerviz

- Jótállás: 2 év

## Műszaki adatok

- Élettartama akár: 15 000 h
- A lámpa teljes fényárama (rejtett):  
1 050 lm
- A mellékelt fényforrás fényárama:  
350 lm
- A fényforrás a következő teljesítményű hagyományos fényforrásnak felel meg:: 50 W
- A lámpa teljes fényárama: 1050 lm
- Fényforrás típusa: LED, 230 V
- Színhőmérséklet: 2200-6500 Hue White ambiance
- Hálózati tápellátás: 50-60 Hz
- Szabályozható fényerejű lámpatest:  
Igen
- LED: Igen
- Beépített LED: Nem
- Fényforrások száma: 3
- Foglalat/fejelés: GU10
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 5 W
- Maximum teljesítményű cserefényforrás: 5.5 W
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: I - földelt

## Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718696175651
- Nettó tömeg: 1,225 kg
- Bruttó tömeg: 1,616 kg
- Magasság: 131,000 mm
- Hosszúság: 134,000 mm
- Szélesség: 467,000 mm
- Anyagszám (12NC): 915005918601



Kiadás dátuma:  
2023-11-09  
Verzió: 0.324

© 2023 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)