

PHILIPS

飞碟灯 15W

LED

替代功率 白炽灯 90W/节能灯
20W

E27

色温 6500K

6947939152148



技术先进的家用 LED 灯泡

飞利浦 LED 飞碟灯设计优雅纯粹，可散发出迷人的暖白光，且具有超长的使用寿命和立竿见影的节能效果，是传统磨砂灯泡的理想替换之选。

优质光源

- 了解光源

不仅仅局限于照明的灯具

- 满足日常使用的简单 LED
- 即时开启

产品亮点

了解光源



色温：光源具有不同的色温，以开尔文 (K) 为单位表示。开尔文值低的灯泡会发出让

人身心宁静的暖光，而开尔文值高的灯泡则会发出让人更有活力的光线。CRI：显色指数 (CRI) 用于描述光源对被照射物体显色度的影响。自然界日光的 CRI 为 100。飞利浦 LED 灯泡的 CRI 始终高于 80，确保呈现真实自然的色彩。

即时开启

满足日常使用的简单 LED



飞利浦日常 LED 灯泡是满足您基本照明需求的绝佳选择。它可为您提供迷人的灯光效果和可靠的 LED 性能，同时还兼具实惠的价格。

规格

灯泡特征

- 可调光: 否
- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 其他
- 插座: E27
- 玻璃类型: 磨砂
- 灯泡外观: 磨砂
- 灯泡材料: 塑料

灯泡尺寸

- 高度: 8 cm
- 宽度: 15 cm

设计和外观

- 材料: 塑料

耐用性

- 标称使用寿命: 15,000 小时
- 开关循环次数: 50,000

灯光特征

- 光束角度: 120 °
- 显色指数 (CRI): 80
- 色温: 6500 K
- 标称光通量: 1700 lm
- 60% 灯光下的预热时间: 即亮
- 颜色代码: 865 | CCT of 6500K

其他

- EyeComfort: 是

其他特征

- 效能: 113 lm/W

包装信息

- EAN: 6947939152148
- EOC: 694793915214800
- 产品名称: UFO LEDBulb 15W E27 6500K 230V 1CT/6 CN

功耗

- 功率系数: 0.5
- 电压: 220-240 V
- 瓦数: 15 W
- 瓦数当量: 100 W

产品尺寸和重量

- 长度: 8 cm

技术规格

- 频率: 50-60 Hz

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6947939152148
- 净重: 0.12 kg
- 毛重: 0.18 kg
- 高度: 5.7 cm
- 长度: 15.6 cm
- 宽度: 8.6 cm
- 材料编号 (12NC): 929001971509



发行日期: 2024-01-22
版本: 0.213

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com