


# PHILIPS

Süllyesztett  
szpotlámpa

Funkcionális

POMERON DIM 070 3W 27K

Fehér



8718696173770



## Egyetlen lámpatest. Az Ön villanykapcsolója. Három beállítás

Alkossa meg a megfelelő hangulatot a fényerő változtatásával. A Philips SceneSwitch LED-es mennyezeti lámpa három fényerősségi beállítást tesz lehetővé, amelyek tökéletesek minden pillanathoz. Nincs szükség fényerő-szabályozóra vagy más eszközökre – csak a már meglévő kapcsolójára

### Illessze belső teréhez.

- Dekoratív fémbevonat

### Fényhatás

- Erőteljes, irányított fénysugár

### Biztonság

- Káros UV-sugárzás nélkül

### Vezérlőelem

- Fokozatos fényerő-szabályozás

### Tartósság

- Hosszú, akár 15 000 órás élettartam

# Fénypontok

## Dekoratív fémbevonat

A fémbevonat modern megjelenést kölcsönöz a lámpának.

## Erőteljes, irányított fényugár

Íranyítsa a fényt tárgyakra, egy étkezőasztalra vagy más belső elemekre, hogy felhívja a figyelmet egy adott stílusjegyre.

## Káros UV-sugárzás nélkül

A termék semmilyen káros UV-sugárzást nem bocsát ki.

## Fokozatos fényerő-szabályozás

Válassza ki a hangulathoz illő fényerőt.

## Hosszú, akár 15 000 óras élettartam

A Philips LED-technológia a termék élettartamát akár 15 000 órára is meghosszabbítja.

# Műszaki adatok

## A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: fém, műanyag

## Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 7 500

## További funkcióval/tartozékkal

- Állítható fejú spotlámpa: Igen
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem

## A fény jellemzői

- A fényugár szöge: 30 fok
- Színkonzisztencia: 5 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80

## Egyéb

- Különösen a következőre tervezve::  
Konyha
- Stílus: Kortárs
- EyeComfort: Igen

## Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 27 mA
- Hatásfok: 60 lm/W

## A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,103 kg
- Kivágás hossza: 7.0 cm
- Kivágás szélessége: 7.0 cm
- Magasság: 6,2 cm
- Hosszúság: 9 cm
- Süllyesztett távolság: 3,5 cm
- Szélesség: 9 cm

## Szerviz

- Jótállás: 2 év

## Műszaki adatok

- Élettartama akár: 15 000 h
- Átmérő: 107,4 mm
- A lámpa teljes fényárama: 200
- Színhőmérséklet: 2700
- Szabályozható fényerejű lámpatest:  
Fokozatos fényerő-szabályozás – ne használja fényerő-szabályozóval
- LED: Igen
- watt teljesítményű fényforrás  
mellékelve: 3
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: II. osztály

## Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718696173770
- Nettó tömeg: 0,11 kg
- Bruttó tömeg: 0,17 kg
- Magasság: 8,5 cm
- Hosszúság: 9,3 cm
- Szélesség: 9,3 cm
- Cikkszám (12NC): 915005808301



Kiadás dátuma:  
2024-02-03  
Verzió: 0.123

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)