

# PHILIPS

Bombilla

LED

14 W - 100 W

E27

Blanco cálido/Blanco frío

No regulable



8718696706831



## Una lámpara. El interruptor de siempre. Dos ajustes de luz.

Cambia el ambiente de tu habitación para adaptarlo a tus actividades. Con la bombilla LED Philips SceneSwitch, puedes cambiar fácilmente el ambiente de una luz brillante cálida a una luz fresca y estimulante. Lo único que necesitas es tu interruptor actual.

### Elige una solución sostenible

- Bombillas de larga duración: hasta 15 años

### Luz más allá del concepto de iluminación

- Restablece la bombilla con el ajuste predeterminado de fábrica
- Sin necesidad de regulador ni instalación adicional
- La bombilla puede memorizar el último ajuste

# Destacados

## Vida útil media calculada en 15.000 horas



Con una vida útil de la bombilla de hasta 15.000 horas, evitarás las complicaciones de sustitución de las bombillas y disfrutarás de una solución de iluminación perfecta durante más de 15 años.

## Restablecimiento (SceneSwitch)



Si se utilizan varias bombillas y ya no están sincronizadas, solo tienes que alternar el interruptor (encenderlo y apagarlo de nuevo antes de 1 segundo) para restablecer las bombillas al ajuste predeterminado de fábrica.

## Fácil instalación



No requiere ninguna instalación ni interruptor regulador. Esta bombilla no es adecuada para el uso con reguladores. Si la utilizas con un regulador, ajusta el regulador en el 100 % de luminosidad.

## Memoria automática (SceneSwitch)



La bombilla SceneSwitch tiene un chip de memoria integrado que memoriza el último ajuste de luz si se apaga el interruptor durante más de 6 segundos. Si no cambias con frecuencia de actividad, la luz estará en tu modo favorito cuando la vuelvas a encender.

# Especificaciones

## Características

- Regulable: No
- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla no direccional
- Portabombilla: E27
- Tecnología: LED
- Tipo de cristal: Mate

## Dimensiones de la bombilla

- Altura: 13,91 cm
- Peso: 0,085 kg
- Anchura: 7,11 cm

**Duración**

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 a
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)
- Número de ciclos de apagado y encendido: 100.000

**Características de la luz**

- Ángulo de apertura: 150 °
- Consistencia del color: 6SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700-4000 K
- Categoría de color de luz: Blanco cálido/Blanco frío
- Flujo lumínico nominal: 1521 lm
- Tiempo de encendido: <0.5 s
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60% de luz: 100 % de luz al instante

**Varios**

- Comodidad para la vista: Sí

**Otras características**

- Corriente de la bombilla: 135 mA
- Eficiencia: 108 lm/W

**Información del embalaje**

- EAN: 8718696706831
- EOC: 871869670683100
- Título del producto: LED SSW 100W A67 E27 WW-CW FR ND 1BC/6

**Consumo de energía**

- Factor de potencia: 0.5
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia: 14 W
- Potencia equivalente: 100 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): A+

**Dimensiones y peso del producto**

- Longitud: 13,91 cm

**Valores nominales**

- Ángulo de apertura nominal: 150 °
- Vida útil especificada: 15.000 hora(s)
- Flujo luminoso nominal: 1521 lm
- Potencia nominal: 14 W

**Especificaciones técnicas**

- Frecuencia: 50-60 Hz



Fecha de emisión:  
2023-11-08  
Versión: 0.645

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)