

PHILIPS

Bodové

LED

4,7 W – 50 W

GU10

Studená biela



8718696829875



Žiarivé LED osvetlenie

LED žiarovky Philips poskytujú vysokú kvalitu osvetlenia, mimoriadne dlhú životnosť a výraznú úsporu energie od prvej minúty používania.

Svetlo vysokej kvality

- Naučte sa niečo o svetle

Rozhodnite sa pre jednoduchú náhradu za staré žiarovky

- Tvarom aj veľkosťou podobná štandardnej žiarovke

Hlavné prvky

Naučte sa niečo o svetle



Farebná teplota: Svetlo môže mať rôznu farebnú teplotu, ktorá je vyjadrená v kelvinoch (K). Žiarovky s nižšou hodnotou kelvinov vyžarujú teplé a jemnejšie svetlo, zatiaľ čo tie s vyššou hodnotou vyžarujú studenšie a povzbudzujúcejšie svetlo. Index podania farieb (CRI) sa používa na opis efektu, ktorý má svetelný zdroj na vzhľad farieb. Prirodzené slnečné svetlo má hodnotu CRI 100. Hodnota

CRI žiaroviek LED od spoločnosti Philips je vždy vyššia ako 80, vďaka čomu sú farby verné a prirodzené.

Náhrada za štandardné žiarovky

Vďaka nádhernému dizajnu a štandardnému tvaru je táto energeticky úsporná žiarovka LED dokonalou ekologickou náhradou tradičných žiaroviek.

Technické údaje

Vlastnosti

- Možnosť stmievania: Nie
- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: GU10
- Päťica: GU10
- Technológia: LED

Rozmery žiarovky

- Výška: 5,4 cm
- Šírka: 5 cm

Životnosť

- Priemerná životnosť (pri používaní 2,7 hod. denne): 15 rok (roky)
- Koeficient zachovania svetelného toku: 70%
- Nominálna životnosť: 15 000 h
- Počet spínacích cyklov: 15 000

Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 36 stupeň (stupne)
- Konzistentnosť farieb: 6SDCM
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 4000 K
- Kategória farby svetla: Studená biela
- Nominálny svetelný tok: 420 lm
- Doba spustenia: <0.5 s
- Doba zahriatia na 60 % svetelného výkonu: Okamžitý plný svetelný výkon

Iné vlastnosti

- Prúd: 38 mA
- Účinnosť: 80,85 lm/W

Informácie na balení

- EAN: 8718696829875
- EOC: 871869682987500
- Názov produktu: LED 50W GU10 CW 36D ND 1BC/6 DISC

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.41
- Napätie: 220-240 V
- Výkon vo wattoch: 4,7 W
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 50 W

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Dĺžka: 5,4 cm

Menovité hodnoty

- Menovitý uhol lúča: 36 stupeň (stupne)
- Menovitá životnosť: 15 000 h
- Menovitý svetelný tok: 420 lm
- Menovitá maximálna intenzita: 1000 cd
- Menovitý výkon: 4.7 W

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50 Hz



Dátum vydania: 2023-11-10
Verzia: 0.263

© 2023 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoliehnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com