

# PHILIPS

Bec

LED

9 W – 65 W (65 W GLS, 15 W CFL)

E27

Lumină naturală rece



8718699630607



## Lumină strălucitoare cu LED

Becurile cu LED Philips oferă o lumină de înaltă calitate, o durată de viață excepțional de lungă și economii de energie semnificative și imediate.

### Lumină de înaltă calitate

- Află despre lumină

### Alege înlocuirea simplă a becurilor vechi

- Formă și dimensiuni similare cu cele ale becurilor standard cu incandescență

# Repere

## Află despre lumină



Temperatura de culoare: lumina poate avea diferite temperaturi de culoare,

măsurate în unități denumite Kelvin (K). Becurile cu o valoare Kelvin scăzută produc o lumină caldă, mai relaxantă, în vreme ce acelea cu o valoare Kelvin mai mare produc o lumină rece, mai energizantă. IRC: indicele de redare a culorilor (IRC) este folosit pentru a descrie efectul unei surse de lumină asupra aspectului culorii. Lumina naturală a soarelui are un indice IRC de 100. Indicele IRC al becurilor cu LED de la Philips este întotdeauna mai mare

de 80, ceea ce asigură un aspect real și natural al culorilor.

## Înlocuiește becurile standard cu incandescență

Cu designul său minunat și forma familiară, acest bec economic cu LED este înlocuitorul durabil perfect pentru becurile cu incandescență tradiționale.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Bec nedirecțional
- Soclu: E27
- Tip de sticlă: Mat
- Finisaj bec: Mat
- Material bec: Plastic

## Dimensiunile becului

- Înălțime: 10,8 cm
- Lățime: 6 cm

## Design și finisaj

- Material: plastic

## Rezistență

- Durată de viață nominală: 10.000 ore
- Număr de cicluri de comutare: 50.000

## Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 6500 K
- Flux luminos nominal: 950 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
- Cod culoare: 865 | CCT of 6500K

## Diverse

- EyeComfort: Nu

## Alte caracteristici

- Eficacitate: 105 lm/W

## Informații ambalaj

- EAN: 8718699630607
- EOC: 871869963060700
- Titlu produs: LED 65W A60 CDL FR ND 1PF/12-DISC

## Consum de energie

- Factor de putere: 0.5
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 9 W
- Putere echivalentă: 65 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): F

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 10,8 cm

## Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60 Hz
- Număr de înregistrare EPREL: 397605

## Bec

- Consistența culorii: 6

## Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718699630607
- Greutate netă: 0,06 kg
- Greutate brută: 0,08 kg
- Înălțime: 10,7 cm
- Lungime: 6,1 cm
- Lățime: 6,1 cm
- Număr material (12NC): 929002299493



Data apariției: 2024-02-04  
Versiune: 0.338

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)