

PHILIPS

Lumânare și lustră

LED

6,5 W – 48 W

E14

Alb cald



8718699632434



Lumină strălucitoare cu LED

Becurile cu LED Philips oferă o lumină de înaltă calitate, o durată de viață excepțional de lungă și economii de energie semnificative și imediate.

Lumină de înaltă calitate

- Află despre lumină

Alege înlocuirea simplă a becurilor vechi

- Formă și dimensiuni similare cu cele ale becurilor standard cu incandescență

Repere

Află despre lumină



Temperatura de culoare: lumina poate avea diferite temperaturi de culoare,

măsurate în unități denumite Kelvin (K). Becurile cu o valoare Kelvin scăzută produc o lumină caldă, mai relaxantă, în vreme ce acelea cu o valoare Kelvin mai mare produc o lumină rece, mai energizantă. IRC: indicele de redare a culorilor (IRC) este folosit pentru a descrie efectul unei surse de lumină asupra aspectului culorii. Lumina naturală a soarelui are un indice IRC de 100. Indicele IRC al becurilor cu LED de la Philips este întotdeauna mai mare

de 80, ceea ce asigură un aspect real și natural al culorilor.

Înlocuiește becurile standard cu incandescență

Cu designul său minunat și forma familiară, acest bec economic cu LED este înlocuitorul durabil perfect pentru becurile cu incandescență tradiționale.

Specificații

Caracteristici

- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Lumânare nedirecțională
- Soclu: E14
- Tehnologie: LED
- Tip de sticlă: Mat

Dimensiunile becului

- Înălțime: 10,6 cm
- Greutate: 0,03 kg
- Lățime: 3,5 cm

Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 10 ani
- Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
- Durată de viață nominală: 10.000 ore
- Număr de cicluri de comutare: 30.000

Caracteristicile fotometrice

- Consistența culorii: 6SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Categorie culoare lumină: Alb cald
- Flux luminos nominal: 620 lm
- Timp de pornire: <0.5 s
- Timp de încălzire până la 60% lumină: Lumină instantanee
- Cod culoare: 827 | CCT of 2700K

Diverse

- EyeComfort: Da

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 55 mA
- Eficacitate: 95 lm/W

Informații ambalaj

- EAN: 8718699632434
- EOC: 871869963243400
- Titlu produs: LED 48W B35 E14 WW FR ND 1PF/12-DISC

Consum de energie

- Factor de putere: 0.51
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 6,5 W
- Putere echivalentă: 48 W

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 10,6 cm

Valori nominale

- Durată de viață nominală: 10.000 ore
- Flux luminos nominal: 620 lm
- Putere nominală: 6.5 W

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60 Hz

8718699632434

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718699632434
 - Greutate netă: 0,026 kg
 - Greutate brută: 0,038 kg
 - Înălțime: 14,000 cm
- Lungime: 3,600 cm
 - Lățime: 3,600 cm
 - Număr material (12NC): 929002274293



Data apariției: 2023-11-10
Versiune: 0.223

© 2023 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com