

PHILIPS

Грушевидная

Светодиод

14 Вт–84 Вт (галогенные лампы:
84 Вт, компактные
люминесцентные лампы: 24 Вт)

E27

Холодный дневной свет

8718699651411



Уникальный дизайн

Современные светодиодные лампы — это прекрасное решение для общего освещения. Они излучают свет высокого качества, сокращают расходы на электроэнергию с момента установки и не требуют частой замены.

Свет высочайшего качества

- Отсутствие видимого мерцания

Выбирайте экологичные решения

- Вы можете доверять информации, указанной на упаковке Philips.

Создайте превосходную атмосферу у себя дома

- Простая светодиодная лампа для ежедневного использования

Особенности

Отсутствие видимого мерцания

Когда свет быстро мигает, это может привести к нагрузке на глаза, головным болям и даже вызвать приступ у людей со светочувствительной эпилепсией. В этом нет нужды и это неприятно.

Светодиоды могут мерцать вследствие их быстрого отклика на ток драйвера. Но, так как светодиоды Philips спроектированы таким образом, чтобы свести к минимуму колебания

выходного тока драйвера, это позволяет устранить факторы, вызывающие мерцание. Таким образом вы не увидите даже намека на мерцание.

Отсутствие ультрафиолетового или инфракрасного излучения

В световом пучке отсутствует инфракрасное излучение, поэтому не генерируется тепло, а благодаря отсутствию ультрафиолетовых лучей предметы и материалы не выцветают.

Простая светодиодная лампа для ежедневного использования

Эта светодиодная лампа Philips идеально подходит для повседневного общего освещения. Она излучает красивый свет и надежно работает — ожидаемые преимущества светодиодов Philips по доступной цене.

Технические характеристики

характеристики лампы

- С регулировкой яркости: нет
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Стандартная лампа рассеянного света
- Розетка: E27
- Технология: Светодиодный
- Тип стекла: Матовый

Размеры лампы

- Высота: 12 см
- Вес: 0,065 kg
- Ширина: 6,5 см

Срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 15 года
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Номинальный срок службы: 15 000 часов
- Количество циклов переключения: 50 000

Световые характеристики

- Ширина светового пучка: 150 °
- Цветность: 6SDCM
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 6500 K
- Категория оттенка света: Холодный дневной свет
- Номинальная светоотдача: 1521 лм
- Время запуска: <0.5 s
- Время прогрева до 60 % света: мгновенное включение

Прочее

- EyeComfort: Да

Другие характеристики

- Сила тока лампы: 110 mA
- Эффективность: 108 лм/В

Информация об упаковке

- EAN: 8718699651411
- EOC: 871869965141100
- Название изделия: LEDBulb 14W E27 6500K 230V 1CT/6 AU

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.51
- напряжение: 220–240 Вt
- Мощность в ваттах: 14 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 84(for halogen replacement) В

Размеры и вес изделия

- Длина: 12 см

Расчетные значения

- Расчетная ширина светового пучка: 150 °
- Номинальный срок службы: 15 000 часов
- расчетная световая отдача: 1521 лм
- расчетная мощность: 14 В

Технические характеристики

- Частота: 50-60 Hz

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718699651411
- Масса нетто: 0,120 kg
- Масса брутто: 0,142 kg
- Высота: 11,700 см
- Длина: 6,700 см
- Ширина: 6,700 см
- Номер материала (12NC): 929001359249



Дата выпуска: 2023-11-10
Версия: 0.161

© 2023 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com