

# PHILIPS

Pirn

LED

10–75 W

E27

Soe valge



8718699694982



## Ere LED-valgusti

Philipsi LED-pirnid annavad kvaliteetset valgust, neil on erakordselt pikk eluiga ja need võimaldavad märkimisväärselt energiasäästu kohe.

### Kvaliteetne valgus

- Lisateave valgustuse kohta

### Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustoode

- Standardse hõõglambiga sarnane kuju ja suurus

### Jätkusuutlik valik

- Parem teie rahakoti ja terve planeedi jaoks

# Esiletõstetud tooted

## Lisateave valgustuse kohta



Värvitemperatuur: valgusel võib olla erinevaid värvitemperatuure, mida väljendatakse ühikutes nimega Kelvin

(K). Lambid, millel on madal Kelvini väärtus, toodavad sooja ja rahulikumat valgust. Suurema Kelvini väärtusega lambid toodavad jahedamat ja energilisemat valgust. CRI: värviedastusindeksit (color rendering index, CRI) kasutatakse, et kirjeldada valgusallika mõju värvusilmele. Loomuliku päikesevalguse CRI-väärtus on 100. Philipsi LED-lampide CRI-väärtus on alati kõrgem kui 80, mis tagab värvide tõesu ja loomuliku edastamise.

## Asendab standardset hõõglampi

See kauni disaini ja levinud kujuga energiasäästlik LED-pirn on ideaalne säästev asendus traditsioonilistele hõõglampidele.

## Säästab kuni 90% energiat

Võrreldes tavalise pirniga säästate LED-tehnoloogiaga kuni 90% energiat. Seega tasub see ennast ära ja säästab igal aastal teie raha. Samuti aitab see keskkonda säästa.

# Spetsifikatsioon

## Lambi omadused

- Hämardatav: Ei
- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata pirn
- Pistikupesa: E27
- Klaasi tüüp: Matt
- Pirni viimistlus: Matt

## Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 10,8 cm
- Laius: 6 cm

## Disain ja viimistlus

- Materjal: Plast

## Kestvus

- Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)
- Lülitustsüklite arv: 50 000

## Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K
- Nominaalne valgustugevus: 1055 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus
- Värvikood: 827 | CCT of 2700K

## Muud omadused

- Jõudlus: 105 lm/W

## Pakendi teave

- EAN: 8718699694982
- EOC: 871869969498201
- Toote nimetus: LED 75W A60 E27 WW FR ND 4PF/6 DISC

## Võimsustarve

- Võimsustegur: 0,54
- Pinge: 220-240 V
- Aktiivvõimsus: 10 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 75 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): F

## Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 10,8 cm

## Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60 Hz
- EPRELi registreerimisnumber: 397613

## Lambipirn

- Värviharmonia: 6

## Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718699694982
- Netokaal: 0,14 kg
- Brutokaal: 0,19 kg
- Kõrgus: 17,6 cm
- Pikkus: 6,2 cm
- Laius: 12,2 cm
- Materjali number (12NC): 929002306504



Väljalaske kuupäev:  
2024-02-09  
Versioon: 0.516

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)