

PHILIPS

Lightstrip Plus 燈 條基本版 V4 2 公尺

Hue White 及 Color
Ambiance

內附電源供應器

透過藍牙立即控制

使用應用程式或語音控制*

新增 Hue 橋接器以釋放更多功能



8718699703585



無限可能

為您家中的任何區域帶來七彩光芒！這款室內燈條採用彈性設計，最長延伸長達 10 公尺，可黏附在任何表面，並發出單一色調的白色或彩色燈光。

無限可能

- 以智慧型照明放大您的娛樂
- 兼顧功能與心情的明亮光線
- 塑型、切割或延伸 Lightstrip 燈條

自由塑造光感生活

- 最長可延伸至 33 英尺
- 最長可延伸至 10 公尺

輕鬆實現智慧照明

- 透過 Bluetooth 應用程式，最多可控制 10 盞燈具
- 可語音控制燈光*
- 透過繽紛的智慧型燈具打造獨一無二的體驗
- 從暖黃光到冷白光，打造屬於您的氛圍
- 使用 Bridge 釋放整套智慧照明功能

產品特點

放大您的娛樂



透過照明的魔力，讓自己沉浸在電影、遊戲或音樂中。有數百萬種顏色以及無數的照明選項可供選擇，您可以將客廳變成私人電影院，只需要準備好爆米花，好戲就上場！

明亮光線輸出



透過超出總長度的光線涵蓋範圍及 1600 流明的高照明輸出，Philips Hue 燈條的照明效果良好，可同樣用作裝飾及功能照明光源。

塑型、切割或延伸 Lightstrip 燈條



擁有絕佳彈性的室內燈條，讓您隨空間塑型和彎曲。內附 Lightstrip 延伸版，可應用於較大面積表面，或切割燈條以符合較小空間限制。剩餘燈條再利用：使用內附的連接夾，將切下的燈條接上其他 Lightstrip 底座單元！

最長可延伸至 33 英尺




您可以新增多個 40 吋長的延伸版，將 Philips Hue Lightstrip Plus 延伸至最長 33 英尺，以覆蓋較大面積的表面，及支援更廣泛的應用。從明亮的天花板凹槽照明到走道或樓梯的環境導引燈，無限延展任何可能。Philips Hue Lightstrip Plus 確保每一條延伸版的色彩一致性。

最長可延伸至 10 公尺




您可以新增多個 1 公尺長的延伸版*，將 Philips Hue Lightstrip Plus 延伸至最長 10 公尺，以覆蓋較大面積的表面，及支援更廣泛的應用。從明亮的天花板凹槽照明到走道或樓梯的環境導引燈，無限延展任何可能。Philips Hue Lightstrip Plus 確保每一條延伸版的色彩一致性。*只能使用與藍牙相容的版本加以延伸。

透過 Bluetooth 應用程式，最多可控制 10 盞燈具



透過 Hue Bluetooth 應用程式，您可控制家中任一房間的 Hue 智慧型燈具。新增多達 10 盞智慧型照明燈具，只要輕觸一下行動裝置上的按鈕，即可控制所有燈具。

可語音控制燈光*



當與相容的 Google Nest 或 Amazon Echo 裝置配對時，Philips Hue 可搭配 Amazon Alexa 和 Google Assistant 使用。簡單的語音指令可讓您控制房間的多個照明或是單件式燈具。

透過繽紛的智慧型燈具打造獨一無二的體驗



利用超過 1600 萬種燈色改變住家樣貌，瞬間營造適合不同活動的氣氛。只需按一下按鈕，即可享受多種燈光效果，例如為派對營造歡慶氣氛、將客廳變成電影院、以彩色照明美化家裡的裝潢佈置等。

從暖黃光到冷白光，打造屬於您的氛圍



這些燈泡和燈具可提供不同暖黃光到冷白光顏色。亮度調節功能可從明亮光線變換

到較柔和的夜光，按照日常需求調整至最完美的顏色和亮度。

使用 Bridge 釋放整套智慧照明功能



Bridge 提供讓智慧照明真正發揮智慧的功能 — 外出控制、語音控制、自動化照明，以及其他功能。將 Bridge 加入您的安裝配置，享受身歷其境的使用經驗，進入安全可靠兼具其他特性的技術世界，獲得更多功能。Bridge 是您打造前所未有智慧照明世界的那把鑰匙。

規格

設計與外型

- 顏色: 彩色
- 材質: 矽膠

環境

- 操作濕度: 5% < H < 95% (非冷凝)
- 操作溫度: -20°C 到 45°C

隨附額外功能/配件

- 變色 (LED): 是
- 漫射光效: 無
- 可調式: 是
- 內建 LED: 是

保固

- 2 年: 是

照明特性

- 演色性指數 (CRI): >80

燈條

- 色溫: 2000-6500 K
- 可切割性: 是
- 可延伸性: 是
- 輸入電壓: 100V-240V
- 使用壽命: 25,000 h
- 最大待機功率: 0.5 W
- 瓦數: 20 W
- 寬度: 15 mm
- 長度: 78 in
- 寬度: 0.57 in

其他

- 類型: 燈條

包裝資訊

- EAN: 8718699703585

耗電量

- 瓦數: 20 W
- 待機耗電量: 0.50 W

產品尺寸與重量

- 淨重: 0.337 kg
- 淨重: 0.743 lb
- 高度: 0.55 cm
- 長度: 200 cm
- 寬度: 1.45 cm

服務

- 保固: 2 年

技術規格

- 流明輸出 (4000K): 1,700 lm
- 使用壽命達: 25,000 h
- 使用壽命: 25,000 h
- 主電源: 100-240 V
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: II - 雙層絕緣
- 光源可替換性: 不可自行更換的 LED 光源
- 控制齒輪的可替換性: 控制器可由終端使用者自行更換
- 流明輸出 (2700K): 1,140 lm

內容物

- 電源變壓器: 1

支援項目

- 與效果功能相容: Yes
- Philips Hue 應用程式: IOS 15 及更新版本, Android 10.0 及更新版本
- Philips Hue 藍牙應用程式: IOS 15 及更新版本, Android 9.0 及更新版本

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8718699703585
- 淨重: 0.36 kg
- 淨重: 0.42 kg
- 高度: 140 mm
- 長度: 75 mm
- 寬度: 140 mm
- 材質編號 (12NC): 929002269105



出版日期: 2024-02-07
版本: 0.541

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com