

# PHILIPS


Pirn

LED

10,5–100 W

E27

Külm valge



8718699704148



## Kompromissitu kvaliteediga soe valge valgus

Tuttavad kujud, mida tunnete ja armastate. Uusim LED-tehnoloogia tagab traditsiooniliste pirnidega võrreldes kuni 80% energiasäästu ja kümme korda pikema vastupidavuse.

### Looge oma kodu jaoks õige valgus

- Täiuslik üldise to valguse loomiseks

### Valgus on rohkem kui valgustus

- Vanamoodne stiil, moodne LED-tehnoloogia

### Kvaliteetne LED-valgusti, mis kestab kümneid aastaid

- Loodud silmade mugavust arvestades

# Esiletõstetud tooted

## Täiuslik üldise valguse loomiseks



Moodne valgustus Philipsi standardsete LED-lampidega ümberringi valgustamiseks, sobides täiuslikult ruumi üldiseks valgustamiseks.

## Vanamoodne stiil, moodne LED

LED Classicu lambipirnid põhinevad standardsetel LED-energiasäästutehnoloogial. Nüüd saate nautida seda retrostiilis pirni koos tipptasemel tehnoloogiaga.

## Loodud silmade mugavust arvestades



Kohe on näha, kuidas tugev valgus silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab. Liige pehme valgus tekitab aga väreluse. Nüüd on teil võimalik oma maailma leebelt valgustada silmadele õrnade LED-idega ja luua oma kodus täiuslik õhustik.

# Spetsifikatsioon

## Lambi omadused

- Hämardatav: Ei
- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata pirn
- Pistikupesa: E27
- Klaasi tüüp: Matt
- Pirni viimistlus: Matt

## Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 10,4 cm
- Laius: 6 cm

## Disain ja viimistlus

- Materjal: klaas

## Kestvus

- Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)
- Lülitustsüklite arv: 20 000

## Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 4000 K
- Nominaalne valgustugevus: 1521 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 0,5
- Korrelatsiooniga värvitemperatuur: 4000 K
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 144,00 lm/W
- Valgusvoog: 1 521 lm
- Stroboskoopiline efekt: 0,4

## Mitmesugust

- EyeComfort: Jah

## Muud omadused

- Jõudlus: 144 lm/W
- Vastavus RoHS-direktiivile: Jah

## Pakendi teave

- EAN: 8718699704148
- EOC: 871869970414800
- Toote nimetus: LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10

## Võimsus

- Võimsustegur (fraktsioon): 0.52

#### Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.52
- Pinge: 220-240 V
- Aktiivvõimsus: 10,5 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 100 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): D
- Võimsustarve: 10,5 W

#### Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 10,4 cm

#### Nimiväärtused

- Hinnanguline tööiga: 15 000 tund(i)

#### Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60 Hz
- EPRELi registreerimisnumber: 387432
- Valgusvoo mõõtmise võrdlusväärtus:  
Sphere
- Hämardatav: Ei
- Värelus (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Sokkel: E27

#### Lambipirn

- Värviharmonia: 6

#### Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718699704148
- Netokaal: 0,03 kg
- Brutokaal: 0,05 kg
- Kõrgus: 12 cm
- Pikkus: 6,6 cm
- Laius: 6,6 cm
- Materjali number (12NC):  
929002026531



Väljalaske kuupäev:  
2024-02-05  
Versioon: 0.286

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)