

PHILIPS

Fényszalag, kültéri 2 méter

Hue White and color
ambiance

1 db 2 méteres fényszalag

Fehér és színes fény

Tápegység mellékelve

Intelligens szabályozás Hue
Bridge-dzsel*



8718699709839



Korlátlan lehetőségek

Tegye egyedivé külső területeit a Philips Hue kültéri fényszalaggal. Tökéletesen szórt fényével a hajlékony kültéri LED-szalag ideális közvetlen és közvetett megvilágításhoz.

Korlátlan lehetőségek

- Tartozék tápegység és csatlakozó
- Tegye szebbé a hátsó kertét kültéri világítással
- Csatlakozzon a Hue Bridge-hez a világítás teljes körű intelligens vezérléséhez
- Időjárásálló fényszalag
- Flexibilis fényszalag – formálható és hajlítható
- Tökéletesen egyenletes, szórt szalagvilágítás

Fénypontok

Tartozék tápegység és csatlakozó



Ez az egységcsomag minden elemet tartalmaz, ami a működéshez szükséges, beleértve a fényszalagot és a kültéri tápegységet is. Önnek mindössze ki kell csomagolnia, a kívánt helyre kell telepítenie és be kell kapcsolnia az eszközt.

Tegye szebbé a hátsó kertet



Adjon egy esélyt a kertjének, hogy olyan fényesen ragyogjon, mint az otthona. Több mint 16 millió színnel és a hidegtől a meleg fehérig terjedő fény 50 000 árnyalatával díszítsen kívül is úgy, mint belül; akár megvilágít egy járdát, akár egy spotlámpával borítja fénybe terasza kedvenc részét.

Csatlakozzon a Hue Bridge-hez



Az intelligens vezérlésben és funkciókészletben rejlő összes lehetőség kihasználásához a terméket a Hue Bridge-hez kell csatlakoztatni. Vezérelje lámpáit a Philips Hue alkalmazással; állítson be időzítéseket, világítási szokásokat, adjon hozzá vagy vegyen el lámpákat stb. *A Hue Bridge nem tartozék

Időjárásálló fényszalag



A kültéri fényszalag bármilyen időjárásnak ellenáll, a gyenge esőtől az óráig tartó felhőszakadásig.

Flexibilis fényszalag



A teljesen flexibilis kültéri fényszalag tetszés szerint formálható és hajlítható; fénye úgy irányítható, ahogy Önnek tetszik. Vezesse végig egy kanyargós kültéri útvonalon, vagy tekerje fel falra vagy oszlopra; a mellékelt kapcsokkal és csavarokkal bárhová felszerelheti.

Tökéletesen egyenletes és szórt fény



A Philips Hue kültéri fényszalag speciális bevonata szórja vagy teríti a kibocsátott fehér vagy színes fényt. Nem kell elrejteni a fényszalagot a közvetlen és a közvetett világítási megoldásoknál sem – csak maga a fény látszik.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: többszínű
- Anyag: szilikon

Környezetvédelem

- Üzemi páratartalom: 5% <H<95% (nem lecsapódó)
- Üzemi hőmérséklet: -20 és +45 °C között

További funkcióval/tartozékkal

- Színváltó (LED): Igen
- Szórt fényhatás: Igen
- Szabályozható: Igen
- Hue alkalmazással és Hue kapcsolóval szabályozható: Igen
- Integrált LED: Igen

Garancia

- 2 év: Igen

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): >80

Lightstrip

- Színhőmérséklet: 2000-6500 K
- Vághatóság: Nem
- Toldhatóság: Nem
- Bemeneti feszültség: 220V-240V
- Élettartam: 25 000 h
- Max. készenléti fogyasztás: 0,5 W
- Teljesítmény: 19 W
- Szélesség: 11 mm
- Hosszúság: 78 in
- Szélesség: 0,43 in

Egyéb

- Típus: Fényszalagok

Csomagolási információk

- EAN: 8718699709839

Energiafogyasztás

- Teljesítmény: 19 W
- Készenléti teljesítményfelvétel: 0,50 W

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,337 kg
- Nettó tömeg: 0,743 lb
- Magasság: 2 cm
- Hosszúság: 199 cm
- Szélesség: 1,1 cm

Szervíz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Fényáram 4000 kelvinen: 850 lm
- Élettartam: 25.000
- A lámpa teljes fényárama: 800
- Hálózati tápellátás: Feszültség: 220–240 V
- A mellékelt fényforrás energiasztálya: G
- IP-kód: IP67
- Védelmi osztály: II - kettős szigetelésű
- Extra funkciók: Diffused light effect
- A fényforrás cserélhetősége: Nem cserélhető LED-fényforrás
- A működtető szerelvény cserélhetősége: Végfelhasználó által cserélhető működtetőszelvény
- Fényáram 2700 kelvinen: 760 lm

A doboz tartalma

- Hálózati adapter: 1

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: Yes
- Philips Hue alkalmazás: IOS 15 és újabb, Android 10.0 és újabb
- Philips Hue Bluetooth Alkalmazás: IOS 15 és újabb, Android 9.0 és újabb

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718699709839
- Nettó tömeg: 0,95 kg
- Bruttó tömeg: 1,17 kg
- Magasság: 21 cm
- Hosszúság: 9,6 cm
- Szélesség: 21 cm
- Cikkszám (12NC): 929002289002



Kiadás dátuma:
2024-02-03
Verzió: 0.852

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com