

# PHILIPS

Pirn

LED

10–75 W

E27

Külm valge



8718699726997



## Ere suurepärase valguskvaliteediga LED-valgustus

Tiip tasemel LED-pirnid pakuvad üldvalguslahendust igapäevasteks tegevusteks siseruumides. Säätate energiakulude pealt kohe ja väheneb pirnide väljavahetamise vajadus, ilma et valguse kvaliteet kannataks.

### Kvaliteetne valgus

- Loodud silmade mugavust arvestades

### Jätkusuutlik valik

- Pika tööeaga lambipirnid – kestavad kuni 15 aastat

# Esiletõstetud tooted

## Õrnad LED-id, mis ei koorma silmi



Kohe on näha, kuidas tugev valgus silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab.

Liige pehme valgus tekitab aga väreluse. Nüüd on teil võimalik oma maailma leebelt valgustada silmadele õrnade LED-idega ja luua oma kodus täiuslik õhustik.

## Hinnanguliselt on keskmine tööiga 15 000 tundi



Kuni 15 000 tunni pikkuse tööeaga väheneb vajadus lambipirne sagedasti vahetada ja saate nautida täiuslikku valgustuslahendust üle 15 aasta.

# Spetsifikatsioon

### Lambi omadused

- Hämardatav: Ei
- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata pirn
- Pistikupesa: E27
- Klaasi tüüp: Matt
- Pirmi viimistlus: Matt

### Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 11 cm
- Laius: 6 cm

### Disain ja viimistlus

- Materjal: Plast

### Kestvus

- Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)
- Lülitustsüklite arv: 50 000

### Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 4000 K
- Nominaalne valgustugevus: 1055 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 0,5
- Korrelatsiooniga värvitemperatuur: 4000 K
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 105,00 lm/W
- Valgusvoog: 1 055 lm
- Stroboskoopiline efekt: 0,4

### Mitmesugust

- EyeComfort: Jah

### Muud omadused

- Jõudlus: 105 lm/W
- Vastavus RoHS-direktiivile: Jah

### Pakendi teave

- EAN: 8718699726997
- EOC: 871869972699700
- Toote nimetus: LED 75W A60 E27 CW 230V FR ND 2CT/SRT6

### Võimsus

- Võimsustegur (fraktsioon): 0.5

### Võimsustarve

- Võimsustegur: >0.5
- Pinge: 220-240 V
- Aktiivvõimsus: 10 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 75 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): F
- Võimsustarve: 10 W

### Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 11 cm

### Nimiväärtused

- Hinnanguline tööiga: 15 000 tund(i)

#### Tehnilised andmed

- Sagedus: 50–60 Hz
- EPRELi registreerimisnumber: 391872
- Valgusvoo mõõtmise võrdlusväärtus: Sphere
- Hämardatav: Ei
- Värelus (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Sokkel: E27

#### Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718699726997
- Netokaal: 0,1 kg
- Brutokaal: 0,12 kg
- Kõrgus: 10,8 cm
- Pikkus: 6,3 cm
- Laius: 10 cm
- Materjali number (12NC): 929001234822

#### Lambipirn

- Värviharmonia: 6



Väljalaske kuupäev:  
2024-02-06  
Versioon: 0.178

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)