

# PHILIPS

## Süvik-kohtvalgusti

Funktsionaalne

DIVE SL261

Nikkel

Hämar



8718699755669



## Looge ideaalne õhustik kvaliteetse hämardatava valgustiga.

Looge täiuslik meeleolu Philipsi hämardatavate süvistatud LED-kohtvalgustitega, millega saata lihtsasti hämardada valgust igapäevasest eredast kuni hubase hämarani.

### Sobitage oma sisekujundusega

- Dekoratiivne metallviimistlus

### Valgusefekt

- Ere ja fokuseeritud valgusvihk

### Ohutus

- Niiskuskindel

### Parim kvaliteet

- EyeComfort – valgus, mis säästab silmi

### Juhtseadis

- Hämardatav

### Kestvus

- Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi

# Esiletõstetud tooted

## Dekoratiivne metallviimistlus

Kaasaegne metallviimistlus lisab modernsust.

## Ere ja fokuseeritud valgusvihk

Suunake tuli objektidele, söögilauale ja muudele siseelementidele, et tõmmata tähelepanu erilisele stiilile.

## Niiskuskindel

Niiskuskindlus tähendab, et võite seda toodet kasutada rahumeeli vannitoas, köögis, rõdul ja muudes ruumides, kus niiskus võib probleem olla.

## EyeComfort

Halb valgus võib silmi kurnata. Kuna paljud meist veedavad aega siseruumides, on oma kodu õigesti valgustamine olulisem kui kunagi varem. Meie tooteid on katsetatud rangete kriteeriumite osas, mis puudutavad värelust, vilkumist, pimestamist, värviedastust ja hämardavat efekti, et vastata EyeComforti nõuetele. Philipsi LED-pirnid ei anna mitte ainult mugavat valgust, vaid säilitavad selle kogu kasutusea jooksul, pakkudes püsivat valguskvaliteeti, valgusvoogu ja värvi

enam kui kümneks aastaks. Lülitage valgusele, mis säästab teie silmi. Silmad tänavad teid selle eest.

## Hämardatav

Võimaldab teil muuta õhustikku, vähendades LED-i eredust eredalt valgelt valguselt hubasele hämarale valgusele – täpselt nagu tavapärase lampide korral.

## Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi

Philipsi LED-tehnoloogia pikendab teie toote tööiga kuni 15 000 tunnini.

# Spetsifikatsioon

## Lambi omadused

• Kavandatud kasutus: Siseruumidesse

## Disain ja viimistlus

• Värvus: nikkel  
• Materjal: metall, plast

## Kestvus

• Lülitustsüklite arv: 10 000

## Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

• Kohandatud kohtvalgus lambipeas: Ei  
• Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei  
• Integreeritud LED: Jah  
• Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei

## Valgusti omadused

• Valgusvihi nurk: 36 °  
• Värviharmonia: 6 SDCM  
• Värviedastusindeks (CRI): 80

## Mitmesugust

• Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Vannituba, Köök  
• Stiliseerige: Kaasaegne  
• EyeComfort: Jah

## Muud omadused

• Valgusti voolutugevus: 29 mA  
• Jõudlus: 64 lm/W

## Toote mõõtmed ja kaal

• Kaal pakendita: 0,114 kg  
• Väljalõike pikkus: 7.0 cm  
• Väljalõike laius: 7.0 cm  
• Kõrgus: 5,5 cm  
• Pikkus: 8,5 cm  
• Kaugus õõnsuses: 1,5 cm  
• Laius: 8,5 cm

## Hooldus

• Garantii: 2 aastat

## Tehnilised andmed

• Tööaeg kuni: 20 000 tund(i)  
• Läbimõõt: 85 mm  
• Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 350  
• Valguse värv: 2700  
• Hämardatav valgusti: Jah  
• LED: Jah  
• Komplekti kuulub elektrilamp: 5  
• Kaitseklass: II klass

## Pakendi mõõtmed ja kaal

• EAN/UPC – toode: 8718699755669  
• Netokaal: 0,11 kg  
• Brutokaal: 0,14 kg  
• Kõrgus: 9 cm  
• Pikkus: 7,5 cm  
• Laius: 10,5 cm  
• Materjali number (12NC): 929002374120



Väljalaske kuupäev:  
2024-02-09  
Versioon: 0.114

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)