

PHILIPS

Spuldze

LED

10,5 W–100 W

E27

Vēsi balts



8718699762070



Spilgts LED apgaismojums ar izcilu gaismas kvalitāti

Philips LED spuldzes nodrošina brīnišķīgu, silti baltu gaismu, neparasti ilgu kalpošanas laiku un ievērojamu enerģijas ietaupījumu. Ar vienkāršu un elegantu dizainu šī spuldze ir ideāls aizvietotājs bezkrāsas kvēlspuldzēm.

Augstas kvalitātes apgaisojums

- Radīts jūsu acu komfortam

Izgaismojiet savas mājas, kā vēlaties

- Perfekts vispārīgam istabas apgaisojumam

Izceltie produkti

Maigs un acīm patīkams LED apgaismojums



Nav noslēpums, ka spēcīgs apgaismojums noslogo acis. Pārāk

spilgts apgaismojums var jūs apžilbināt. Pārāk maigā apgaismojumā var būt manāma mirgoņa. Taču tagad jūs varat maigi izgaismot savu pasauli ar acīm tīkamu LED apgaismojumu un savās mājās radīt ideālu noskaņu.

Perfekti piemērots vispārīgajam apgaismojumam



Mūsdienīgs apgaismojums ar standarta Philips LED spuldzēm visaptverošam izgaismojumam, kas ir ideāli piemērots vispārīgajam telpu apgaismojumam.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Darbojas ar reostatu: Nē
- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Spuldze ar nevirzītu gaismu
- Ligzda: E27
- Tehnoloģija: LED
- Stikla veids: Caurspīdīga

Spuldzes izmēri

- Augstums: 10,4 cm
- Svars: 0,036 kg
- Platums: 6 cm

Izturība

- Vidējais kalpošanas laiks (lietojot 2,7 h dienā): 15 gads(-i)
- Gaismas plūsmas stabilitātes koeficients: 70%
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas
- Ieslēgšanas ciklu skaits: 20 000

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu saskaņa: 6SDCM
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 4000 K
- Gaismas krāsas kategorija: Vēsi balts
- Nominālā gaismas plūsma: 1521 lm
- Ieslēgšanās laiks: <0.5 s
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums
- Krāsas kods: 840 | CCT of 4000K

Dažādi

- Acu komforts: Jā

Citi raksturlielumi

- Spuldzes strāvas stiprums: 90 mA
- Efektivitāte: 144 lm/W

Iepakojuma informācija

- EAN: 8718699762070
- EOC: 871869976207002
- Produkta nosaukums: LED classic 100W E27 CW A60 CL ND SRT4

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.52
- Spriegums: 220–240 V
- Jauda: 10,5 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 100 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): D

Produkta izmēri un svars

- Garums: 10,4 cm

Nominālās vērtības

- Aprēķinātais kalpošanas laiks: 15 000 stundas
- Aprēķinātā gaismas plūsma: 1521 lm
- Nominālā jauda: 10.5 W

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50–60 Hz

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718699762070
- Neto svars: 0,030 kg
- Bruto svars: 0,054 kg
- Augstums: 14,600 cm
- Garums: 6,500 cm
- Platums: 6,300 cm
- Materiāla numurs (12NC): 929002026228



Izlaides datums:
2023-11-09
Versija: 0.393

© 2023 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com