

# PHILIPS

Pirn

LED

8,5–75 W

E27

Soe valge



8718699762995



## Soe valge valgus ilma valguse kvaliteedis kaotamata

Tuttavad kujud, mida teate ja armastate. Tänu uusimale LED-tehnoloogiale kasutavad need 85% vähem energiat kui traditsioonilised pirnid ja kestavad kümme korda kauem.

### Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustoode

- Standardse hõõglambiga sarnane kuju ja suurus

### Looge oma kodu jaoks õige valgus

- Täiuslik üldise to valguse loomiseks

### Kvaliteetne LED-valgusti, mis kestab kümneid aastaid

- Loodud silmade mugavust arvestades

# Esiletõstetud tooted

## Asendab standardset hõõglampi

See kauni disaini ja levinud kujuga energiasäästlik LED-pirn on ideaalne säästev asendus traditsioonilistele hõõglampidele.

## Täiuslik üldise valguse loomiseks



Moodne valgustus Philipsi standardsete LED-lampidega ümberringi valgustamiseks, sobides täiuslikult ruumi üldiseks valgustamiseks.

## Loodud silmade mugavust arvestades



Kohe on näha, kuidas tugev valgus silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab. Liige pehme valgus tekitab aga väreluse. Nüüd on teil võimalik oma maailma leebelt valgustada silmadele õrnade LED-idega ja luua oma kodus täiuslik õhustik.

# Spetsifikatsioon

## Lambi omadused

- Hämardatav: Ei
- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata pirn
- Pistikupesa: E27
- Klaasi tüüp: Värvitu
- Pirni viimistlus: Värvitu

## Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 10,4 cm
- Laius: 6 cm

## Disain ja viimistlus

- Materjal: Klaas

## Kestvus

- Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)
- Lülitustsüklite arv: 20 000

## Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K
- Nominaalne valgustugevus: 1055 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus
- Värvikood: 827 | CCT of 2700K

## Mitmesugust

- EyeComfort: Jah

## Muud omadused

- Jõudlus: 124 lm/W

## Pakendi teave

- EAN: 8718699762995
- EOC: 871869976299500
- Toote nimetus: LED classic 75W E27 WW A60 CL ND RFSRT4

#### Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.52
- Pinge: 220-240 V
- Aktiivvõimsus: 8,5 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 75 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): E

#### Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 10,4 cm

#### Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60 Hz
- EPRELi registreerimisnumber: 387423

#### Lambipirn

- Värviharmonia: 6

#### Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718699762995
- Netokaal: 0,06 kg
- Brutokaal: 0,1 kg
- Kõrgus: 14,6 cm
- Pikkus: 6,5 cm
- Laius: 6,3 cm
- Materjali number (12NC): 929002025455



Väljalaske kuupäev:  
2024-02-02  
Versioon: 0.370

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)