

PHILIPS

Küünal ja lühter

LED

2,2–25 W

E14

Soe valge



8718699763374



Kompromissitu kvaliteediga soe valge valgus

Tuttavad kujud, mida tunnete ja armastate. Tänu uusimale LED-tehnoloogiale kasutavad need 85% vähem energiat kui traditsioonilised pirnid ja kestavad kümme korda kauem.

Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustoode

- Standardse hõõglambiga sarnane kuju ja suurus

Looge oma kodu jaoks õige valgus

- Täiuslik üldise to valguse loomiseks

Kvaliteetne LED-valgusti, mis kestab kümneid aastaid

- Loodud silmade mugavust arvestades

Esiletõstetud tooted

Asendab standardset hõõglampi

See kauni disaini ja levinud kujuga energiasäästlik LED-pirn on ideaalne säästev asendus traditsioonilistele hõõglampidele.

Täiuslik üldise valguse loomiseks



Moodne valgustus Philipsi standardsete LED-lampidega ümberringi valgustamiseks, sobides täiuslikult ruumi üldiseks valgustamiseks.

Loodud silmade mugavust arvestades



Kohe on näha, kuidas tugev valgus silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab. Liige pehme valgus tekitab aga väreluse. Nüüd on teil võimalik oma maailma leebelt valgustada silmadele õrnade LED-idega ja luua oma kodus täiuslik õhustik.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Hämardatav: Ei
- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata valgusvooga küünal
- Pistikupesa: E14
- Klaasi tüüp: Matt
- Pirni viimistlus: Matt

Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 9,7 cm
- Laius: 3,5 cm

Disain ja viimistlus

- Materjal: klaas

Kestvus

- Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)
- Lülitustsüklite arv: 20 000

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K
- Nominaalne valgustugevus: 250 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus
- Värvikood: 827 | CCT of 2700K

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah

Muud omadused

- Jõudlus: 113 lm/W

Pakendi teave

- EAN: 8718699763374
- EOC: 871869976337400
- Toote nimetus: LED classic 25W B35 E14 WW FR ND RFSRT4

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.41
- Pinge: 220-240 V
- Aktiivvõimsus: 2,2 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 25 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): E

Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 9,7 cm

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60 Hz
- EPRELi registreerimisnumber: 387381

Lambipirn

- Värviharmonia: 6

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718699763374
- Netokaal: 0,01 kg
- Brutokaal: 0,03 kg
- Kõrgus: 14,6 cm
- Pikkus: 4,6 cm
- Laius: 6,3 cm
- Materjali number (12NC): 929001345255



Väljalaske kuupäev:
2024-02-02
Versioon: 0.306

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com