

# PHILIPS

Gyertya és kiscső

LED

2,2 W–25 W

E14

Meleg fehér



8718699763374



## Meleg fehér fény, minőségi kompromisszumok nélkül

A megszokott formák, melyeket ismer és kedvel. A legújabb energiatakarékos LED-technológiának köszönhetően körülbelül 85%-kal kevesebb energiát fogyasztanak, mint a hagyományos fényforrások, és tízszer tovább tartanak.

### Válasszon egyszerű alternatívát a régi fényforrásai helyébe

- A normál hagyományos izzólámpákhoz hasonló forma és méret

### Teremtse meg az otthona számára megfelelő világítást

- Tökéletesen alkalmas általános beltéri világításhoz

### Kiváló minőségű LED-es fényforrás, évtizedekig tartó világításra tervezve

- Szemnyugtató hatású

# Fénypontok

## Helyettesíti a hagyományos izzót

Ez a gyönyörű kialakítású és megszokott formájú energiatakarékos LED-es fényforrás a hagyományos izzólámpák tökéletes, fenntartható kialakítású változata.

## Tökéletesen alkalmas általános világításhoz



Modern világítás általános célú Philips normál LED-ekkel, amely tökéletes az általános beltéri világításhoz.

## Szemnyugtató hatású



Közismert tény, hogy az éles fény bántja a szemet. A túl fényes világítás szemkápráztató. Ha viszont túl lágy, akkor csak hunyorog az ember. Most olyan lágy LED-megvilágítást hozhat otthonába, amely kíméli a szemet, és megteremt a lakótér tökéletes hangulatát.

# Műszaki adatok

## A fényforrás jellemzői

- Szabályozható: Nem
- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű gyertya
- Foglalat/fejelés: E14
- Üveg típusa: Matt
- Fényforrás kialakítása: Matt
- Fényforrás anyaga: Üveg

## Fényforrás méretei

- Magasság: 9,7 cm
- Szélesség: 3,5 cm

## Formatervezés és kidolgozás

- Anyag: Üveg

## Tartósság

- Névleges élettartam: 15 000 h
- Kapcsolási ciklusok száma: 20 000

## A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K
- Névleges fényáram: 250 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő
- Színkód: 827 | CCT of 2700K

## Egyéb

- EyeComfort: Igen

## Egyéb jellemzők

- Hatásfok: 113 lm/W

## Csomagolási információk

- EAN: 8718699763374
- EOC: 871869976337400
- Termék megnevezése: LED classic 25W B35 E14 WW FR ND RFSRT4

#### Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.41
- Feszültség: 220–240 V
- Teljesítmény: 2,2 W
- Teljesítmény: 25 W
- Energiahatékonysági címke (EEL): E

#### A termék méretei és tömege

- Hosszúság: 9,7 cm

#### Műszaki adatok

- Frekvencia: 50–60 Hz
- EPREL-regisztrációs szám: 387381

#### A fényforrás

- Színkonzisztencia: 6

#### Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718699763374
- Nettó tömeg: 0,01 kg
- Bruttó tömeg: 0,03 kg
- Magasság: 14,6 cm
- Hosszúság: 4,6 cm
- Szélesség: 6,3 cm
- Cikkszám (12NC): 929001345255



Kiadás dátuma:  
2024-02-03  
Verzió: 0.306

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)