

PHILIPS

Pirn

LED

13–120 W

E27

Soe valge



8718699764517



Soe valge valgus ilma valguse kvaliteedis kaotamata

Tuttavad kujud, mida tunnete ja armastate. Tänu uusimale LED-tehnoloogiale kasutavad need 85% vähem energiat kui traditsioonilised pirnid ja kestavad kümme korda kauem.

Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustoode

- Standardse hõõglambiga sarnane kuju ja suurus

Looge oma kodu jaoks õige valgus

- Täiuslik üldise to valguse loomiseks

Kvaliteetne LED-valgusti, mis kestab kümneid aastaid

- Loodud silmade mugavust arvestades

Esiletõstetud tooted

Asendab standardset hõõglampi

See kauni disaini ja levinud kujuga energiasäästlik LED-pirn on ideaalne säästev asendus traditsioonilistele hõõglampidele.

Täiuslik üldise valguse loomiseks



Moodne valgustus Philipsi standardsete LED-lampidega ümberringi valgustamiseks, sobides täiuslikult ruumi üldiseks valgustamiseks.

Loodud silmade mugavust arvestades



Kohe on näha, kuidas tugev valgus silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab. Liige pehme valgus tekitab aga väreluse. Nüüd on teil võimalik oma maailma leebelt valgustada silmadele õrnade LED-idega ja luua oma kodus täiuslik õhustik.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Hämardatav: Ei
- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata pirn
- Pistikupesa: E27
- Klaasi tüüp: Matt
- Pirni viimistlus: Matt

Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 12,1 cm
- Laius: 7 cm

Disain ja viimistlus

- Materjal: klaas

Kestvus

- Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)
- Lülitustsüklite arv: 20 000

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K
- Nominaalne valgustugevus: 2000 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 0,5
- Värvikood: 827 | CCT of 2700K
- Korrelatsiooniga värvitemperatuur: 2700 K
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 153,00 lm/W
- Valgusvoog: 2 000 lm
- Stroboskoopiline efekt: 0,4

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah

Muud omadused

- Jõudlus: 153 lm/W
- Vastavus RoHS-direktiivile: Jah

Pakendi teave

- EAN: 8718699764517
- EOC: 871869976451700
- Toote nimetus: LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4

Võimsus

- Võimsustegur (fraktsioon): 0.51

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.51
- Pinge: 220-240 V
- Aktiivvõimsus: 13 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 120 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): D
- Võimsustarve: 13 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 12,1 cm

Nimiväärtused

- Hinnanguline tööiga: 15 000 tund(i)

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60 Hz
- EPRELi registreerimisnumber: 374902
- Valgusvoo mõõtmise võrdlusväärtus: Sphere
- Hämardatav: Ei
- Väreelus (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Sokkel: E27

Lambipirn

- Värviharmonia: 6

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718699764517
- Netokaal: 0,03 kg
- Brutokaal: 0,06 kg
- Kõrgus: 17,7 cm
- Pikkus: 7,5 cm
- Laius: 7,5 cm
- Materjali number (12NC): 929002371801



Väljalaske kuupäev:
2024-02-06
Versioon: 0.366

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com