

PHILIPS

Küünal ja lühter

LED

1,7–15 W

E14

Soe valge



8718699771935



Tipptehnoloogiline LED-pirn teie kodu jaoks

See Philipsi LED-pirn annab kaunist eriti sooja valgust, sel on erakordselt pikk kasutusiga ja see võimaldab märkimisväärselt energiasäästu kohe. Oma leegivärvi valgusega on see pirn ideaalne valik hubase atmosfääri loomiseks.

Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustoode

- Standardse hõõglambiga sarnane kuju ja suurus

Jätkusuutlik valik

- Pika tööeaga lambipirnid – kestavad kuni 15 aastat

Valgus on rohkem kui valgustus

- Kasutamiseks külmkappides ja sügavkülmikutes

Esiletõstetud tooted

Asendab standardset hõõglampi

See kauni disaini ja levinud kujuga energiasäästlik LED-pirn on ideaalne säästev asendus traditsioonilistele hõõglampidele.

**Hinnanguliselt on keskmine tööiga
15 000 tundi**



Kuni 15 000 tunni pikkuse tööeaga väheneb vajadus lambipirne sagedasti vahetada ja saate nautida täiuslikku valgustuslahendust üle 15 aasta.

Eriotstarbeline kodumasinade pirn

Philipsi külmikupirne saab kasutada külmkappides, sügavkülmikutes ja muudes madala temperatuuriga kohtades. Saate oma kodutehnika pirnid hõlpsasti välja vahetada Philipsi külmikupirni vastu, mis tagavad pika ja kasuliku tööea.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Hämardatav: Ei
- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata valgusvooga läikiv
- Pistikupesa: E14
- Klaasi tüüp: Matt
- Pirni viimistlus: Matt

Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 5,9 cm
- Laius: 2,5 cm

Disain ja viimistlus

- Materjal: Plast

Kestvus

- Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)
- Lülitustsüklite arv: 50 000

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K
- Nominaalne valgustugevus: 150 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus
- Värvikood: 827 | CCT of 2700K

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah

Muud omadused

- Jõudlus: 88 lm/W

Pakendi teave

- EAN: 8718699771935
- EOC: 871869977193500
- Toote nimetus: LED 15W T25 E14 WW FR ND 1PF/12

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.4
- Pinge: 220-240 V
- Aktiivvõimsus: 1,7 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 15 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): F

Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 5,9 cm

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60 Hz
- EPRELi registreerimisnumber: 391879

Lambipirn

- Värviharmonia: 6

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718699771935
- Netokaal: 0,01 kg
- Brutokaal: 0,02 kg
- Kõrgus: 12,7 cm
- Pikkus: 2,5 cm
- Laius: 6,3 cm
- Materjali number (12NC): 929001325718



Väljalaske kuupäev:
2024-02-02
Versioon: 0.258

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com