

# PHILIPS

Spot

LED

2,3 W–20 W

GU4

Varmhvit



8718699774059



## Opplev varmhvitt LED-lys

Philips LED-lyspærer gir vakkert og varmhvitt lys, svært lang levetid og umiddelbare og betydelige energibesparelser. Med en ren og elegant design er denne lyskilden den perfekte erstatningen for matte, tradisjonelle lyskilder.

### Velg en bærekraftig løsning

- Lang levetid – varer i opptil 15 år

### Skap det rette lyset i hjemmet

- Perfekt for effektbelysning

### LED-belysning av høy kvalitet som varer i flere tiår

- Spesielt utviklet for å være behagelig å se på

# Høydepunkter

Gjennomsnittlig nominell levetid på  
15 000 timer



Med en levetid på opptil 15 000 timer slipper du masset med å skifte lyspærer ofte, og du kan nyte en perfekt belysningsløsning i mer enn 15 år.

Perfekt for effektbelysning



Denne LED-spotten gir moderne belysning med en velkjent vidvinklet lysmengde (36 grader) og passer til både effektbelysning og allmennbelysning. Den kan brukes i innfelte bokser og lysarmaturer på strømskinner og er perfekt for bruk på kjøkken, til kjøkkenøybelysning, i stuer og spisestuer.

Spesielt utviklet for å være behagelig  
å se på



Det er lett å se hvordan hard belysning kan anstrenge øynene. Er det for lyst, blir du blendet. Er det for svakt, flimrer det. Nå kan du skånsomt opplyse din verden med LED-belysning som er designet for å være behagelig for synet, og på samme tid skape den perfekte stemningen i hjemmet ditt.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Kan dimmes: Nei
- Bruksområde: Innendørs
- Form: Retningsbestemt spot
- Sokkel: GU4
- Type glass: Matt
- Lyspæreoverflate: Matt
- Lyspæremateriale: Glass

## Lyskildens mål

- Høyde: 4 cm
- Bredder: 3,6 cm

## Design og utseende

- Materiale: glass

## Holdbarhet

- Nominell levetid: 25 000 time(r)
- Antall brytersykluser: 50 000

## Lysegenskaper

- Lysvinkel: 36 grad(er)
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 184 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme
- Fargekode: 827 | CCT of 2700K

## Diverse

- EyeComfort: Ja

## Andre egenskaper

- Effektivitet: 80 lm/W

## Informasjon

- EAN: 8718699774059
- EL nr: 871869977405900
- Produkttittel: LEDClassic 20W MR11 GU4 WW ND SRT6

## Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.6
- Spenning: 12V AC electronic V
- Wattstyrke: 2,3 W
- Wattstyrke tilsvarende: 20 W
- Energieffektivitetsmerke (EEL): F

#### Produktets mål og vekt

- Lengde: 3,95 cm

#### Nominelle verdier

- Nominell maksimal intensitet: 400 cd

#### Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 391909

#### Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718699774059
- Nettovekt: 0,02 kg
- Bruttovekt: 0,03 kg
- Høyde: 12,7 cm
- Lengde: 3,6 cm
- Bredde: 6,3 cm
- Materialenummer (12NC): 929002066455



Utgivelsesdato:  
2024-02-04  
Versjon: 0.227

© 2024 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)