

# PHILIPS

Spot

LED

3,5 W – 35 W

GU10

Alb cald



8718699774158



## Bucura i-vă de lumină albă caldă cu LED

Acest bec LED Philips oferă o lumină frumoasă, foarte caldă, o durată de viață excepțional de lungă și economii semnificative și imediate la energie. Cu temperatura sa cromatică precum o flacără, acest bec reprezintă alegerea perfectă pentru o atmosferă confortabilă.

### Lumină de înaltă calitate

- Adevărata lumină albă caldă, asemănătoare luminii incandescente

# Repere

## Lumină albă caldă asemănătoare luminii incandescente



Acest bec are o temperatură de culoare de 2700 K, oferind o atmosferă caldă și liniștitoare, perfectă pentru relaxare. Această lumină de 2700 K este ideală pentru designul de iluminat al locuin ei.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Reflector direcțional
- Soclu: GU10
- Tip de sticlă: Transparent
- Finisaj bec: Transparent
- Material bec: Sticlă

## Dimensiunile becului

- Înălțime: 5,4 cm
- Lățime: 5 cm

## Design și finisaj

- Material: sticlă

## Rezistență

- Durată de viață nominală: 15.000 ore
- Număr de cicluri de comutare: 50.000

## Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 36°
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Flux luminos nominal: 255 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
- Cod culoare: 827 | CCT of 2700K

## Diverse

- EyeComfort: Da

## Alte caracteristici

- Eficacitate: 72 lm/W

## Informații ambalaj

- EAN: 8718699774158
- EOC: 871869977415800
- Titlu produs: LED classic 35W GU10 WW 36D RF ND SRT4

## Consum de energie

- Factor de putere: 0.5
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 3,5 W
- Putere echivalentă: 35 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): F

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 5,4 cm

## Valori nominale

- Intensitate de vârf nominală: 545 cd

## Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60 Hz
- Număr de înregistrare EPREL: 391855

## Bec

- Consistența culorii: 6

## Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718699774158
- Greutate netă: 0,05 kg
- Greutate brută: 0,07 kg
- Înălțime: 12,7 cm
- Lungime: 5,3 cm
- Lățime: 6,3 cm
- Număr material (12NC): 929001217855



Data apariției: 2024-02-04  
Versiune: 0.303

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)