

PHILIPS

Prožektors
(aptumšojams)

LED

3 W–35 W

GU10

Vēsi balts

Aptumšošana



8718699775773



Gaisma, kas parāda jūsu mājas patiesajās krāsās.

Ieraugiet savu māju patiesajās krāsās ar Philips CRI90 LED lampām un pārpludiniet istabas ar dabisko gaismu. Lampas ar krāsu atveides indeksu (CRI), kas tuvāks 100, ir salīdzināmas ar dabisko apgaismojumu, un tas ļauj redzēt mājas iekārtojumu un aprīkojumu tā, kā vienmēr vēlējāties. Nesamierinieties ar gaismām, kas nepareizi attēlo krāsas — ieraugiet savu māju tās patiesajās krāsās ar Philips CRI90.

Augstas kvalitātes apgaismojums

- Vēsa, balta gaisma

Izgaismojiet savas mājas, kā vēlaties

- Perfekti piemērots virzītam apgaismojumam

Vairāk nekā tikai apgaismojums

- Darbojas ar reostatu

Izceltie produkti

Vēsa, balta gaisma



Šai spuldzei ir 4000 K krāsas temperatūra, kas nodrošina īpaši vēsu, svaigu un dzidru gaismu.

Perfekti piemērots virzītam apgaismojumam



Šis LED prožektors ir mūsdienīgs apgaismojums ar gaismas izvadi ierasti platā leņķī (36 grādi), kas ir piemērots gan virzītam, gan vispārējam

apgaismojumam. To var izmantot iebūvētos padziļinājumos un grozāmos gaismas ķermeņos, un tas ir ideāli piemērots virtuves un atsevišķu tās zonu apgaismojumam, kā arī dzīvojamo istabu un ēdamistabu apgaismojumam.

Darbojas ar reostatu

Šo spuldzi var izmantot ar gandrīz visiem reostatiem, lai radītu vēlamo apgaismojumu ar pakāpenisku aptumšojumu līdz 10% no maksimālā gaismas līmeņa. Lūdzu, pārbaudiet aptumšojuma saderības tabulu, lai pārlicinātos, ka jūsu reostatu var izmantot ar šo spuldzi.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Darbojas ar reostatu: Jā
- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Virzīts reflektors
- Ligzda: GU10
- Tehnoloģija: LED

Spuldzes izmēri

- Augstums: 5,4 cm
- Svars: 0,05 kg
- Platums: 5 cm

Izturība

- Vidējais kalpošanas laiks (lietojot 2,7 h dienā): 15 gads(-i)
- Gaismas plūsmas stabilitātes koeficients: 70%
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas
- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000

Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 36 °
- Krāsu saskaņa: 6SDCM
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 4000 K
- Gaismas krāsas kategorija: Vēsi balts
- Nominālā gaismas plūsma: 240 lm
- Ieslēgšanās laiks: 0.5 s
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums
- Krāsas kods: 840 | CCT of 4000K

Dažādi

- Acu komforts: Jā

Citi raksturlielumi

- Spuldzes strāvas stiprums: 18 mA
- Efektivitāte: 80 lm/W

Iepakojuma izmēri un svars

- Neto svars: 0,048 kg

Iepakojuma informācija

- EAN: 8718699775773
- EOC: 871869977577301
- Produkta nosaukums: LED CLA 35W GU10 C90 CW 36D D 1PF SRT4

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.8
- Spriegums: 220–240 V
- Jauda: 3 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 35 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): F

Produkta izmēri un svars

- Garums: 5,4 cm

Nominālās vērtības

- Aprēķinātais krišanas leņķis: 36 °
- Aprēķinātais kalpošanas laiks: 15 000 stundas
- Aprēķinātā gaismas plūsma: 240 lm
- Saistītā maksimālā intensitāte: 500 cd
- Nominālā jauda: 3 W

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50–60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 391 906

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718699775773
- Bruto svars: 0,067 g
- Augstums: 12,700
- Garums: 5,300
- Platums: 6,300
- Materiāla numurs (12NC): 929002065661



Izlaides datums:
2023-11-09
Versija: 0.248

© 2023 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com