

PHILIPS

Prožektors

LED

4,7 W–50 W

GU10

Silti balta



8718699777975



Spilgta LED gaisma

Philips LED gaismas spuldzes nodrošina augstas kvalitātes apgaismojumu, ļoti ilgu kalpošanas laiku un tūlītēju ievērojamu enerģijas ietaupījumu.

Augstas kvalitātes apgaismojums

- Informācija par gaismu

Izvēlieties vienkāršu risinājumu veco spuldžu nomainīai

- Halogēna prožektoram līdzīga forma un izmērs

Izvēlieties ilgtspējīgu risinājumu

- Ietaupa līdz pat 80% enerģijas

Izceltie produkti

Informācija par gaismu



Krāsas temperatūra: gaismai var būt dažāda krāsas temperatūra, ko norāda kelvinos (K). Spuldzes ar zemāku kelvīnu vērtību rada siltu, mierīgāku gaismu, bet spuldzes ar augstāku kelvīnu vērtību rada vēsu, enerģiskāku apgaismojumu. CRI: krāsu renderēšanas indekss (CRI) tiek izmantots, lai aprakstītu gaismas avota

ietekmi uz krāsu. Dabiskai saules gaismai CRI ir 100. Philips LED spuldžu CRI vienmēr pārsniedz 80, tāpēc krāsas tiek parādītas īstas un dabiskas.

Aizvieto halogēna reflektoru



Šī LED kapsula ar skaistas formas dizainu un ierastiem izmēriem ir mūsdienīgs apgaismojuma risinājums. Perfekts, ilgtspējīgs aizstājējs tradicionālajiem halogēna prožektoriem.

Ietaupa līdz pat 80% enerģijas



Izmantojiet enerģijas ietaupījumu, ko nodrošina LED gaismas, nezaudējot gaismas kvalitāti. Ietaupiet vairāk nekā 80% elektroenerģijas uzreiz, nomainot esošās kvēlspuldzes vai halogēnspuldzes

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Darbojas ar reostatu: Nē
- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Virzīts atstarotājs
- Ligzda: GU10

Spuldzes izmēri

- Augstums: 6,1 cm
- Platums: 9 cm

Izturība

- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas
- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000

Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 36 °
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 2700 K
- Nominālā gaismas plūsma: 345 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums
- Krāsas kods: 827 | CCT of 2700K

Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 73 lm/W

Iepakojuma informācija

- EAN: 8718699777975
- EOC: 871869977797500
- Produkta nosaukums: LEDspot50W GU10Kit_R 827 36D 1PF/10-DISC

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.41
- Spriegums: 220-240 V
- Jauda: 4,7 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 50 W

Produkta izmēri un svars

- Garums: 6,1 cm

Nominālās vērtības

- Saistītā maksimālā intensitāte: 700 cd

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50-60 Hz



Izlaides datums:
2024-02-04
Versija: 0.166

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com