



BEAUTIFUL LIGHT, BUILT TO PERFORM

 MAZDA

LUZ DE QUALIDADE DESIGN SÓLIDO



4 Luminárias
de interior



10 Luminárias
de exterior



20 Velas e
esféricos



14 Lâmpadas



26 Lâmpadas
Spot



30 Tubos

É uma arte conseguir criar um esquema de iluminação de qualidade que supere as expectativas dos clientes sem exceder o orçamento inicial. Agora, já tem esta capacidade ao seu alcance com a gama de lâmpadas LED da MAZDA e com o lançamento das novas luminárias Mazda.

QUANDO A QUALIDADE IMPORTA

A gama MAZDA é sinónimo de qualidade e confiança desde 1894. As nossas sólidas soluções são o fruto de décadas de experiência em iluminação. Desde projetos de iluminação de revenda e residencial a instalações industriais e comerciais, todos estes foram desenvolvidos para satisfazer os requisitos exigentes de uma ampla variedade de aplicações de iluminação.

Neste panfleto poderá encontrar as soluções mais recentes em tecnologia LED: lâmpadas clássicas, velas elegantes, bem como spots e tubos LED de instalação simples. Além da nova gama de luminárias LED que abrange ainda mais aplicações, poderá prometer aos seus clientes um grande rendimento, instalação fácil e uma poupança de energia imediata. A qualidade da luz deixá-lo-á igualmente encantado. Com uma grande variedade de lúmenes, temperaturas de cor e ângulos de abertura por onde escolher, as nossas soluções LED de grande qualidade criam o ambiente perfeito para cada espaço. Uma luz concebida para criar uma primeira impressão magnífica com um valor de grande duração.



A DOMINAR A ILUMINAÇÃO DESDE 1894
O nome MAZDA é sinónimo de qualidade e confiança desde 1894. As nossas sólidas soluções de iluminação são o fruto de décadas de experiência em iluminação.

- Concebidas para render
- Vida útil de até: 25 000 horas
- Qualidade de luz superior
- Poupança de energia de até 85%


LUMINÁRIAS DE INTERIOR MAZDA

POUPANÇA DE ENERGIA IMEDIATA

Poupança de energia imediata com a gama de luminárias Mazda.

- Poupança de energia imediata
- 2 anos de garantia
- Vida útil de até: 35 000 horas

RÉGUA LED E APLIQUES LED



MAZDA BN007C LED32S/840
PSU L1200

12NC: **911401800480**
EOC: **33804099**
1200 mm 3200lm
4000K
35.000 horas
IP20



MAZDA WL007C LED14S/740
PSU OVL WH

12NC: **911401800880**
EOC: **33808899**
1400lm
4000K
20.000 horas
IP65 / IK06




MAZDA WL007C LED13S/740
PSU RND MDU WH

12NC: **911401800780**
EOC: **33807199**
1300lm
4000K
20.000 horas
IP54 / IK06


Sensor de movimento integrado

ESTANQUES LED




MAZDA WT007C LED17S/840
PSU L600

12NC: **911401800980**
EOC: **33877499**
600 mm 1700lm
4000K
35.000 horas
IP65 / IK06



MAZDA WT007C LED34S/840
PSU L1200

12NC: **911401800580**
EOC: **33805799**
1200 mm 3400lm
4000K
35.000 horas
IP65 / IK06



MAZDA WT007C LED54S/840
PSU L1500

12NC: **911401800680**
EOC: **33806499**
1500 mm 5400lm
4000K
35.000 horas
IP65 / IK06


ESTANQUES VAZIOS



NOVO

MAZDA WT006C DE 1xTLED
L1200


12NC: **911401822381**
EOC: **36854299**
IP65 / IK06



NOVO

MAZDA WT006C DE 2xTLED
L1200

12NC: **911401822481**
EOC: **36855999**
IP65 / IK06



NOVO

MAZDA WT006C DE 1xTLED
L1500

12NC: **911401822581**
EOC: **36856699**
IP65 / IK06



NOVO

MAZDA WT006C DE 2xTLED
L1500

12NC: **911401822681**
EOC: **336857399**
IP65 / IK06

SLIM DOWNLIGHTS



MZD DN020B LED20/830
24W 220-240V WH

12NC: **929002219702**
EOC: **16370600**
2000lm
3000 K
20.000 horas
IP20



MZD DN020B LED20/840
24W 220-240V WH

12NC: **929002219802**
EOC: **16372000**
2000lm
4000 K
20.000 horas
IP20



MZD DN020B LED20/865
24W 220-240V WH

12NC: **929002219902**
EOC: **16374400**
2000lm
6500 K
20.000 horas
IP20



MZD DN020B LED12/830
16W 220-240V WH

12NC: **929002219402**
EOC: **16364500**
1200lm
3000K
20.000 horas
IP20



MZD DN020B LED12/840
16W 220-240V WH

12NC: **929002219502**
EOC: **16366900**
1200 lm
4000K
20.000 horas
IP20



MZD DN020B LED12/865
16W 220-240V WH

12NC: **929002219602**
EOC: **16368300**
1200lm
6500K
20.000 horas
IP20

ULTRASLIM DOWNLIGHTS



MZD DL252 LED6/830
9W RD 220-240V 06

12NC: **929002357532**
EOC: **54033700**
630lm
25.000 horas



MZD DL252 LED6/840
9W RD 220-240V 06

12NC: **929002357632**
EOC: **54035100**
630lm
25.000 horas



MMZD DL252 LED17/830
20W RD 220-240V 06

12NC: **929002357832**
EOC: **54029000**
1750lm
25.000 horas



MZD DL252 LED17/840
20W RD 220-240V 06

12NC: **929002357932**
EOC: **54031300**
1750lm
25.000 horas

DOWNLIGHTS DE SUPERFICIE



MZD DN027C LED9/830
11W 220V D175 RD

12NC: **929002034132**
EOC: **54037500**
950lm
25.000 horas



MZD DN027C LED9/840 11W
220V D175 RD

12NC: **929002034232**
EOC: **54039900**
1000lm
25.000 horas



MZD DN027C LED19/830
23W 220V D225 RD

12NC: **929002035032**
EOC: **54041200**
1900lm
25.000 horas



MZD DN027C LED19/840 23W
220V D225 RD

12NC: **929002035132**
EOC: **54043600**
2000lm
25.000 horas

DOWNLIGHTS ACCENT



MZD SL252 EC RD 070
3W 27K W HV 06

12NC: **929002222432**
EOC: **16400000**
200lm
2700K
20.000 horas



MZD SL252 EC RD 070
3W 40K W HV 06

12NC: **929002222532**
EOC: **16402400**
210lm
4000K
20.000 horas



MZD SL252 EC RD 070 5W
27K W HV 06

12NC: **929002222632**
EOC: **16404800**
330 lm
2700 K
20.000 horas



MZD SL252 EC RD 070 5W
40K W HV 06

12NC: **929002222732**
EOC: **16406200**
350 lm
4000 K
20.000 horas



MZD RS251 EC RD 075
6.8W 827

12NC: **929002256632**
EOC: **54025200**
500lm
25.000 horas



MZD RS251 EC RD 075
6.8W 840

12NC: **929002256732**
EOC: **54027600**
500lm
25.000 horas

PAINEL



MAZDA RC007B LED12S/840
PSU W30L30 NOC

MAZDA RC007B LED32S/840
PSU W60L60 NOC

12NC: **911401801380**
EOC: **34019799**

1200 lm
4000K
35.000 horas
UGR>19

12NC: **911401801280**
EOC: **34018099**

3200 lm
4000K
35.000 horas
UGR>19



Tipo de producto	Flujo luminoso	Consumo energético	Temperatura de cor	IP / IK	Sensor de movimento	Classe I/II	12NC	EOC	PVPR
	lm	W	K						
Régua									
MAZDA BN007C LED32S/840 PSU L1200	3200	32	4000	IP20	-	I	911401800480	33804099	20,60€
Aplique LED									
MAZDA WL007C LED14S/740 PSU OVL WH	1400	15	4000	IP65 / IK06	-	II	911401800880	33808899	23,00€
MAZDA WL007C LED13S/740 PSU RND MDU WH	1300	15	4000	IP54 / IK06	Sim	II	911401800780	33807199	35,20€
Estanque LED									
MAZDA WT007C LED17S/740 PSU L600	1700	17	4000	IP65 / IK06	-	II	911401800980	33877499	17,10€
MAZDA WT007C LED34S/740 PSU L1200	3400	34	4000	IP65 / IK06	-	II	911401800580	33805799	23,00€
MAZDA WT007C LED54S/740 PSU L1500	5400	54	4000	IP65 / IK06	-	II	911401800680	33806499	32,40€
Estanque vazio									
MAZDA WT006C DE 1xTLED L1200	-	-	-	IP65 / IK06	-	-	911401822381	36854299	15,60€
MAZDA WT006C DE 2xTLED L1200	-	-	-	IP65 / IK06	-	-	911401822481	36855999	16,50€
MAZDA WT006C DE 1xTLED L1500	-	-	-	IP65 / IK06	-	-	911401822581	36856699	17,40€
MAZDA WT006C DE 2xTLED L1500	-	-	-	IP65 / IK06	-	-	911401822681	36857399	19,20€
Slim Downlights									
MZD DN020B LED12/830 16W 220-240V WH	1200	16	3000	IP20 / IK03	-	II	929002219402	16364500	6,50€
MZD DN020B LED12/840 16W 220-240V WH	1200	16	4000	IP20 / IK03	-	II	929002219502	16366900	6,50€
MZD DN020B LED12/865 16W 220-240V WH	1200	16	6500	IP20 / IK03	-	II	929002219602	16368300	6,50€
MZD DN020B LED20/830 24W 220-240V WH	2000	24	3000	IP20 / IK03	-	II	929002219702	16370600	10,60€
MZD DN020B LED20/840 24W 220-240V WH	2000	24	4000	IP20 / IK03	-	II	929002219802	16372000	10,60€
MZD DN020B LED20/865 24W 220-240V WH	2000	24	6500	IP20 / IK03	-	II	929002219902	16374400	10,60€
UltraSlim Downlight									
MZD DL252 LED6/830 9W RD 220-240V 06	630	9	3000	IP20 / IK03	-	II	929002357532	54033700	7,70€
MZD DL252 LED6/840 9W RD 220-240V 06	630	9	4000	IP20 / IK03	-	II	929002357632	54035100	7,70€
MZD DL252 LED17/830 20W RD 220-240V 06	1750	20	3000	IP20 / IK03	-	II	929002357832	54029000	11,70€
MZD DL252 LED17/840 20W RD 220-240V 06	1750	20	4000	IP20 / IK03	-	II	929002357932	54031300	11,70€
Downlight de superfície									
MZD DN027C LED9/830 11W 220V D175 RD	950	11	3000	IP20 / IK03	-	II	929002034132	54037500	14,20€
MZD DN027C LED9/840 11W 220V D175 RD	1000	11	4000	IP20 / IK03	-	II	929002034232	54039900	14,20€
MZD DN027C LED19/830 23W 220V D225 RD	1900	23	3000	IP20 / IK03	-	II	929002035032	54041200	18,80€
MZD DN027C LED19/840 23W 220V D225 RD	2000	23	3000	IP20 / IK03	-	II	929002035132	54043600	18,80€
Accent									
MZD SL252 EC RD 070 3W 27K W HV 06	200	3	2700	IP20 / IK03	-	II	929002222432	16400000	6,50€
MZD SL252 EC RD 070 3W 40K W HV 06	210	3	4000	IP20 / IK03	-	II	929002222532	16402400	6,50€
MZD SL252 EC RD 070 5W 27K W HV 06	330	5	2700	IP20 / IK03	-	II	929002222632	16404800	6,50€
MZD SL252 EC RD 070 5W 40K W HV 06	350	5	4000	IP20 / IK03	-	II	929002222732	16406200	6,50€
MZD RS251 EC RD 075 6.8W 827	500	6.8	2700	IP20 / IK03	-	II	929002256632	54025200	10,00€
MZD RS251 EC RD 075 6.8W 840	500	6.8	4000	IP20 / IK03	-	II	929002256732	54027600	10,00€
Painel									
MAZDA RC007B LED12S/840 PSU W30L30 NOC	1200	14	4000	IP20 / IK03	-	II	911401801380	34019799	24,20 €
MAZDA RC007B LED32S/840 PSU W60L60 NOC	3200	36	4000	IP20 / IK03	-	II	911401801280	34018099	32,40 €

*Novos lançamentos disponíveis a partir de julho

LUMINÁRIAS DE EXTERIOR MAZDA POUPANÇA DE ENERGIA IMEDIATA

Poupança de energia imediata com a gama de luminárias Mazda.



PROJETORES LED



MAZDA BVP007
10W 4000K

12NC: 911401737432
EOC: 33737199
IP65 / IK06



MAZDA BVP007
20W 4000K

12NC: 911401737442
EOC: 33738899
IP65 / IK06



MAZDA BVP007
50W 4000K

12NC: 911401737452
EOC: 33739599
IP65 / IK06



MAZDA BVP007
100W 4000K

12NC: 911401741562
EOC: 33818799
IP65 / IK06



MAZDA BVP007
200W 4000K

12NC: 911401741572
EOC: 33819499
IP65 / IK06



MAZDA BVP007
10W 6500K

12NC: 911401815581
EOC: 36786699
IP65 / IK06



MAZDA BVP007
20W 6500K

12NC: 911401815681
EOC: 36787399
IP65 / IK06



MAZDA BVP007
50W 6500K

12NC: 911401815781
EOC: 36796599
IP65 / IK06



MAZDA BVP007
100W 6500K

12NC: **911401815881**
EOC: **36789799**
IP65 / IK06

MAZDA BVP007
200W 6500K

12NC: **911401815981**
EOC: **36790399**
IP65 / IK06



Tipo de producto	Fluxo luminoso	Consumo energético	Temperatura de cor	IP / IK	Classe I/II	12NC	EOC	PVPR
	lm	W	K					
MAZDA BVP007 10W 4000K	850	10	4000	IP65 / IK06	I	911401737432	33737199	13,00€
MAZDA BVP007 20W 4000K	1700	20	4000	IP65 / IK06	I	911401737442	33738899	21,80€
MAZDA BVP007 50W 4000K	4250	50	4000	IP65 / IK06	I	911401737452	33739599	30,00€
MAZDA BVP007 100W 4000K	8500	100	4000	IP65 / IK06	I	911401741562	33818799	82,40€
MAZDA BVP007 200W 4000K	17000	200	4000	IP65 / IK06	I	911401741572	33819499	158,90€
NOVO MAZDA BVP007 10W 6500K	850	10	6500	IP65 / IK06	I	911401815581	36786699	13,00€
NOVO MAZDA BVP007 20W 6500K	1700	20	6500	IP65 / IK06	I	911401815681	36787399	21,80€
NOVO MAZDA BVP007 50W 6500K	8500	50	6500	IP65 / IK06	I	911401815781	36796599	30,00€
NOVO MAZDA BVP007 100W 6500K	17000	100	6500	IP65 / IK06	I	911401815881	36789799	82,40€
NOVO MAZDA BVP007 200W 6500K	17000	200	6500	IP65 / IK06	I	911401815981	36790399	158,90€

*Novos lançamentos disponíveis a partir de julho

LÂMPADAS LED MAZDA

POUPANÇA ENERGÉTICA IMEDIATA

Com a gama de lâmpadas LED da MAZDA pode criar o ambiente perfeito para cada ocasião.

- Lâmpada de formato clássico
- Acabamento transparente ou esmerilado
- 2700K ou 4000K
- Ligação instantânea
- 15 000 horas de vida útil
- Poupança de energia de até 85%

LÂMPADAS



MZD LED 40W E27 827 A60 ND

12NC: 929002061732
EOC: 16141201

6 WATT > 40 WATT 2700 K
470 lm



MZD LED 40W E27 840 A60 ND

12NC: 929002060332
EOC: 16143601

6 WATT > 40 WATT 4000 K
500 lm



MZD LED 40W A60 E27 CDL FR ND

12NC: 929002060732
EOC: 16226601

5,5 WATT > 40 WATT 6500 K
470 lm



MZD LED 60W A60 E27 827 FR ND

12NC: 929001913132
EOC: 16145002

8,5 WATT > 60 WATT 2700 K
806 lm



MZD LED 60W A60 E27 840 FR ND

12NC: 929001913332
EOC: 16147402

8,5 WATT > 60 WATT 4000 K
806 lm



MZD LED 60W A60 E27 CDL FR ND

12NC: 929001913432
EOC: 16232701

8,5 WATT > 60 WATT 6500K
806 lm



MZD LED 75W A60 E27 827 FR ND

12NC: 929001365532
EOC: 16149801

10,5 WATT > 75 WATT 2700 K
1055 lm



MZD LED 75W A60 E27 840 FR ND

12NC: 929001365632
EOC: 16151101

10 WATT > 75 WATT 4000 K
1055 lm



MZD LED 75W A60 E27 865 FR ND

12NC: 929001359132
EOC: 16248800

10 WATT > 75 WATT 6500 K
1055 lm



MZD LED 100W E27 827 A67 FR ND

12NC: 929001252932
EOC: 16153500

14 WATT > 100 WATT 2700 K
1521 lm



MZD LED 100W A60 E27 CDL FR ND

12NC: 929001365832
EOC: 16155901

13 WATT > 100 WATT 400
1521 lm



MZD LED 100W A60 E27 CDL FR ND

12NC: 929001359232
EOC: 16250100

14 WATT > 100 WATT 6500 K
1521 lm



MZD LEDCLA 60W A60 E27 827 CL ND 1CT/10

12NC: 929001387332
EOC: 16380500

7 WATT > 60 WATT 2700 K
806 lm



MZD LEDCLA 60W A60 E27 840 CL ND 1CT/10

12NC: 929002062532
EOC: 16382900

7 WATT > 60 WATT 4000 K
806 lm

GLOBO



MZD LEDGlobe 100W G93 E27 827 FR ND

12NC: 929001804632
EOC: 16338600

14,5 WATT > 100 WATT 2700 K
1521 lm



MZD LEDGlobe 100W G93 E27 865 FR ND

12NC: 929001804732
EOC: 16340900

14,5 WATT > 100 WATT 6500 K
1521 lm



MZD LEDCLA 75W A60 E27 827 CL ND 1CT/10

12NC: 929002061032
EOC: 16384300

8 WATT > 75 WATT 2700 K
1055 lm



MZD LEDCLA 75W A60 E27 840 CL ND 1CT/10

12NC: 929002060432
EOC: 16386700

8 WATT > 75 WATT 4000 K
1055 lm

CLÁSSICA



MZD LEDCLA 40W A60 E27 827 CL ND 1CT/10

12NC: 929001890032
EOC: 16376800


5 WATT > 40 WATT 2700 K
470 lm



MZD LEDCLA 40W A60 E27 840 CL ND 1CT/10

12NC: 929002214432
EOC: 16378200

5 WATT > 40 WATT 4000 K
470 lm



MZD LEDCLA 100W A70 E27 827 CL ND 1CT/10

12NC: 929002062132
EOC: 16408600

11 WATT > 100 WATT 2700 K
1521 lm



MZD LEDCLA 100W A70 E27 840 CL ND 1CT/10

12NC: 929002214132
EOC: 16420800

11 WATT > 100 WATT 4000 K
1521 lm

LÂMPADAS LED MAZDA

POUPANÇA ENERGÉTICA IMEDIATA

A **A⁺** **80**   
 Etiqueta IEE Etiqueta IEE CRI 220-240 Vac Até 35.000 h Não regulável

Tipo de producto	Forma	Consumo de energia	Número de ligações	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	12NC	EOC	PVPR
		W		K	lm			
MZD LED 40W A60 E27 827 FR ND G3	A60	5	15000	2700	470	929002061732	16141201	2,95€
MZD LED 40W A60 E27 840 FR ND G3	A60	5	15000	4000	470	929002060332	16143601	2,95€
MZD LED 40W A60 E27 865 FR ND G3	A60	5	15000	6500	470	929002060732	16226601	2,95€
MZD LED 60W A60 E27 827 FR ND G3	A60	9	15000	2700	806	929001913132	16145002	3,47€
MZD LED 60W A60 E27 840 FR ND G3	A60	9	15000	4000	806	929001913332	16147402	3,47€
MZD LED 60W A60 E27 865 FR ND G3	A60	9	15000	6500	806	929001913432	16232701	3,47€
MZD LED 75W A60 E27 827 FR ND G3	A60	11	15000	2700	1055	929001365532	16149801	4,00€
MZD LED 75W A60 E27 840 FR ND G3	A60	10	15000	4000	1055	929001365632	16151101	4,00€
MZD LED 75W A60 E27 865 FR ND G3	A60	10	15000	6500	1055	929001365932	16248800	4,00€
MZD LED 100W A67 E27 827 FR ND G3	A67	14	15000	2700	1521	929001252932	16153500	5,26€
MZD LED 100W A67 E27 840 FR ND G3	A67	13	15000	4000	1521	929001365832	16155901	5,26€
MZD LED 100W A67 E27 865 FR ND G3	A67	14	15000	6500	1521	929001365932	16250100	5,26€
MZD LEDGlobe 100W G93 E27 827 FR ND	G93	14,5	15000	2700	1521	929001804632	16338600	7,05€
MZD LEDGlobe 100W G93 E27 865 FR ND	G93	14,5	15000	6500	1521	929001804732	16340900	7,05€
MZD LEDCLA 40W A60 E27 827 CL ND	A60	5	15000	2700	470	929001890032	16376800	4,22€
MZD LEDCLA 40W A60 E27 840 CL ND	A60	5	15000	4000	470	929002214432	16378200	4,22€
MZD LEDCLA 60W A60 E27 827 CL ND	A60	7	15000	2700	806	929001387332	16380500	4,69€
MZD LEDCLA 60W A60 E27 840 CL ND	A60	7	15000	4000	806	929002062532	16382900	4,69€
MZD LEDCLA 75W A60 E27 827 CL ND	A60	8	15000	2700	1055	929002061032	16384300	5,18€
MZD LEDCLA 75W A60 E27 840 CL ND	A60	8	15000	4000	1055	929002060432	16386700	5,18€
MZD LEDCLA 100W A70 E27 827 CL ND	A70	11	15000	2700	1521	929002062132	16408600	6,44€
MZD LEDCLA 100W A70 E27 840 CL ND	A70	11	15000	4000	1521	929002214132	16420800	6,44€

LEDS MAZDA COM FORMATO EM VELA E ESFÉRICO CONCEBIDOS PARA CRIAR AMBIENTE

Com um desenho elegante e um acabamento mate, as nossas velas LED proporcionam ainda uma poupança de energia significativa.

- Forma elegante
- Acabamento esmerilado
- Luz branca quente
- Ligação instantânea
- 15 000 horas de vida útil
- Poupança de energia de até 85%

FORMATO DE VELA E ESFÉRICO



MZD LED 25W E14 B35 FR ND

12NC: 929001253032
EOC: 16135100

3,2 WATT **25** WATT 2700 K
250 lm



MZD LED 25W B35 E14 CW FR ND

12NC: 929001359432
EOC: 16254900

3,2 WATT **25** WATT 4000 K
250 lm



MZD LED 25W B35 E14 CDL FR ND

12NC: 929001388832
EOC: 16256300

3,2 WATT **25** WATT 6500 K
250 lm



MZD LED 25W E27 827 P45 FR ND

12NC: 929001253332
EOC: 16139900

3,2 WATT **25** WATT 2700 K
250 lm



MZD LED 25W E14 827 P45 FR ND

12NC: 929001253232
EOC: 16137500

3,2 WATT **25** WATT 2700 K
250 lm



MZD LED 25W P45 E14 CW FR ND

12NC: 929001263832
EOC: 16282200

3,2 WATT **25** WATT 4000 K
250 lm



MZD LED 40W B35
E14 827 WW FR ND

12NC: 929001253632
EOC: 16272300

5,5 WATT 40 WATT 2700 K
470 lm



MZD LED 40W B35
E14 840 CW FR ND

12NC: 929001263732
EOC: 16288400

5,5 WATT 40 WATT 4000 K
470 lm



MZD LED 40W B35
E14 865CDL FR ND

12NC: 929001389032
EOC: 16268600

5,5 WATT 40 WATT 6500 K
470 lm



MZD LED 60W B35 E14
827 FR ND

12NC: 929001907632
EOC: 16320100

8 WATT 60 WATT 2700 K
806 lm



MZD LED 60W B35 E14
840 FR ND

12NC: 929001907732
EOC: 16322500

8 WATT 60 WATT 4000 K
806 lm



MZD LED 60W B35 E14
865 FR ND

12NC: 929001907832
EOC: 16324900

8 WATT 60 WATT 6500 K
806 lm



MZD LED 40W P45 E27
827 WW FR ND

12NC: 929001253832
EOC: 16280800

5,5 WATT 40 WATT 2700 K
470 lm



MZD LED 40W P45 E14
827 WW FR ND

12NC: 929001253732
EOC: 16278500

5,5 WATT 40 WATT 2700 K
470 lm



MZD LED 40W P45 E27
840 CW FR ND

12NC: 929001264032
EOC: 16286000

5,5 WATT 40 WATT 4000 K
470 lm



MZD LED 40W P45 E14
840 CW FR ND

12NC: 929001263932
EOC: 16284600

5,5 WATT 40 WATT 4000 K
470 lm



MZD LEDCLA 25W B35 E14
827 CL ND 1CT/10

12NC: 929001238332
EOC: 16394200

2 WATT 25 WATT 2700 K
250 lm



MZD LED 25W B35
E14 840 CL ND 1CT/10

12NC: 929002215232
EOC: 16412300

2 WATT 25 WATT 4000 K
250 lm



MZD LED 40W P45 E27
865 CDL FR ND

12NC: 929001389232
EOC: 16262400

5,5 WATT 40 WATT 6500 K
470 lm



MZD LED 40W P45 E14
865 CDL FR ND

12NC: 929001389132
EOC: 16260000

5,5 WATT 40 WATT 6500 K
470 lm



MZD LEDCLA 25W P45 E14
827 CL ND 1CT/10

12NC: 929001238632
EOC: 16388100

2 WATT 25 WATT 2700 K
250 lm



MZD LED 25W B35
E14 840 CL ND 1CT/10

12NC: 929002215132
EOC: 16410900

2 WATT 25 WATT 4000 K
250 lm



MZD LEDCLA 40W B35
E14 827 CL ND 1CT/10

12NC: **929001889732**

EOC: **16396600**

5 WATT **40** WATT **2700 K**
470 lm



MZD LED 40W B35
E14 840 CL ND 1CT/10

12NC: **929002214932**

EOC: **16398000**

5 WATT **40** WATT **4000 K**
470 lm



MZD LEDCLA 40W P45 E14
827 CL ND 1CT/10

12NC: **929001890432**

EOC: **16390400**

5 WATT **40** WATT **2700 K**
470 lm



MZD LED 40W P45
E14 840 CL ND 1CT/10

12NC: **929002214632**

EOC: **16392800**

5 WATT **40** WATT **4000 K**
470 lm



MZD LEDCLA 60W B35
E14 827 CL ND 1CT/10

12NC: **929002215332**

EOC: **16414700**

6 WATT **60** WATT **2700 K**
806 lm



MZD LED 60W B35
E14 840 CL ND 1CT/10

12NC: **929002215432**

EOC: **16416100**

6 WATT **60** WATT **4000K**
806 lm



Tipo de produto	Forma	Consumo energia	Número de ligações	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Dimensões L x A	12NC	EOC	PVPR
		W		K	lm	mm			
MZD LED 25W E14 827 B35 FR ND 1CT/10	B35	4	15000	2700	250	35 x 106	929001253032	16135100	2,55€
MZD LED 25W B35 E14 CW FR ND 1CT/10 G3	B35	3	15000	4000	250	37 x 109	929001359432	16254900	2,55€
MZD LED 25W B35 E14 CDL FR ND 1CT/10 G3	B35	3	15000	6500	250	37 x 109	929001388832	16256300	2,55€
MZD LED 25W E27 827 P45 FR ND 1CT/10	P45	4	15000	2700	250	45 x 90	929001253332	16139900	2,55€
MZD LED 25W E14 827 P45 FR ND 1CT/10	P45	4	15000	2700	250	45 x 90	929001253232	16137500	2,55€
MZD LED 25W P45 E14 CW FR ND 1CT/10	P45	4	15000	4000	250	45 x 90	929001263832	16282200	2,55€
MZD LEDCLA 25W B35 E14 827 CL ND 1CT/10	B35	2	15000	2700	250	35 x 97	929001238332	16394200	2,96€
MZD LEDCLA 25W B35 E14 840 CL ND 1CT/10	B35	2	15000	4000	250	35 x 97	929002215232	16412300	2,96€
MZD LEDCLA 25W P45 E14 827 CL ND 1CT/10	P45	2	15000	2700	250	45 x 80	929001238632	16388100	2,96€
MZD LEDCLA 25W P45 E14 840 CL ND 1CT/10	P45	2	15000	4000	250	45 x 80	929002215132	16410900	2,96€
MZD LED 40W B35 E14 WW FR ND 1CT/10	B35	6	15000	2700	470	35 x 106	929001253632	16272300	3,13€
MZD LED 40W B35 E14 CW FR ND 1CT/10	B35	5	15000	4000	470	37 x 109	929001263732	16288400	3,13€
MZD LED 40W B35 E14 CDL FR ND 1CT/10 G3	B35	5	15000	6500	470	37 x 109	929001389032	16288600	3,13€
MZD LED 40W P45 E27 WW FR ND 1CT/10	P45	6	15000	2700	470	45 x 90	929001253832	16280800	3,13€
MZD LED 40W P45 E14 WW FR ND 1CT/10	P45	6	15000	2700	470	45 x 90	929001253732	16278500	3,13€
MZD LED 40W P45 E27 CW FR ND 1CT/10	P45	6	15000	4000	470	45 x 90	929001264032	16286000	3,13€
MZD LED 40W P45 E14 CW FR ND 1CT/10	P45	6	15000	4000	470	45 x 85	929001263932	16284600	3,13€
MZD LED 40W P45 E27 CDL FR ND 1CT/10 G3	P45	5	15000	6500	470	45 x 77	929001389232	16262400	3,13€
MZD LED 40W P45 E14 CDL FR ND 1CT/10 G3	P45	5	15000	6500	470	45 x 82	929001389132	16260000	3,13€
MZD LEDCLA 40W B35 E14 827 CL ND 1CT/10	B35	5	15000	2700	470	35 x 97	929001889732	16396600	3,29€
MZD LEDCLA 40W B35 E14 840 CL ND 1CT/10	B35	5	15000	4000	470	35 x 97	929002214932	16398000	3,29€
MZD LEDCLA 40W P45 E14 827 CL ND 1CT/10	P45	5	15000	2700	470	45 x 80	929001890432	16390400	3,29€
MZD LEDCLA 40W P45 E14 840 CL ND 1CT/10	P45	5	15000	4000	470	45 x 80	929002214632	16392800	3,29€
MZD LED 60W B35 E14 827 FR ND 1CT/10	B35	8	15000	2700	806	39 x 114	929001907632	16320100	3,68€
MZD LED 60W B35 E14 840 FR ND 1CT/10	B35	8	15000	4000	806	39 x 114	929001907732	16322500	3,68€
MZD LED 60W B35 E14 865 FR ND 1CT/10 G3	B35	8	15000	6500	806	39 x 114	929001907832	16324900	3,68€
MZD LEDCLA 60W B35 E14 827 CL ND 1CT/10	B35	6	15000	2700	806	35 x 97	929002215332	16414700	4,12€
MZD LEDCLA 60W B35 E14 840 CL ND 1CT/10	B35	6	15000	4000	806	35 x 97	929002215432	16416100	4,12€

SPOTS LED DE MAZDA

PONTOS DE LUZ COM ESTILO



Escolha entre um ambiente de iluminação frio ou quente com a gama de focos LED para realçar a decoração interior

- Opções de feixe de luz largo ou direcional
- 2700 K 3000 K e 4000 K, 6500 K
- Ligação instantânea
- 15.000 horas de vida útil
- Poupança de energia de até 85%

SPOTS PARA INTERIOR



MZD LEDspot50W
GU10Kit R 827 36D 1CT/10

12NC: 929002040532
EOC: 16342300

4,7 WATT 50 WATT 2700 K 380 lm



MZD LEDspot50W
GU10Kit R 840 36D 1CT/10

12NC: 929002040732
EOC: 16344700

4,7 WATT 50 WATT 4000 K 380 lm



MZD LEDspot50W
GU10Kit S 827 36D 1CT/10

12NC: 929002040632
EOC: 16346100

4,7 WATT 50 WATT 2700 K 380 lm



MZD LEDspot50W
GU10Kit S 840 36D 1CT/10

12NC: 929002040832
EOC: 16348500

4,7 WATT 50 WATT 4000 K 380 lm



MZD LED 50W GU10
827 36D ND 1CT/10

12NC: 929001250432
EOC: 16125200

4,7 WATT 50 WATT 2700 K 345 lm



MZD LED 50W GU10
840 36D ND 1CT/10

12NC: 929001247032
EOC: 16266200

4,7 WATT 50 WATT 4000 K 380 lm



MZD LED 50W GU10
865 36D ND 1CT/10

12NC: 929001259132
EOC: 16264800

4,7 WATT 50 WATT 6500 K 380 lm



MZD LED 50W GU10 WH
60D ND 1CT/10

12NC: 929001912232
EOC: 16127601

5,5 WATT 50 WATT 3000 K 345 lm



MZD LED 50W GU10 CW
60D ND 1CT/10

12NC: 929001912332
EOC: 16129001

5,5 WATT 50 WATT 4000 K 730 lm



MZD LED 65W GU10
827 36D ND 1CT/10



MZD LED 65W GU10
840 36D ND 1CT/10

12NC: **929001371132**
EOC: **16163400**

6 WATT **65** WATT **2700 K**
490 lm

12NC: **929001371232**
EOC: **16165800**

6 WATT **65** WATT **4000 K**
500 lm



MZD LED 500lm GU10
840 120D ND 1CT/10

12NC: **929001358632**
EOC: **16169600**

5 WATT **4000 K**
500 lm



MZD LED 500lm GU10
865 120D ND 1CT/10

12NC: **929001372132**
EOC: **16173300**

5 WATT **650 K**
500 lm



MZD LED 500lm GU10
827 120D ND 1CT/10

12NC: **929001372032**
EOC: **16171900**

5 WATT **2700 K**
500 lm



MZD LED 720lm GU10
865 120D ND 1CT/10

12NC: **929002093532**
EOC: **16362100**

7,5 WATT **6500 K**
720 lm



MZD LED 720lm GU10
830 120D ND 1CT/10

12NC: **929002093332**
EOC: **16358400**

7,5 WATT



MZD LED 720lm GU10
840 120D ND 1CT/10

12NC: **929002093432**
EOC: **16360700**

7,5 WATT **4000 K**
720 lm



MZD LED 50W GU5.3 WH
12V 60D ND 1CT/10

12NC: **929001912432**
EOC: **16131301**

8 WATT **50** WATT **3000 K**
621 lm



MZD LED 50W GU5.3 CW
12V 60D ND 1CT/10

12NC: **929001912532**
EOC: **16133701**

8 WATT **50** WATT **4000 K**
630 lm

A Etiqueta IEE **A+** Etiqueta IEE **80** CRI **220-240 Vac** **Até 35.000 h** **Não regulável**

Tipo de producto	Forma	Consumo de energia	Ângulo de abertura	Número de ligações	Entrada atual	Frequência	Dimensões L x A	12NC	EOC	PVPR
		W	°		mA	Hz	mm			
MZD LEDspot50W GU10Kit_R 827 36D	GU10	4,7	36	50000	38	50	91 x 91	929002040532	16342300	5,30€
MZD LEDspot50W GU10Kit_R 840 36D	GU10	4,7	36	50000	38	50	91 x 91	929002040732	16344700	5,30€
MZD LEDspot50W GU10Kit_S 827 36D	GU10	4,7	36	50000	38	50	91 x 91	929002040632	16346100	5,30€
MZD LEDspot50W GU10Kit_S 840 36D	GU10	4,7	36	50000	38	50	91 x 91	929002040832	16348500	5,30€
MZD LED 50W GU10 827 36D ND	PAR16	5	36	15000	38	50	50 x 54	929001250432	16125200	2,91€
MZD LED 50W GU10 840 36D ND	PAR16	5	36	15000	38	50	50 x 54	929001247032	16266200	2,91€
MZD LED 50W GU10 865 36D ND	PAR16	5	36	15000	38	50	50 x 54	929001259132	16264800	2,91€
MZD LED 50W GU10 WH 60D ND	PAR16	5	60	15000	38	50	50 x 55	929001912232	16127601	2,91€
MZD LED 50W GU10 CW 60D ND	PAR16	5	60	15000	38	50	50 x 55	929001912332	16129001	2,91€
MZD LED 65W GU10 827 36D ND	PAR16	6	36	15000	48	50	50 x 56	929001371132	16163400	3,06€
MZD LED 65W GU10 840 36D ND	PAR16	6	36	15000	44	50	50 x 56	929001371232	16165800	3,06€
MZD LED 500lm GU10 827 120D ND	PAR16	6	120	15000	58	50	50 x 56	929001372032	16171900	3,06€
MZD LED 500lm GU10 840 120D ND	PAR16	5	120	15000	50	50	50 x 58	929001358632	16169600	3,06€
MZD LED 500lm GU10 865 120D ND	PAR16	5	120	15000	50	50	50 x 58	929001372132	16173300	3,06€
MZD LED 720lm GU10 830 120D ND	PAR16	7,5	120	15000	56	50	50 x 58	929002093332	16358400	4,24€
MZD LED 720lm GU10 840 120D ND	PAR16	7,5	120	15000	56	50	50 x 58	929002093432	16360700	4,24€
MZD LED 720lm GU10 865 120D ND	PAR16	7,5	120	15000	56	50	50 x 58	929002093532	16362100	4,24€
MZD LED 50W GU5.3 WH 12V 60D ND	MR16	8	50	15000	700	50	50 x 44	929001912432	16131301	7,22€
MZD LED 50W GU5.3 CW 12V 60D ND	MR16	8	50	15000	700	50	50 x 44	929001912532	16133701	7,22€

TUBOS LED MAZDA

ILUMINAÇÃO MAIS BRILHANTE

Os nossos tubos LED oferecem luz de alta qualidade para iluminar qualquer espaço

- Comprimento de 600 mm, 1200 mm e 1500 mm
- 4000 K e 6500 K
- Ligação instantânea
- 25 000 horas de vida útil
- Poupança de energia de até 55%

TUBOS PARA INTERIOR



MZD LEDtube 600mm
8W 840

12NC: 929001855632
EOC: 71745500

8 WATT	18 WATT	4000 K
800 lm		



MZD LEDtube 600mm
8W 865

12NC: 929001855732
EOC: 71747900

8 WATT	18 WATT	6500 K
800 lm		



MZD LED tube 1200mm
14.5W 840

12NC: 929001855832
EOC: 71741700


14.5 WATT	36 WATT	4000 K
1600 lm		



MZD LEDtube 1200mm
14.5W 865

12NC: 929001855932
EOC: 71743100

14.5 WATT	36 WATT	6500 K
1600 lm		



MZD LEDtube 1500mm
20W 840

12NC: 929001855432
EOC: 71737000

20 WATT	58 WATT	4000 K
2200 lm		



MZD LEDtube 1500mm
20W 865

12NC: 929001855532
EOC: 71739400

20 WATT	58 WATT	6000 K
2200 lm		



MZD LED PLC 2P
7,5W 840

12NC: 929001879032
EOC: 16298300

7.5 WATT	13 WATT	4000 K
806 lm		



MZD LED PLC 2P
7.5W 865

12NC: 929001879132
EOC: 16300300

7.5 WATT	13 WATT	6500 K
806 lm		



MZD LED PLC 2P
9W 840

12NC: 929001879332
EOC: 16302700

9 WATT	18 WATT	4000 K
1050 lm		



MZD LED PLC 2P
9W 865

12NC: 929001879432
EOC: 16304100

9 WATT	18 WATT	6500 K
105 lm		

TUBOS LED MAZDA

ILUMINAÇÃO MAIS BRILHANTE



DESCARGA LED



MZD LED 26-24W E27
830 HB 1CT/6

12NC: 929001937632
EOC: 16426000

24 WATT > 40 WATT
3000 K
2600 lm



MZD LED 28-24W E27
840 HB 1CT/6

12NC: 929001937732
EOC: 16428400

24 WATT > 40 WATT
4000 K
2800 lm



MZD LED 48-42W E27
830 HB 1CT/6

12NC: 929001938232
EOC: 16422200

42 WATT > 70 WATT
3000 K
4800 lm



MZD LED 50-42W E27
840 HB 1CT/6

12NC: 929001938332
EOC: 16424600

42 WATT > 70 WATT
4000 K
5000 lm

A⁺ EEI label
80 CRI
⚡ 220-240 VCA
🕒 25,000h
ON/OFF 50,000x
⚠️ Não regulável

Tipo de producto	Forma	Consumo de energia	Entrada atual	Frequência	Dimensões	12NC	EOC	PVPR
		W	mA	Hz	mm			
MZD LEDtube 600mm 8W 840	LEDtube	8	38	50/60	604 x 27,80	929001855632	71745500	5,14€
MZD LEDtube 600mm 8W 865	LEDtube	8	38	50/60	604 x 27,80	929001855732	71747900	5,14€
MZD LEDtube 1200mm 14.5W 840	LEDtube	14.5	70	50/60	1213,60 x 27,80	929001855832	71741700	6,29€
MZD LEDtube 1200mm 14.5W 865	LEDtube	14.5	70	50/60	1213,60 x 27,80	929001855932	71743100	6,29€
MZD LEDtube 1500mm 20W 840	LEDtube	20	96	50/60	1514,20 x 27,80	929001855432	71737000	8,19€
MZD LEDtube 1500mm 20W 865	LEDtube	20	96	50/60	1514,20 x 27,80	929001855532	71739400	8,19€

A⁺ Etiqueta IEE
80 CRI
⚡ 220-240 VCA
🕒 25,000h
ON/OFF 50,000x
⚠️ Não regulável

Tipo de producto	Forma	Consumo de energia	Entrada atual	Frequência	Dimensões	12NC	EOC	PVPR
		W	mA	Hz	mm			
MZD LED PLC 7.5W 840 2P G24d 1CT/10	PLC	7.5	70	50/60	115 x 37,20	929001879032	16298300	6,15€
MZD LED PLC 7.5W 865 2P G24d 1CT/10	PLC	7.5	70	50/60	115 x 37,20	929001879132	16300300	6,15€
MZD LED PLC 9W 840 2P G24d 1CT/10	PLC	9	80	50/60	115 x 37,20	929001879332	16302700	6,84€
MZD LED PLC 9W 865 2P G24d 1CT/10	PLC	9	80	50/60	115 x 37,20	929001879432	16304100	6,84€

A⁺ Etiqueta IEE
80 CRI
⚡ 220-240 VCA
🕒 15,000h
ON/OFF 50,000x
⚠️ Não regulável

Tipo de producto	Forma	Consumo de energia	Entrada atual	Frequência	Dimensões	12NC	EOC	PVPR
		W	mA	Hz	mm			
MZD LED 26-24W E27 830 HB 1CT/6	Ovoide	24	250	50/60	190 x 105	929001937632	16426000	12,54€
MZD LED 28-24W E27 840 HB 1CT/6	Ovoide	24	250	50/60	190 x 105	929001937732	16428400	12,54€
MZD LED 48-42W E27 830 HB 1CT/6	Ovoide	42	240	50/60	225 x 123	929001938232	16422200	19,01€
MZD LED 50-42W E27 840 HB 1CT/6	Ovoide	42	240	50/60	225 x 123	929001938332	16424600	19,01€

BEAUTIFUL LIGHT
BUILT TO PERFORM



Concebidas para aumentar o rendimento
Até 35 000 horas de vida útil
Qualidade de luz superior
Até 85% de poupança de energia

MAZDA | I.B.R.S. /C.C.R.I. Número 10461 | 5600 VB Eindhoven, Países Baixos | WWW.MAZDALIGHTING.PT

 **MAZDA**