

# Maxos Trunking/Tragschiene 4MX856



## Mounting instructions

Instructions de montage  
Montageanleitung  
Montage instructie  
Istruzioni di montaggio








Instrucciones de montaje  
Instruções de montagem  
Monteringsinstruktioner  
Monteringsvejledning

Kokoonpano- ja kiinnitysohjeet  
Montaj yönergesi  
Οδηγίες συναρμολόγησης  
Instrukcja montazu


Szerelési utasítások  
Návod k montáži  
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ  
Návod k montáži



# Trunking/Tragschiene



# Suspension brackets/Abhänger



Pos.	Description	Beschreibung	EOC		
1	9MX056 CBA SI	chain bracket, adjustable (35 mm), silver	Kettenabhänger, höhenverstellbar (35 mm), silber	217 557 00	
	9MX056 CBA WH	chain bracket, adjustable (35 mm), white	Kettenabhänger, höhenverstellbar (35 mm), weiß	217 540 00	
	9MX056 CBA BL	chain bracket, adjustable (35 mm), black	Kettenabhänger, höhenverstellbar (35 mm), schwarz	252 022 00	
2	9MX056 CB SI	chain bracket, silver	Kettenabhänger, silber	556 762 99	
	9MX056 CB WH	chain bracket, white	Kettenabhänger, weiß	556 786 99	
	9MX056 CB BL	chain bracket, black	Kettenabhänger, schwarz	655 618 99	
3	9MX056 CB ZC	chain bracket, zinc	Kettenabhänger, zink	557 073 99	
	9MX056 MB-ST-LI 250 SI	mounting bracket with suspension tube l=1250 mm, silver	Rohrpendelabhänger, l=1250 mm, silber	107 919 00	
	9MX056 MB-ST-LI 250 WH	mounting bracket with suspension tube l=1250 mm, white	Rohrpendelabhänger, l=1250 mm, weiß	107 827 00	
4	9MX056 MB-ST-LI 250 BL	mounting bracket with suspension tube l=1250 mm, black	Rohrpendelabhänger, l=1250 mm, schwarz	655 533 99	
	9MX056 MB-SW-LI 250 SI	mounting bracket with suspension wire l=1250 mm, silver	Universalabhänger mit Stahlseil 2 mm und Kausche, l=1250 mm, silber	107 933 00	
	9MX056 MB-SW-LI 250 WH	mounting bracket with suspension wire l=1250 mm, white	Universalabhänger mit Stahlseil 2 mm und Kausche, l=1250 mm, weiß	107 841 00	
5	9MX056 MB-SW-LI 250 BL	mounting bracket with suspension wire l=1250 mm, black	Universalabhänger mit Stahlseil 2 mm und Kausche, l=1250 mm, schwarz	252 053 00	
	9MX056 MB-SW-L3000 SI	mounting bracket with suspension wire l=3000 mm, silver	Universalabhänger mit Stahlseil 2 mm und Kausche, l=3000 mm, silber	107 940 00	
	9MX056 MB-SW-L3000 WH	mounting bracket with suspension wire l=3000 mm, white	Universalabhänger mit Stahlseil 2 mm und Kausche, l=3000 mm, weiß	107 858 00	
6	9MX056 MB-SW-L3000 BL	mounting bracket with suspension wire l=3000 mm, black	Universalabhänger mit Stahlseil 2 mm und Kausche, l=3000 mm, schwarz	252 060 00	
	6 a	9MX056 SWF SET	suspension wire fixation set (2 sleeves, 2 clamps)	Stahlseilbefestigung (2 Kauschen, 2 Klemmen)	107 971 00
	6 b	9MX056 SW2	suspension wire diameter 2 mm / per meter	Stahlseil Durchmesser 2 mm (Länge in m)	551 088 99
7	9MX056 PB SI	profile bracket for visible T-profiles, silver	Abhänger für sichtbares T-Profil, silber	572 007 99	
	9MX056 PB WH	profile bracket for visible T-profiles, white	Abhänger für sichtbares T-Profil, weiß	571 949 99	
	9MX056 PB BL	profile bracket for visible T-profiles, black	Abhänger für sichtbares T-Profil, schwarz	655 540 99	
8	9MX056 MB SI	mounting bracket for ceiling fixation, silver	Abhänger für direkte Deckenmontage, silber	571 963 99	
	9MX056 MB WH	mounting bracket for ceiling fixation, white	Abhänger für direkte Deckenmontage, weiß	571 918 99	
	9MX056 MB BL	mounting bracket for ceiling fixation, black	Abhänger für direkte Deckenmontage, schwarz	655 519 99	