



Descrizione prodotto

SON H

Lampada al sodio ad alta pressione con bulbo esterno opalizzato per il retrofit delle lampade al mercurio ad alta pressione

Vantaggi

- Sostituzione delle lampade HPL che consente di ottenere aggiornamento del livello di illuminazione e riduzione del consumo energetico immediati e convenienti

Caratteristiche

- Sostituzione diretta delle lampade al mercurio grazie al funzionamento sullo stesso alimentatore di controllo
- Elevata efficacia luminosa
- Costruzione robusta, resistente a vibrazioni e urti, che risulta in una durata affidabile

Applicazione

- Illuminazione di strade e zone residenziali
- Applicazioni commerciali e industriali

Warnings and safety

- Per l'uso con alimentatore di controllo progettato per lampade al mercurio ad alta pressione
- Solo per l'uso in ambienti esterni
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.