



Tuotteen kuvaus

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Suurpainenatriumlamppu, jossa kirkas putkimainen ulkokupu, hyvä valontuotto ja pisin luotettava käyttöikä

Hyödyt

- Tämän luokan kustannustehokkain ratkaisu (sekä alku- että käyttökustannukset)
- 6 vuoden käyttöikä
- Suurin valontuotto, säilyy koko käyttöiän

Ominaisuudet

- Putkimainen ulkokupu, sisäinen valkoinen pinnoite
- Keraaminen purkausputki ja uusi Active Philips Integrated Antenna (APIA) parantavat käyttöikää ja luotettavuutta – jopa kuuden vuoden käyttöikä (Xtra)
- Vankka rakenne, jossa on vain vähän hitsauspisteitä, on erittäin tärinän- ja iskunkestävä, mikä edelleen vähentää varhaista vikaantumista ja pidentää lampun käyttöikää
- ZrAl-getteri varmistaa erinomaisen valovirran pysyvyyden ja vähentää varhaista vikaantumista
- "Plus"-konsepti ja suuri tehokkuus merkitsevät suurta valovirtaa
- Täysin lyijytön

Käyttökohteet

- Tie- ja asuinaluevalaistus
- Koristeellinen valonheitinvalaistus
- Teollisuusaluevalaistus
- Vapaa-ajanvietto- ja urheiluvalaistus, sisä- ja ulkotilat

Rajoitukset ja turvallisuus

- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojaukseen (IEC60662, IEC 62035)
- HF-liitäntälaitteen on oltava Philips LDi -ohjeistuksen mukainen
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Versions




LPPR SONTAPIA Plus-Xtra E27



LPPR SONTAPIA Plus-Xtra E40

Mittapiirros



Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	48 mm	47 mm	132 mm	210 mm
MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	48 mm	61 mm	132 mm	210 mm
MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	48 mm	65 mm	158 mm	257 mm
MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12	48 mm	83 mm	175 mm	283 mm
MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12	36 mm	35 mm	102 mm	156 mm
MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12	36 mm	42 mm	102 mm	156 mm

Yleistä tietoa

Käyttöasento UNIVERSAL

Valaistuksen tekniset tiedot

Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.) 0,42

Värintoistoindeksi (CRI) -

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta Kirkas

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Kanta
928150019227	MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12	E27
928150119227	MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12	E27
928150219230	MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	E40

Order Code	Full Product Name	Kanta
928150319230	MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	E40
928150419230	MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	E40
928150519227	MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12	E40

Valaistuksen tekniset tiedot

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Order Code	Full Product		Vastaava värilämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nim.)	Valovir	Order Code	Full Product		Vastaava värilämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nim.)	Valovirta
	Name	X (nim.)					Name	X (nim.)			
928150019227	MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12	0,54	1900 K	83 lm/W	4 500 lm	928150319230	MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	0,535	2000 K	118,51 lm/W	18 200 lm
928150119227	MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12	0,54	1900 K	96 lm/W	7 200 lm	928150419230	MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	0,535	2000 K	132 lm/W	33 700 lm
928150219230	MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	0,535	2000 K	110 lm/W	11 550 lm	928150519227	MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12	0,535	2000 K	140 lm/W	55 400 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Jännite (nim.)	Virrankulutus
928150019227	MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12	-	86 V	54,0 W
928150119227	MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12	-	92 V	75,0 W
928150219230	MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	1 150 mA	-	105 W
928150319230	MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	-	98 V	154,0 W
928150419230	MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	-	99 V	255,0 W
928150519227	MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12	-	98 V	397,0 W

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Hehkulampun muoto
928150019227	MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12	T35
928150119227	MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12	T35
928150219230	MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	T46
928150319230	MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	T46
928150419230	MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	T46
928150519227	MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12	T46

Merkinnät ja luokitukset

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h	Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)
928150019227	MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12	54 kWh	9,8 mg	9,8 mg
928150119227	MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12	75 kWh	12,2 mg	12,2 mg
928150219230	MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	103 kWh	16,3 mg	16,3 mg
928150319230	MST SON-T APIA Plus Xtra 154 kWh	154 kWh	15,1 mg	15,1 mg

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h	Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)
	150W E40 1SL/12			
928150419230	MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	255 kWh	15,1 mg	15,1 mg
928150519227	MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12	397 kWh	19,6 mg	19,6 mg

