



# CorePro LEDcapsule LV — решение для целевого и декоративного освещения

## CorePro LEDcapsule LV

Лампа CorePro LEDcapsule является прекрасной альтернативой галогеновым капсулам. Она отлично подходит для целевого и декоративного освещения в домах, магазинах, гостиницах и ресторанах. Будучи совместимой с существующими прожекторами с цоколем G4, лампа CorePro LEDcapsule, призванная заменить галогеновые лампы, обеспечивает значительную экономию электроэнергии и минимизирует стоимость обслуживания без малейшего ухудшения качества света.

### Преимущества

- Энергосбережение до 88 % по сравнению с галогеновыми лампами
- Широкая совместимость с трансформаторами
- Снижение стоимости обслуживания

### Характеристики

- Простая модернизация
- Срок службы 15 000 часов
- Без инфракрасного и ультрафиолетового спектра
- Не содержит ртути и опасных материалов

# CorePro LEDcapsule LV

## Применение

- Гостиницы, рестораны, бары, кафе
- Холлы, коридоры, лестницы, туалеты, стойки регистрации, освещение шкафов и пространства под навесными шкафами

## Versions



LED G4 12V 2 POS2





LED GY6,35 12V POS2



LED G4 12V Dim POS2

## Чертеж размеров



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	13 мм	35 мм
CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	13 мм	35 мм
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	13 мм	35 мм
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	13 мм	35 мм
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	13 мм	35 мм

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	15 мм	40 мм

# CorePro LEDcapsule LV

## Общая информация

Цикл переключения	50 000
Номинальный срок службы	15 000 часов

## Технические характеристики освещения

Угол пучка света (ном.)	300 °
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %

## Эксплуатационные и электрические характеристики

Входная частота	- Hz
Частота сети	- Hz
Время включения (ном.)	0,5 s

## Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
--------------------------	-----

## Механические компоненты и корпус

Форма колбы	Капсула
-------------	---------

## Общая информация

Order Code	Full Product Name	Цоколь
929002389002	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	G4
929002389102	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	G4
929002389802	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	GY6.35
929002389302	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	G4
929002388802	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	G4
929002388902	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	G4

## Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Код цвета	Светоотдача
929002389002	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	2700 K	827	205 лм
929002389102	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	3000 K	830	215 лм
929002389802	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	3000 K	830	215 лм

Order Code	Full Product Name	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Код цвета	Светоотдача
929002389302	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	3000 K	830	330 лм
929002388802	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	2700 K	827	115 лм
929002388902	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	3000 K	830	120 лм

## Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление	Эквивалент мощности
929002389002	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	1,8 В	20 В
929002389102	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	1,8 В	20 В
929002389802	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	1,8 В	20 В

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление	Эквивалент мощности
929002389302	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	2,7 В	28 В
929002388802	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	1 В	10 В
929002388902	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	1 В	10 В

## Температура



Order Code	Full Product Name	Температура корпуса максимальная (ном.)
929002389002	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	80 °C
929002389102	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	80 °C
929002389802	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	80 °C

Order Code	Full Product Name	Температура корпуса максимальная (ном.)
929002389302	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	85 °C
929002388802	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	80 °C
929002388902	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	80 °C

# CorePro LEDcapsule LV

## Соответствие требованиям и область применения

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт-час/ 1000 ч
929002389002	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	2 kWh
929002389102	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	2 kWh
929002389802	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	2 kWh
929002389302	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	3 kWh
929002388802	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	1 kWh
929002388902	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	1 kWh



© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)

2023, Июль 11 - Данные для изменения