



# Линейная лампа **R7S** с питанием от сети **220–240В**, обеспечивающая **высокую светотдачу**

## CorePro LEDlinear MV

CorePro R7S призвана заменить традиционные линейные лампы R7S с двумя цоколями. Она излучает свет «во все стороны», подобно галогеновой лампе. Доступны модели с функцией регулировки яркости света в широком диапазоне, позволяющие создать мягкое, уютное освещение с помощью диммера.

### Преимущества

- Снижение энергопотребления на 90% по сравнению со стандартными галогеновыми лампами
- Снижение стоимости обслуживания

### Характеристики

- Простая модернизация
- Работает от сети 220–240 В переменного тока, корпус спроектирован специально для установки в светильники с двумя патронами
- Срок службы: 15 000 часов (B50L70)
- Без инфракрасного и ультрафиолетового спектра
- Не содержит ртути и опасных материалов — соответствие RoHS

# CorePro LEDlinear MV

## Применение

- Жилые помещения, коридоры, уличные светильники (освещение охраняемых объектов), отдельностоящие напольные светильники для внутреннего освещения, строительное освещение

## Versions




LED Lamps, CorePro 118 mm R7S



LED Lamps, CorePro 118 mm R7S




CorePro LEDlinear MV 60W R7S  
830 Linear



LEDspot R7S 230V

## Чертеж размеров



C

Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	29 мм	78 мм
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	29 мм	78 мм

Product	D	C
CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	29 мм	118 мм
CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	29 мм	118 мм
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	42 мм	118 мм
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	42 мм	118 мм

# CorePro LEDlinear MV

## Общая информация

Цоколь R7S

## Технические характеристики освещения

Стабильность светового потока лампы  
в конце номинального срока службы  
(ном.) 70 %

## Эксплуатационные и электрические характеристики

Входная частота 50–60 Hz

Время включения (ном.) 0,5 s

## Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Коррелированная цветовая температура (ном.)
929001243702	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	3000 K
929001243802	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	4000 K
929001339002	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	3000 K
929001339102	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	4000 K

Order Code	Full Product Name	Коррелированная цветовая температура (ном.)
929002016602	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	3000 K
929002016702	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	4000 K

## Температура

Order Code	Full Product Name	Температура корпуса максимальная (ном.)
929001243702	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	90 °C
929001243802	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	90 °C
929001339002	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	104 °C
929001339102	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	104 °C

Order Code	Full Product Name	Температура корпуса максимальная (ном.)
929002016602	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	102 °C
929002016702	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	102 °C

## Системы управления и регулировка яркости света

Order Code	Full Product Name	Возможность диммирования
929001243702	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	Только с отдельными светорегуляторами
929001243802	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	Только с отдельными светорегуляторами
929001339002	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	Нет

Order Code	Full Product Name	Возможность диммирования
929001339102	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	Нет
929002016602	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	Только с отдельными светорегуляторами
929002016702	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	Только с отдельными светорегуляторами

## Механические компоненты и корпус






Order Code	Full Product Name	Форма колбы
929001243702	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	Линейный
929001243802	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	Линейный
929001339002	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	Прочее

Order Code	Full Product Name	Форма колбы
929001339102	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	Прочее
929002016602	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	Линейный
929002016702	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	Линейный


## Соответствие требованиям и область применения

# CorePro LEDlinear MV


Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт-час/ 1000 ч
929001243702	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	14 kWh
929001243802	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	14 kWh
929001339002	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	8 kWh
929001339102	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	8 kWh
929002016602	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	18 kWh
929002016702	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	18 kWh



## Accent Diagrams




Accent Diagram - CorePro LEDlinear ND  
7.5-60W R7S 78mm830




Accent Diagram - CorePro LEDlinear ND  
7.5-60W R7S 78mm840

## Beam Diagrams



Beam diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830



Beam diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

