



# Доступное решение на основе светодиодов LEDspot

## Рефлекторные лампы CorePro LEDspot

Рефлекторные лампы CorePro LEDspot прекрасно подходят для точечного освещения и дают теплый, похожий на галогенный свет. Они совместимы с большинством существующих светильников с цоколем GU10 или E27 и предназначены для замены галогенных ламп и ламп накаливания. Рефлекторные лампы CorePro LEDspot существенно экономят электроэнергию и сокращают затраты на техобслуживание.

### Преимущества

- Теплый белый свет
- Энергосбережение до 80% по сравнению с галогеновыми лампами
- Снижение стоимости обслуживания

### Характеристики

- Простая замена
- Срок службы: 15 000 часов
- Совместимы с широким диапазоном диммеров
- Без инфракрасного и ультрафиолетового спектра
- Не содержит ртути и опасных материалов — соответствие RoHS

### Применение

- Гостиницы, рестораны, бары, кафе, музеи, магазины
- Холлы, коридоры, лестницы, туалеты, стойки регистрации, выставки, шкафы-витрины

# Рефлекторные лампы CorePro LEDspot

## Versions



LED Lamps, CorePro LEDspotMV  
E14 R50



LED Lamps, CorePro LEDspotMV  
E27 R63



LEDspot CorePro 25W E14 R50 827  
36D ND




LEDspot CorePro 60W E27 R80  
827 36D ND



LEDspot CorePro 40W E27 R63  
827 36D ND


## Чертеж размеров




Product	D	C
CoreProLEDspot D8.5-100W R80 E27 827 36D	80 мм	112 мм

# Рефлекторные лампы CorePro LEDspot


## Чертеж размеров




Product	D	C
CorePro LEDspotMV D 5.7-60W 827 R63 36D	63 мм	102 мм



Product	D	C
CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	50 мм	84 мм



Product	D	C
CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	63 мм	102 мм



Product	D	C
CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D	51 мм	81 мм

# Рефлекторные лампы CorePro LEDspot

## Технические характеристики освещения

Угол пучка света (ном.)	36 °
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2700 K
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %

## Эксплуатационные и электрические характеристики

Входная частота	50–60 Hz
Время включения (ном.)	0,5 s

## Общая информация

Order Code	Full Product Name	Цоколь
929001235902	CorePro LEDspotMV ND 2.9–40W 827 R50 36D	E14
929001114402	CorePro LEDspotMV D 5.7–60W 827 R63 36D	E27
929001891202	CoreProLEDspot D 4.3–60W R50 E14 827 36D	E14

Order Code	Full Product Name	Цоколь
929002996902	CoreProLEDspot D8.5–100W R80 E27 827 36D	E27
929001891402	CoreProLEDspot D 4.5–60W R63 E27 827 36D	E27

## Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Сила света (ном.)
929001235902	CorePro LEDspotMV ND 2.9–40W 827 R50 36D	530 cd
929001114402	CorePro LEDspotMV D 5.7–60W 827 R63 36D	600 cd
929001891202	CoreProLEDspot D 4.3–60W R50 E14 827 36D	550 cd

Order Code	Full Product Name	Сила света (ном.)
929002996902	CoreProLEDspot D8.5–100W R80 E27 827 36D	1 400 cd
929001891402	CoreProLEDspot D 4.5–60W R63 E27 827 36D	620 cd

## Температура

Order Code	Full Product Name	Температура корпуса максимальная (ном.)
929001235902	CorePro LEDspotMV ND 2.9–40W 827 R50 36D	82 °C
929001114402	CorePro LEDspotMV D 5.7–60W 827 R63 36D	82 °C
929001891202	CoreProLEDspot D 4.3–60W R50 E14 827 36D	80 °C

Order Code	Full Product Name	Температура корпуса максимальная (ном.)
929002996902	CoreProLEDspot D8.5–100W R80 E27 827 36D	80 °C
929001891402	CoreProLEDspot D 4.5–60W R63 E27 827 36D	80 °C

## Системы управления и регулировка яркости света

Order Code	Full Product Name	Возможность диммирования
929001235902	CorePro LEDspotMV ND 2.9–40W 827 R50 36D	Нет
929001114402	CorePro LEDspotMV D 5.7–60W 827 R63 36D	Да
929001891202	CoreProLEDspot D 4.3–60W R50 E14 827 36D	Только с отдельными светорегуляторами

Order Code	Full Product Name	Возможность диммирования
929002996902	CoreProLEDspot D8.5–100W R80 E27 827 36D	Только с отдельными светорегуляторами
929001891402	CoreProLEDspot D 4.5–60W R63 E27 827 36D	Только с отдельными светорегуляторами

## Механические компоненты и корпус






## Рефлекторные лампы CorePro LEDspot

Order Code	Full Product Name	Финишная обработка колбы	Форма колбы
929001235902	CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D	-	R50
929001114402	CorePro LEDspotMV D 5.7-60W 827 R63 36D	-	R63
929001891202	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	Прозрачный	R50

Order Code	Full Product Name	Финишная обработка колбы	Форма колбы
929002996902	CoreProLEDspot D8.5-100W R80 E27 827 36D	Прозрачный	R80
929001891402	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	Прозрачный	R63


### Соответствие требованиям и область применения

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт-час/1000 ч
929001235902	CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D	3 kWh
929001114402	CorePro LEDspotMV D 5.7-60W 827 R63 36D	6 kWh
929001891202	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	5 kWh
929002996902	CoreProLEDspot D8.5-100W R80 E27 827 36D	9 kWh
929001891402	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	5 kWh




# Рефлекторные лампы CorePro LEDspot


## Accent Diagrams




Accent Diagram - CorePro LEDspotMV D  
5.7-60W 827 R63 36D




Accent Diagram - CorePro LEDspotMV ND  
2.9-40W 827 R50 36D



Accent Diagram - CorePro LEDspot D8.5-100W  
R80 E27 827 36D




Accent Diagram - CorePro LEDspot D 4.5-60W  
R63 E27 827 36D




Accent Diagram - CorePro LEDspot D 4.3-60W  
R50 E14 827 36D


## Beam Diagrams



Beam diagram - CorePro LEDspotMV D  
5.7-60W 827 R63 36D




Beam diagram - CorePro LEDspotMV ND  
2.9-40W 827 R50 36D




Beam diagram - CorePro LEDspot D8.5-100W  
R80 E27 827 36D

# Рефлекторные лампы CorePro LEDspot

## Beam Diagrams



Beam diagram - CoreProLEDspot D 4.3-60W  
R50 E14 827 36D



Beam diagram - CoreProLEDspot D 4.5-60W  
R63 E27 827 36D

