

更佳的亮度與更長的壽命

UniLinear Flex IP65

UniLinear Flex IP65 是採用最先進製程技術的新型防水防塵 LED 燈帶，可確保照明效能。由於採用了防紫外線矽膠管和可進行 LED PCB 固定的內部插槽，因此不僅能確保高品質的防水性能，亦可維持燈光顏色的一致性，營造出怡人的燈光效果。本產品是理想的裝飾照明和戶外引導照明解決方案，可選配各款流明套件和多種 CCT 產品。

优点

- 高品質防水效能
- 色彩一致性更高，營造舒適視覺效果

特点

- IP65，以抗紫外線矽膠管密封，附帶 PCB 固定槽
- 流明輸出從每公尺 400lm 到 1200lm 不等
- 2500K/3000K/4000K/6500K/RGB CCT 可搭配不同應用選購
- 搭配 CRI80，演色性更鮮明
- SDCM \leq 5
- 24 VDC，安全等級 III，確保使用放心
- 使用壽命長達 2 萬小時。L70B50@35°C
- 方便連接的導引電纜 (30 公分)

应用


- 裝飾用照明
- 引導照明
- 凹圓形天棚照明

安全提示

- 禁止切割，否則防水功能會失效

UniLinear Flex IP65

Versions



配件



Ordercode 911401720292,
911401720322, 911401720332,
911401728332



Ordercode 911401720312

適用條件

最高調光等級 0% (digital)

應用

機械衝擊保護規範 IK03

控制調光

可調光 是

基本資訊

燈具光束角度 110° x 110°

CE 標誌 CE

光學覆蓋/鏡頭類型 不含透鏡

內附驅動器 否

易燃性標誌 F

光源可更換 否

照明科技

柱頂標準傾斜角 -

機械和殼體

色彩 CL

基本資訊

Order Code	Full Product Name	光源色彩
911401720162	BGC201 400LM 2500K L5000	WW
911401720172	BGC201 400LM 3000K L5000	830 暖白
911401720182	BGC201 400LM 4000K L5000	840
911401720192	BGC201 400LM 6500K L5000	865
911401720202	BGC201 800LM 2500K L5000	WW
911401720212	BGC201 800LM 3000K L5000	830 暖白
911401720222	BGC201 800LM 4000K L5000	840
911401720232	BGC201 800LM 6500K L5000	865
911401720242	BGC201 1100LM 2500K L5000	WW
911401720252	BGC201 1100LM 3000K L5000	830 暖白
911401720262	BGC201 1100LM 4000K L5000	840
911401720272	BGC201 1100LM 6500K L5000	865
911401720282	BGC201 RGB L5000	紅色、綠色與藍色

初始性能

Order Code	Full Product Name	初始相關色溫	初始顯色指數	初始光通量
911401720162	BGC201 400LM 2500K L5000	2500 K	≥80	2000 lm

Order Code	Full Product Name	初始相關色溫	初始顯色指數	初始光通量
911401720172	BGC201 400LM 3000K L5000	3000 K	≥80	2000 lm

UniLinear Flex IP65

Order Code	Full Product Name	初始相關色溫	初始顯色指數	初始光通量
911401720182	BGC201 400LM 4000K L5000	4000 K	≥80	2000 lm
911401720192	BGC201 400LM 6500K L5000	6500 K	≥80	2000 lm
911401720202	BGC201 800LM 2500K L5000	2500 K	≥80	4000 lm
911401720212	BGC201 800LM 3000K L5000	3000 K	≥80	4000 lm
911401720222	BGC201 800LM 4000K L5000	4000 K	≥80	4000 lm
911401720232	BGC201 800LM 6500K L5000	6500 K	≥80	4000 lm

Order Code	Full Product Name	初始相關色溫	初始顯色指數	初始光通量
911401720242	BGC201 1100LM 2500K L5000	2500 K	≥80	5500 lm
911401720252	BGC201 1100LM 3000K L5000	3000 K	≥80	5500 lm
911401720262	BGC201 1100LM 4000K L5000	4000 K	≥80	5500 lm
911401720272	BGC201 1100LM 6500K L5000	6500 K	≥80	5500 lm
911401720282	BGC201 RGB L5000	- K	N.A.	2400 lm

