



**Đạt tới những tầm cao mới. Đèn pha LED loại lớn, chiếu xa và có mức quang thông cao cho các ứng dụng chiếu sáng kiến trúc, mặt tiền cố định và di động.**

## UniFlood G

UniFlood G là đèn pha LED khổng lồ, công suất cao, hình chữ nhật và dùng được ở ngoài trời, được thiết kế cho các ứng dụng chiếu pha mặt tiền, phong cảnh và ngoài trời. Thiết kế cơ học chắc chắn và thiết kế quang học hiệu quả cao giúp loại đèn này trở nên lý tưởng cho hệ thống chiếu sáng mặt tiền của những tòa nhà cao tầng, cầu, công trình nổi bật và tượng đài. Có các màu trắng, màu đơn sắc, RGB, RGBW và trắng có thể điều chỉnh. Tám thấu kính tán quang khác nhau từ chiếu điểm góc hẹp đến chiếu pha góc rộng và có tùy chọn điều khiển DMX512/RDM để giúp các kiến trúc sư và nhà thiết kế thỏa sức khám phá vô vàn ý tưởng cũng như kiểu dáng thiết kế bất tận.

# UniFlood G

## Lợi ích

- Chiều xa: đèn nền 1 foot lên tới 445m (4000K, thấu kính 3,5°)
- Thiết kế chắc chắn & IP66 dùng để chiếu sáng ngoài trời
- Phạm vi góc chùm sáng lớn từ Chiếu điểm góc hẹp đến Chiếu pha góc rộng

## Tính năng

- Tiêu chuẩn: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K và 4000 K
- Tùy chọn: 5000K, các màu đơn sắc, RGBA và màu trắng có thể điều chỉnh
- Có tùy chọn giao diện điều khiển DMX512/RDM
- Có sẵn 8 kiểu phân bố quang học từ chiếu điểm góc hẹp đến chiếu pha góc rộng

## Ứng dụng



- Cầu, Tượng đài, Mặt tiền
- Cảnh quan
- Công viên và Quảng trường

## Phiên bản



BVP344 96LED

## Bản vẽ kích thước



Phê duyệt và ứng dụng	
Nhãn CE	Dấu CE
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Nhãn dễ cháy	Đề gắn trên các bề mặt dễ cháy thông thường
Phê duyệt và ứng dụng	
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK09
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Loại thấu kính/nắp quang học	Kính cường lực
Cơ khí và vỏ đèn	
Màu vỏ đèn	Ghi sẫm

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Màu sắc nguồn sáng	Nhiệt độ		Quang thông
			Màu sắc tương ứng (Nom)	Chỉ số hoàn màu (CRI)	
911401729553	BVP343 48LED 27K 220V 3 D2	Ánh sáng trắng ấm	-	80	6.229 lm
911401729563	BVP343 48LED 27K 220V 3 DMX D2	Ánh sáng trắng ấm	-	80	6.104 lm
911401729573	BVP343 48LED 30K 220V 3 D2	Ánh sáng trắng ấm	-	80	6.665 lm
911401729583	BVP343 48LED 30K 220V 3 DMX D2	Ánh sáng trắng ấm	-	80	6.532 lm
911401729593	BVP343 48LED 40K 220V 3 D2	Trắng trung tính	-	80	7.600 lm
911401729603	BVP343 48LED 40K 220V 3 DMX D2	Trắng trung tính	-	80	7.447 lm
911401729613	BVP343 48LED RGB 220V 3 DMX D2	Đỏ, xanh lục và xanh lam	-	-	4.700 lm
911401729623	BVP343 48LED RGBNW 220V 3 DMX D2	Đỏ, xanh lục, xanh lam và trắng	-	-	5.482 lm
911401729873	BVP344 216LED 27K 220V 7 D3	Ánh sáng trắng ấm	-	80	33.264 lm
911401729883	BVP344 216LED 27K 220V 7 DMX D3	Ánh sáng trắng ấm	-	80	32.599 lm
911401729893	BVP344 216LED 30K 220V 7 D3	Ánh sáng trắng ấm	-	80	35.592 lm
911401729903	BVP344 216LED 30K 220V 7 DMX D3	Ánh sáng trắng ấm	-	80	34.881 lm
911401729913	BVP344 216LED 40K 220V 7 D3	Trắng trung tính	-	80	40.582 lm
911401729923	BVP344 216LED 40K 220V 7 DMX D3	Trắng trung tính	-	80	39.770 lm

Order Code	Full Product Name	Màu sắc nguồn sáng	Nhiệt độ		Quang thông
			Màu sắc tương ứng (Nom)	Chỉ số hoàn màu (CRI)	
911401729933	BVP344 216LED RGB 220V 7 DMX D3	Đỏ, xanh lục và xanh lam	-	-	25.101 lm
911401729943	BVP344 216LED RGBNW 220V 7 DMX D3	Đỏ, xanh lục, xanh lam và trắng	-	-	28.687 lm
911401729953	BVP344 216LED 27K 220V 15x17 D3	Ánh sáng trắng ấm	-	80	34.262 lm
911401729963	BVP344 216LED 27K 220V 15x17 DMX D3	Ánh sáng trắng ấm	-	80	33.577 lm
911401729973	BVP344 216LED 30K 220V 15x17 D3	Ánh sáng trắng ấm	-	80	36.660 lm
911401729983	BVP344 216LED 30K 220V 15x17 DMX D3	Ánh sáng trắng ấm	-	80	35.927 lm
911401729993	BVP344 216LED 40K 220V 15x17 D3	Trắng trung tính	-	80	41.800 lm
911401730003	BVP344 216LED 40K 220V 15x17 DMX D3	Trắng trung tính	-	80	40.964 lm
911401730013	BVP344 216LED RGB 220V 15x17 DMX D3	Đỏ, xanh lục và xanh lam	-	-	25.854 lm
911401730023	BVP344 216LED RGBNW 220V 15x17 DMX D3	Đỏ, xanh lục, xanh lam và trắng	-	-	29.547 lm
911401729793	BVP344 96LED 27K 220V 3 D2	Ánh sáng trắng ấm	-	80	12.458 lm
911401729803	BVP344 96LED 27K 220V 3 DMX D2	Ánh sáng trắng ấm	-	80	12.209 lm
911401729813	BVP344 96LED 30K 220V 3 D2	Ánh sáng trắng ấm	-	80	13.330 lm

Order Code	Full Product Name	Màu sắc nguồn sáng	Nhiệt độ		Quang thông
			Màu sắc tương ứng (Nom)	Chỉ số hoàn màu (CRI)	
911401729823	BVP344 96LED 30K 220V 3 DMX D2	Ánh sáng trắng ấm	-	80	13.063 lm
911401729833	BVP344 96LED 40K 220V 3 D2	Trắng trung tính	-	80	15.199 lm
911401729843	BVP344 96LED 40K 220V 3 DMX D2	Trắng trung tính	-	80	14.895 lm
911401729853	BVP344 96LED RGB 220V 3 DMX D2	Đỏ, xanh lục và xanh lam	-	-	9.401 lm
911401729863	BVP344 96LED RGBNW 220V 3 DMX D2	Đỏ, xanh lục, xanh lam và trắng	-	-	10.963 lm
911401729633	BVP343 108LED 27K 220V 7 D3	Ánh sáng trắng ấm	2700 K	80	16.632 lm
911401729643	BVP343 108LED 27K 220V 7 DMX D3	Ánh sáng trắng ấm	-	80	16.299 lm
911401729653	BVP343 108LED 30K 220V 7 D3	Ánh sáng trắng ấm	-	80	17.796 lm
911401729663	BVP343 108LED 30K 220V 7 DMX D3	Ánh sáng trắng ấm	-	80	17.440 lm
911401729673	BVP343 108LED 40K 220V 7 D3	Trắng trung tính	-	80	20.291 lm
911401729683	BVP343 108LED 40K 220V 7 DMX D3	Trắng trung tính	-	80	19.885 lm

Order Code	Full Product Name	Màu sắc nguồn sáng	Nhiệt độ		Quang thông
			Màu sắc tương ứng (Nom)	Chỉ số hoàn màu (CRI)	
911401729693	BVP343 108LED RGB 220V 7 DMX D3	Đỏ, xanh lục và xanh lam	-	-	12.551 lm
911401729703	BVP343 108LED RGBNW 220V 7 DMX D3	Đỏ, xanh lục, xanh lam và trắng	-	-	14.343 lm
911401729713	BVP343 108LED 27K 220V 15x17 D3	Ánh sáng trắng ấm	-	80	17.131 lm
911401729723	BVP343 108LED 27K 220V 15x17 DMX D3	Ánh sáng trắng ấm	-	80	16.788 lm
911401729733	BVP343 108LED 30K 220V 15x17 D3	Ánh sáng trắng ấm	-	80	18.330 lm
911401729743	BVP343 108LED 30K 220V 15x17 DMX D3	Ánh sáng trắng ấm	-	80	17.964 lm
911401729753	BVP343 108LED 40K 220V 15x17 D3	Trắng trung tính	-	80	20.900 lm
911401729763	BVP343 108LED 40K 220V 15x17 DMX D3	Trắng trung tính	-	80	20.482 lm
911401729773	BVP343 108LED RGB 220V 15x17 DMX D3	Đỏ, xanh lục và xanh lam	-	-	12.927 lm
911401729783	BVP343 108LED RGBNW 220V 15x17 DMX D3	Đỏ, xanh lục, xanh lam và trắng	-	-	14.774 lm

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401729553	BVP343 48LED 27K 220V 3 D2	120 W
911401729563	BVP343 48LED 27K 220V 3 DMX D2	120 W
911401729573	BVP343 48LED 30K 220V 3 D2	120 W
911401729583	BVP343 48LED 30K 220V 3 DMX D2	120 W
911401729593	BVP343 48LED 40K 220V 3 D2	120 W
911401729603	BVP343 48LED 40K 220V 3 DMX D2	120 W
911401729613	BVP343 48LED RGB 220V 3 DMX D2	120 W
911401729623	BVP343 48LED RGBNW 220V 3 DMX D2	120 W
911401729873	BVP344 216LED 27K 220V 7 D3	520 W
911401729883	BVP344 216LED 27K 220V 7 DMX D3	520 W
911401729893	BVP344 216LED 30K 220V 7 D3	520 W
911401729903	BVP344 216LED 30K 220V 7 DMX D3	520 W
911401729913	BVP344 216LED 40K 220V 7 D3	520 W
911401729923	BVP344 216LED 40K 220V 7 DMX D3	520 W
911401729933	BVP344 216LED RGB 220V 7 DMX D3	520 W
911401729943	BVP344 216LED RGBNW 220V 7 DMX D3	520 W
911401729953	BVP344 216LED 27K 220V 15x17 D3	520 W
911401729963	BVP344 216LED 27K 220V 15x17 DMX D3	520 W
911401729973	BVP344 216LED 30K 220V 15x17 D3	520 W
911401729983	BVP344 216LED 30K 220V 15x17 DMX D3	520 W
911401729993	BVP344 216LED 40K 220V 15x17 D3	520 W

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401730003	BVP344 216LED 40K 220V 15x17 DMX D3	520 W
911401730013	BVP344 216LED RGB 220V 15x17 DMX D3	520 W
911401730023	BVP344 216LED RGBNW 220V 15x17 DMX D3	520 W
911401729793	BVP344 96LED 27K 220V 3 D2	240 W
911401729803	BVP344 96LED 27K 220V 3 DMX D2	240 W
911401729813	BVP344 96LED 30K 220V 3 D2	240 W
911401729823	BVP344 96LED 30K 220V 3 DMX D2	240 W
911401729833	BVP344 96LED 40K 220V 3 D2	240 W
911401729843	BVP344 96LED 40K 220V 3 DMX D2	240 W
911401729853	BVP344 96LED RGB 220V 3 DMX D2	240 W
911401729863	BVP344 96LED RGBNW 220V 3 DMX D2	240 W
911401729633	BVP343 108LED 27K 220V 7 D3	260 W
911401729643	BVP343 108LED 27K 220V 7 DMX D3	260 W
911401729653	BVP343 108LED 30K 220V 7 D3	260 W
911401729663	BVP343 108LED 30K 220V 7 DMX D3	260 W
911401729673	BVP343 108LED 40K 220V 7 D3	260 W
911401729683	BVP343 108LED 40K 220V 7 DMX D3	260 W
911401729693	BVP343 108LED RGB 220V 7 DMX D3	260 W
911401729703	BVP343 108LED RGBNW 220V 7 DMX D3	260 W
911401729713	BVP343 108LED 27K 220V 15x17 D3	260 W
911401729723	BVP343 108LED 27K 220V 15x17 DMX D3	260 W

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401729733	BVP343 108LED 30K 220V 15x17 D3	260 W
911401729743	BVP343 108LED 30K 220V 15x17 DMX D3	260 W
911401729753	BVP343 108LED 40K 220V 15x17 D3	260 W

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401729763	BVP343 108LED 40K 220V 15x17 DMX D3	260 W
911401729773	BVP343 108LED RGB 220V 15x17 DMX D3	260 W
911401729783	BVP343 108LED RGBNW 220V 15x17 DMX D3	260 W

**Điều khiển và điều chỉnh độ sáng**

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng
911401729553	BVP343 48LED 27K 220V 3 D2	Không
911401729563	BVP343 48LED 27K 220V 3 DMX D2	Có
911401729573	BVP343 48LED 30K 220V 3 D2	Không
911401729583	BVP343 48LED 30K 220V 3 DMX D2	Có
911401729593	BVP343 48LED 40K 220V 3 D2	Không
911401729603	BVP343 48LED 40K 220V 3 DMX D2	Có
911401729613	BVP343 48LED RGB 220V 3 DMX D2	Có
911401729623	BVP343 48LED RGBNW 220V 3 DMX D2	Có
911401729873	BVP344 216LED 27K 220V 7 D3	Không
911401729883	BVP344 216LED 27K 220V 7 DMX D3	Có
911401729893	BVP344 216LED 30K 220V 7 D3	Không
911401729903	BVP344 216LED 30K 220V 7 DMX D3	Có
911401729913	BVP344 216LED 40K 220V 7 D3	Không
911401729923	BVP344 216LED 40K 220V 7 DMX D3	Có
911401729933	BVP344 216LED RGB 220V 7 DMX D3	Có
911401729943	BVP344 216LED RGBNW 220V 7 DMX D3	Có
911401729953	BVP344 216LED 27K 220V 15x17 D3	Không
911401729963	BVP344 216LED 27K 220V 15x17 DMX D3	Có
911401729973	BVP344 216LED 30K 220V 15x17 D3	Không
911401729983	BVP344 216LED 30K 220V 15x17 DMX D3	Có
911401729993	BVP344 216LED 40K 220V 15x17 D3	Không
911401730003	BVP344 216LED 40K 220V 15x17 DMX D3	Có
911401730013	BVP344 216LED RGB 220V 15x17 DMX D3	Có
911401730023	BVP344 216LED RGBNW 220V 15x17 DMX D3	Có

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng
911401729793	BVP344 96LED 27K 220V 3 D2	Không
911401729803	BVP344 96LED 27K 220V 3 DMX D2	Có
911401729813	BVP344 96LED 30K 220V 3 D2	Không
911401729823	BVP344 96LED 30K 220V 3 DMX D2	Có
911401729833	BVP344 96LED 40K 220V 3 D2	Không
911401729843	BVP344 96LED 40K 220V 3 DMX D2	Có
911401729853	BVP344 96LED RGB 220V 3 DMX D2	Có
911401729863	BVP344 96LED RGBNW 220V 3 DMX D2	Có
911401729633	BVP343 108LED 27K 220V 7 D3	Không
911401729643	BVP343 108LED 27K 220V 7 DMX D3	Có
911401729653	BVP343 108LED 30K 220V 7 D3	Không
911401729663	BVP343 108LED 30K 220V 7 DMX D3	Có
911401729673	BVP343 108LED 40K 220V 7 D3	Không
911401729683	BVP343 108LED 40K 220V 7 DMX D3	Có
911401729693	BVP343 108LED RGB 220V 7 DMX D3	Có
911401729703	BVP343 108LED RGBNW 220V 7 DMX D3	Có
911401729713	BVP343 108LED 27K 220V 15x17 D3	Không
911401729723	BVP343 108LED 27K 220V 15x17 DMX D3	Có
911401729733	BVP343 108LED 30K 220V 15x17 D3	Không
911401729743	BVP343 108LED 30K 220V 15x17 DMX D3	Có
911401729753	BVP343 108LED 40K 220V 15x17 D3	Không
911401729763	BVP343 108LED 40K 220V 15x17 DMX D3	Có
911401729773	BVP343 108LED RGB 220V 15x17 DMX D3	Có
911401729783	BVP343 108LED RGBNW 220V 15x17 DMX D3	Có

