



全新 Tango – Tango G4 LED 照亮您的世界

Tango G4 LED 投射燈

Philips Tango G4 LED 投射燈是 Tango LED 系列的第四代。拜其技術設計之賜，新一輪的照明範圍效率更高、對風區域最佳化且重量更輕盈。本產品推出對範圍廣泛的大面積照明及娛樂運動場照明，是一大福音。其結合了 LED 光源、光學系統、燈杯和驅動器等元件，全部一體成形，符合全球認可的安全性標準。專屬設計的燈杯結合美觀與實用性，確保絕佳的可靠度。Tango G4 LED 投射燈充分運用 LED 技術全力打造，提供優異的效能和加長的使用壽命，將大面積照明提升到全新的境界。

优点

- 比 Tango G3 多出 10% 的節電效果
- 涵蓋用途廣泛
- 最佳設計：比 Tango Gen3 重量輕 23%，少 35% 的受風面積 (尺寸)
- 獨創更明亮、能源充足和更安全的環境
- 設計穩健、可靠。

特点

- 一般 140lm/W 可提供較高的系統效率
- 完整系列的流明燈具，涵蓋多種投射光照明、大面積照明及運動場照明等用途。
- 多種光學選項打造靈活度高的照明設計
- 高品質 ADC1 壓鑄鋁外罩和鋼材支架。
- 高可靠度：外罩通過 ISO 9227 鹽水噴霧標準測試規範 (中小尺寸外罩 500 小時，大尺寸外罩 1000 小時)
- 整組燈具防護符合 IP66 與 IK08 評等。

Tango G4 LED 投射燈

应用

- 一般投射光照明
- 大型工業區域/停車場
- 廣告招牌
- 停機坪
- 港口和貨櫃碼頭
- 大樓正面外牆
- 交通樞紐和收費公路
- 休閒運動場

安全提示



- 請特別注意安裝指示

Versions







BVP49X

二维绘图



Tango G4 LED 投射燈

二维绘图



一般資訊	
CE 標誌	CE 標誌
內附驅動器	是
照明技術	
演色性指數 (CRI)	>70
機械與外罩	
外罩色彩	灰色
認證與應用	
機械衝擊保護規範	IK08
防水防塵規範 (IP)	IP66

一般資訊

Order Code	Full Product Name	易燃性標誌
911401658207	BVP491 LED68/NW 50W SWB	用於安裝於通常易燃的表面
911401658307	BVP491 LED93/NW 70W SWB	用於安裝於通常易燃的表面
911401658507	BVP491 LED136/NW 100W SWB	用於安裝於通常易燃的表面
911401659607	BVP491 LED68/NW 50W SWB LP P7	用於安裝於通常易燃的表面
911401665107	BVP493 LED261/WW 230W SAWB	用於安裝於通常易燃的表面

Order Code	Full Product Name	易燃性標誌
911401665207	BVP493 LED341/NW 255W SWB	用於安裝於通常易燃的表面
911401665307	BVP493 LED388/WW 305W NB	用於安裝於通常易燃的表面
911401665507	BVP493 LED485/WW 380W NB	用於安裝於通常易燃的表面
911401678706	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SMB GC	-
911401678806	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SWB GC	-
911401678906	BVP431 LED67/NW 220~240V 50W AMB GC	-
911401679606	BVP431 LED67/NW 220~240V 50W AMB GM	-

Tango G4 LED 投射燈

Order Code	Full Product Name	易燃性標誌
911401680306	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SMB GC	-
911401680406	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SWB GC	-
911401680506	BVP431 LED91/NW 220~240V 70W AMB GC	-
911401680606	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SMB GC	-
911401680706	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SWB GC	-
911401680806	BVP431 LED91/CW 220~240V 70W AMB GC	-
911401682206	BVP431 LED136/NW 220~240V 100W SMB GC	-
911401682306	BVP431 LED136/NW 220~240V 100W SWB GC	-
911401682406	BVP431 LED134/NW 220~240V 100W AMB GC	-
911401682506	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SMB GC	-
911401682606	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SWB GC	-
911401682706	BVP431 LED133/CW 220~240V 100W AMB GC	-
911401686906	BVP432 LED161/CW 220~240V 120W SWB GC	-
911401688506	BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SWB GC	-
911401688606	BVP432 LED202/CW 220~240V 150W AMB GC	-
911401689006	BVP432 LED206/NW 220~240V 150W SMB GM	-
911401689906	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SMB GC	-
911401690006	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SWB GC	-
911401690106	BVP432 LED271/NW 220~240V 200W AMB GC	-
911401690206	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SMB GC	-
911401690306	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SWB GC	-
911401690406	BVP432 LED269/CW 220~240V 200W AMB GC	-
911401661707	BVP492 LED244/WW 200W AMB	用於安裝於通常易燃的表面
911401662607	BVP492 LED201/NW 150W SWB 1-10V P7	用於安裝於通常易燃的表面
911401663507	BVP492 LED244/WW 200W AMB LP	用於安裝於通常易燃的表面
911401600107	BVP433 LED418/NW 220~240V 305W S6 GC	-
911401600207	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SMB GC	-
911401600307	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SWB GC	-
911401600407	BVP433 LED409/CW 220~240V 305W AMB GC	-

Order Code	Full Product Name	易燃性標誌
911401600507	BVP433 LED382/CW 220~240V 305W SAWB GC	-
911401600707	BVP433 LED418/CW 220~240V 305W S6 GC	-
911401602307	BVP433 LED465/NW 220~240V 345W SWB GC	-
911401602507	BVP433 LED430/NW 220~240V 345W SAWB GC	-
911401602607	BVP433 LED470/NW 220~240V 345W NB GC	-
911401602907	BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SWB GC	-
911401605007	BVP433 LED517/NW 220~240V 380W SMB GC	-
911401605107	BVP433 LED517/NW 220~240V 380W SWB GC	-
911401605207	BVP433 LED511/NW 220~240V 380W AMB GC	-
911401605307	BVP433 LED477/NW 220~240V 380W SAWB GC	-
911401605407	BVP433 LED522/NW 220~240V 380W NB GC	-
911401605607	BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SMB GC	-
911401605707	BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SWB GC	-
911401605807	BVP433 LED511/CW 220~240V 380W AMB GC	-
911401605907	BVP433 LED477/CW 220~240V 380W SAWB GC	-
911401606007	BVP433 LED522/CW 220~240V 380W NB GC	-
911401606107	BVP433 LED522/CW 220~240V 380W S6 GC	-
911401694306	BVP433 LED310/NW 220~240V 230W SWB GC	-
911401694506	BVP433 LED286/NW 220~240V 230W SAWB GC	-
911401694806	BVP433 LED310/CW 220~240V 230W SMB GC	-
911401694906	BVP433 LED310/CW 220~240V 230W SWB GC	-
911401695206	BVP433 LED313/CW 220~240V 230W NB GC	-
911401696906	BVP433 LED344/NW 220~240V 255W SMB GC	-
911401697106	BVP433 LED341/NW 220~240V 255W AMB GC	-
911401697306	BVP433 LED348/NW 220~240V 255W NB GC	-
911401697506	BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SMB GC	-
911401697606	BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SWB GC	-
911401697706	BVP433 LED341/CW 220~240V 255W AMB GC	-
911401697906	BVP433 LED348/CW 220~240V 255W NB GC	-
911401699606	BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SMB GC	-
911401699806	BVP433 LED409/NW 220~240V 305W AMB GC	-
911401699906	BVP433 LED382/NW 220~240V 305W SAWB GC	-

照明技術

Order Code	Full Product Name	光源色彩	相關色彩			光通量
			溫度 (規 範)	光學單類型	光通量	
911401658207	BVP491 LED68/NW 50W SWB	白色	4000 K	玻璃	6,800 lm	
911401658307	BVP491 LED93/NW 70W SWB	白色	4000 K	玻璃	9,300 lm	
911401658507	BVP491 LED136/NW 100W SWB	白色	4000 K	玻璃	13,600 lm	
911401659607	BVP491 LED68/NW 50W SWB LP P7	白色	4000 K	玻璃	6,800 lm	
911401665107	BVP493 LED261/WW 230W SAWB	暖白光	3000 K	玻璃	26,100 lm	
911401665207	BVP493 LED341/NW 255W SWB	白色	4000 K	玻璃	34,100 lm	

Order Code	Full Product Name	光源色彩	相關色彩			光通量
			溫度 (規 範)	光學單類型	光通量	
911401665307	BVP493 LED388/WW 305W NB	暖白光	3000 K	玻璃	38,800 lm	
911401665507	BVP493 LED485/WW 380W NB	暖白光	3000 K	玻璃	48,500 lm	
911401678706	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SMB GC	740 中性 白光	4000 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	6,800 lm	
911401678806	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SWB GC	740 中性 白光	4000 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	6,800 lm	

Tango G4 LED 投射燈

Order Code	Full Product Name	光源色彩	相關色彩		光通量
			溫度 (規 範)	光學罩類型	
911401678906	BVP431 LED67/NW 220~240V 50W AMB GC	740 中性 白光	4000 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	6,700 lm
911401679606	BVP431 LED67/NW 220~240V 50W AMB GM	740 中性 白光	4000 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	6,700 lm
911401680306	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SMB GC	740 中性 白光	4000 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	9,200 lm
911401680406	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SWB GC	740 中性 白光	4000 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	9,200 lm
911401680506	BVP431 LED91/NW 220~240V 70W AMB GC	740 中性 白光	4000 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	9,100 lm
911401680606	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SMB GC	757 冷白光	5700 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	9,200 lm
911401680706	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SWB GC	757 冷白光	5700 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	9,200 lm
911401680806	BVP431 LED91/CW 220~240V 70W AMB GC	757 冷白光	5700 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	9,100 lm
911401682206	BVP431 LED136/NW 220~240V 100W SMB GC	740 中性 白光	4000 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	13,600 lm
911401682306	BVP431 LED136/NW 220~240V 100W SWB GC	740 中性 白光	4000 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	13,600 lm
911401682406	BVP431 LED134/NW 220~240V 100W AMB GC	740 中性 白光	4000 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	13,400 lm
911401682506	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SMB GC	757 冷白光	5700 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	13,500 lm
911401682606	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SWB GC	757 冷白光	5700 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	13,500 lm
911401682706	BVP431 LED133/CW 220~240V 100W AMB GC	757 冷白光	5700 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	13,300 lm
911401686906	BVP432 LED161/CW 220~240V 120W SWB GC	757 冷白光	5700 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	16,100 lm
911401688506	BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SWB GC	757 冷白光	5700 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	20,400 lm

Order Code	Full Product Name	光源色彩	相關色彩		光通量
			溫度 (規 範)	光學罩類型	
911401688606	BVP432 LED202/CW 220~240V 150W AMB GC	757 冷白光	5700 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	20,200 lm
911401689006	BVP432 LED206/NW 220~240V 150W SMB GM	740 中性 白光	4000 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	20,600 lm
911401689906	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SMB GC	740 中性 白光	4000 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	27,400 lm
911401690006	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SWB GC	740 中性 白光	4000 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	27,400 lm
911401690106	BVP432 LED271/NW 220~240V 200W AMB GC	740 中性 白光	4000 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	27,100 lm
911401690206	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SMB GC	757 冷白光	5700 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	27,200 lm
911401690306	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SWB GC	757 冷白光	5700 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	27,200 lm
911401690406	BVP432 LED269/CW 220~240V 200W AMB GC	757 冷白光	5700 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	26,900 lm
911401661707	BVP492 LED244/WW 200W AMB	暖白光	3000 K	玻璃	24,400 lm
911401662607	BVP492 LED201/NW 150W SWB 1-10V P7	白色	4000 K	玻璃	20,100 lm
911401663507	BVP492 LED244/WW 200W AMB LP	暖白光	3000 K	玻璃	24,400 lm
911401600107	BVP433 LED418/NW 220~240V 305W S6 GC	740 中性 白光	4000 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	41,800 lm
911401600207	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SMB GC	757 冷白光	5700 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	41,300 lm
911401600307	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SWB GC	757 冷白光	5700 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	41,300 lm
911401600407	BVP433 LED409/CW 220~240V 305W AMB GC	757 冷白光	5700 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	40,900 lm
911401600507	BVP433 LED382/CW 220~240V 305W SAWB GC	757 冷白光	5700 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	38,200 lm

Tango G4 LED 投射燈

Order Code	Full Product Name	光源色彩	相關色彩		光通量
			溫度 (規 範)	光學罩類型	
911401600707	BVP433 LED418/CW 220~240V 305W S6 GC	757 冷白光	5700 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	41,800 lm
911401602307	BVP433 LED465/NW 220~240V 345W SWB GC	740 中性 白光	4000 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	46,500 lm
911401602507	BVP433 LED430/NW 220~240V 345W SAWB GC	740 中性 白光	4000 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	43,000 lm
911401602607	BVP433 LED470/NW 220~240V 345W NB GC	740 中性 白光	4000 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	47,000 lm
911401602907	BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SWB GC	757 冷白光	5700 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	46,500 lm
911401605007	BVP433 LED517/NW 220~240V 380W SMB GC	740 中性 白光	4000 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	51,700 lm
911401605107	BVP433 LED517/NW 220~240V 380W SWB GC	740 中性 白光	4000 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	51,700 lm
911401605207	BVP433 LED511/NW 220~240V 380W AMB GC	740 中性 白光	4000 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	51,100 lm
911401605307	BVP433 LED477/NW 220~240V 380W SAWB GC	740 中性 白光	4000 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	47,700 lm
911401605407	BVP433 LED522/NW 220~240V 380W NB GC	740 中性 白光	4000 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	52,200 lm
911401605607	BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SMB GC	757 冷白光	5700 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	51,700 lm
911401605707	BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SWB GC	757 冷白光	5700 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	51,700 lm
911401605807	BVP433 LED511/CW 220~240V 380W AMB GC	757 冷白光	5700 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	51,100 lm
911401605907	BVP433 LED477/CW 220~240V 380W SAWB GC	757 冷白光	5700 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	47,700 lm
911401606007	BVP433 LED522/CW 220~240V 380W NB GC	757 冷白光	5700 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	52,200 lm
911401606107	BVP433 LED522/CW 220~240V 380W S6 GC	757 冷白光	5700 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	52,200 lm

Order Code	Full Product Name	光源色彩	相關色彩		光通量
			溫度 (規 範)	光學罩類型	
911401694306	BVP433 LED310/NW 220~240V 230W SWB GC	740 中性 白光	4000 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	31,000 lm
911401694506	BVP433 LED286/NW 220~240V 230W SAWB GC	740 中性 白光	4000 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	28,600 lm
911401694806	BVP433 LED310/CW 220~240V 230W SMB GC	757 冷白光	5700 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	31,000 lm
911401694906	BVP433 LED310/CW 220~240V 230W SWB GC	757 冷白光	5700 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	31,000 lm
911401695206	BVP433 LED313/CW 220~240V 230W NB GC	757 冷白光	5700 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	31,300 lm
911401696906	BVP433 LED344/NW 220~240V 255W SMB GC	740 中性 白光	4000 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	34,400 lm
911401697106	BVP433 LED341/NW 220~240V 255W AMB GC	740 中性 白光	4000 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	34,100 lm
911401697306	BVP433 LED348/NW 220~240V 255W NB GC	740 中性 白光	4000 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	34,800 lm
911401697506	BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SMB GC	757 冷白光	5700 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	34,400 lm
911401697606	BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SWB GC	757 冷白光	5700 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	34,400 lm
911401697706	BVP433 LED341/CW 220~240V 255W AMB GC	757 冷白光	5700 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	34,100 lm
911401697906	BVP433 LED348/CW 220~240V 255W NB GC	757 冷白光	5700 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	34,800 lm
911401699606	BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SMB GC	740 中性 白光	4000 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	41,300 lm
911401699806	BVP433 LED409/NW 220~240V 305W AMB GC	740 中性 白光	4000 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	41,300 lm
911401699906	BVP433 LED382/NW 220~240V 305W SAWB GC	740 中性 白光	4000 K	聚碳酸酯樹脂 鉢/外蓋	40,900 lm

Tango G4 LED 投射燈

運轉與電力

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401658207	BVP491 LED68/NW 50W SWB	50 W
911401658307	BVP491 LED93/NW 70W SWB	70 W
911401658507	BVP491 LED136/NW 100W SWB	100 W
911401659607	BVP491 LED68/NW 50W SWB LP P7	50 W
911401665107	BVP493 LED261/WW 230W SAWB	230 W
911401665207	BVP493 LED341/NW 255W SWB	255 W
911401665307	BVP493 LED388/WW 305W NB	305 W
911401665507	BVP493 LED485/WW 380W NB	380 W
911401678706	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SMB GC	50 W
911401678806	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SWB GC	50 W
911401678906	BVP431 LED67/NW 220~240V 50W AMB GC	50 W
911401679606	BVP431 LED67/NW 220~240V 50W AMB GM	50 W
911401680306	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SMB GC	70 W
911401680406	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SWB GC	70 W
911401680506	BVP431 LED91/NW 220~240V 70W AMB GC	70 W
911401680606	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SMB GC	70 W
911401680706	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SWB GC	70 W
911401680806	BVP431 LED91/CW 220~240V 70W AMB GC	70 W
911401682206	BVP431 LED136/NW 220~240V 100W SMB GC	100 W
911401682306	BVP431 LED136/NW 220~240V 100W SWB GC	100 W
911401682406	BVP431 LED134/NW 220~240V 100W AMB GC	100 W
911401682506	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SMB GC	100 W
911401682606	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SWB GC	100 W
911401682706	BVP431 LED133/CW 220~240V 100W AMB GC	100 W
911401686906	BVP432 LED161/CW 220~240V 120W SWB GC	120 W
911401688506	BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SWB GC	150 W
911401688606	BVP432 LED202/CW 220~240V 150W AMB GC	150 W
911401689006	BVP432 LED206/NW 220~240V 150W SMB GM	120 W
911401689906	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SMB GC	200 W
911401690006	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SWB GC	200 W
911401690106	BVP432 LED271/NW 220~240V 200W AMB GC	200 W
911401690206	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SMB GC	200 W
911401690306	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SWB GC	200 W
911401690406	BVP432 LED269/CW 220~240V 200W AMB GC	200 W
911401661707	BVP492 LED244/WW 200W AMB	200 W
911401662607	BVP492 LED201/NW 150W SWB 1-10V P7	150 W
911401663507	BVP492 LED244/WW 200W AMB LP	200 W

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401600107	BVP433 LED418/NW 220~240V 305W S6 GC	305 W
911401600207	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SMB GC	305 W
911401600307	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SWB GC	305 W
911401600407	BVP433 LED409/CW 220~240V 305W AMB GC	305 W
911401600507	BVP433 LED382/CW 220~240V 305W SAWB GC	305 W
911401600707	BVP433 LED418/CW 220~240V 305W S6 GC	305 W
911401602307	BVP433 LED465/NW 220~240V 345W SWB GC	345 W
911401602507	BVP433 LED430/NW 220~240V 345W SAWB GC	345 W
911401602607	BVP433 LED470/NW 220~240V 345W NB GC	345 W
911401602907	BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SWB GC	345 W
911401605007	BVP433 LED517/NW 220~240V 380W SMB GC	380 W
911401605107	BVP433 LED517/NW 220~240V 380W SWB GC	380 W
911401605207	BVP433 LED511/NW 220~240V 380W AMB GC	380 W
911401605307	BVP433 LED477/NW 220~240V 380W SAWB GC	380 W
911401605407	BVP433 LED522/NW 220~240V 380W NB GC	380 W
911401605607	BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SMB GC	380 W
911401605707	BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SWB GC	380 W
911401605807	BVP433 LED511/CW 220~240V 380W AMB GC	380 W
911401605907	BVP433 LED477/CW 220~240V 380W SAWB GC	380 W
911401606007	BVP433 LED522/CW 220~240V 380W NB GC	380 W
911401606107	BVP433 LED522/CW 220~240V 380W S6 GC	380 W
911401694306	BVP433 LED310/NW 220~240V 230W SWB GC	230 W
911401694506	BVP433 LED286/NW 220~240V 230W SAWB GC	230 W
911401694806	BVP433 LED310/CW 220~240V 230W SMB GC	230 W
911401694906	BVP433 LED310/CW 220~240V 230W SWB GC	230 W
911401695206	BVP433 LED313/CW 220~240V 230W NB GC	230 W
911401696906	BVP433 LED344/NW 220~240V 255W SMB GC	255 W
911401697106	BVP433 LED341/NW 220~240V 255W AMB GC	255 W
911401697306	BVP433 LED348/NW 220~240V 255W NB GC	255 W
911401697506	BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SMB GC	255 W
911401697606	BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SWB GC	255 W
911401697706	BVP433 LED341/CW 220~240V 255W AMB GC	255 W
911401697906	BVP433 LED348/CW 220~240V 255W NB GC	255 W
911401699606	BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SMB GC	305 W
911401699806	BVP433 LED409/NW 220~240V 305W AMB GC	305 W
911401699906	BVP433 LED382/NW 220~240V 305W SAWB GC	305 W

控制與調光

Order Code	Full Product Name	可調光
911401658207	BVP491 LED68/NW 50W SWB	否
911401658307	BVP491 LED93/NW 70W SWB	否
911401658507	BVP491 LED136/NW 100W SWB	否
911401659607	BVP491 LED68/NW 50W SWB LP P7	是
911401665107	BVP493 LED261/WW 230W SAWB	否
911401665207	BVP493 LED341/NW 255W SWB	否
911401665307	BVP493 LED388/WW 305W NB	否
911401665507	BVP493 LED485/WW 380W NB	否
911401678706	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SMB GC	否

Order Code	Full Product Name	可調光
911401678806	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SWB GC	否
911401678906	BVP431 LED67/NW 220~240V 50W AMB GC	否
911401679606	BVP431 LED67/NW 220~240V 50W AMB GM	否
911401680306	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SMB GC	否
911401680406	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SWB GC	否
911401680506	BVP431 LED91/NW 220~240V 70W AMB GC	否
911401680606	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SMB GC	否
911401680706	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SWB GC	否
911401680806	BVP431 LED91/CW 220~240V 70W AMB GC	否

Tango G4 LED 投射燈

Order Code	Full Product Name	可調光	Order Code	Full Product Name	可調光
911401682206	BVP431 LED136/NW 220~240V 100W SMB GC	否	911401602907	BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SWB GC	否
911401682306	BVP431 LED136/NW 220~240V 100W SWB GC	否	911401605007	BVP433 LED517/NW 220~240V 380W SMB GC	否
911401682406	BVP431 LED134/NW 220~240V 100W AMB GC	否	911401605107	BVP433 LED517/NW 220~240V 380W SWB GC	否
911401682506	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SMB GC	否	911401605207	BVP433 LED511/NW 220~240V 380W AMB GC	否
911401682606	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SWB GC	否	911401605307	BVP433 LED477/NW 220~240V 380W SAWB GC	否
911401682706	BVP431 LED133/CW 220~240V 100W AMB GC	否	911401605407	BVP433 LED522/NW 220~240V 380W NB GC	否
911401686906	BVP432 LED161/CW 220~240V 120W SWB GC	否	911401605607	BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SMB GC	否
911401688506	BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SWB GC	否	911401605707	BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SWB GC	否
911401688606	BVP432 LED202/CW 220~240V 150W AMB GC	否	911401605807	BVP433 LED511/CW 220~240V 380W AMB GC	否
911401689006	BVP432 LED206/NW 220~240V 150W SMB GM	否	911401605907	BVP433 LED477/CW 220~240V 380W SAWB GC	否
911401689906	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SMB GC	否	911401606007	BVP433 LED522/CW 220~240V 380W NB GC	否
911401690006	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SWB GC	否	911401606107	BVP433 LED522/CW 220~240V 380W S6 GC	否
911401690106	BVP432 LED271/NW 220~240V 200W AMB GC	否	911401694306	BVP433 LED310/NW 220~240V 230W SWB GC	否
911401690206	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SMB GC	否	911401694506	BVP433 LED286/NW 220~240V 230W SAWB GC	否
911401690306	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SWB GC	否	911401694806	BVP433 LED310/CW 220~240V 230W SMB GC	否
911401690406	BVP432 LED269/CW 220~240V 200W AMB GC	否	911401694906	BVP433 LED310/CW 220~240V 230W SWB GC	否
911401661707	BVP492 LED244/WW 200W AMB	否	911401695206	BVP433 LED313/CW 220~240V 230W NB GC	否
911401662607	BVP492 LED201/NW 150W SWB 1-10V P7	是	911401696906	BVP433 LED344/NW 220~240V 255W SMB GC	否
911401663507	BVP492 LED244/WW 200W AMB LP	是	911401697106	BVP433 LED341/NW 220~240V 255W AMB GC	否
911401600107	BVP433 LED418/NW 220~240V 305W S6 GC	否	911401697306	BVP433 LED348/NW 220~240V 255W NB GC	否
911401600207	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SMB GC	否	911401697506	BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SMB GC	否
911401600307	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SWB GC	否	911401697606	BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SWB GC	否
911401600407	BVP433 LED409/CW 220~240V 305W AMB GC	否	911401697706	BVP433 LED341/CW 220~240V 255W AMB GC	否
911401600507	BVP433 LED382/CW 220~240V 305W SAWB GC	否	911401697906	BVP433 LED348/CW 220~240V 255W NB GC	否
911401600707	BVP433 LED418/CW 220~240V 305W S6 GC	否	911401699606	BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SMB GC	否
911401602307	BVP433 LED465/NW 220~240V 345W SWB GC	否	911401699806	BVP433 LED409/NW 220~240V 305W AMB GC	否
911401602507	BVP433 LED430/NW 220~240V 345W SAWB GC	否	911401699906	BVP433 LED382/NW 220~240V 305W SAWB GC	否
911401602607	BVP433 LED470/NW 220~240V 345W NB GC	否			

