



Lineco TMS022

TMS022 1xTL-D36W HFS

TMS022, 1, MASTER TL-D, 36 W, HF Standard

Lineco TMS022 est une réglette apparente économique et fonctionnelle pour 1 ou 2 lampes fluorescentes TL-D. L'installation est rapide et s'effectue sans outil, d'une seule main. Le bloc de contact repositionnable permet une flexibilité de connexion (avec entrée de câble centrale ou via les embouts d'extrémités). Une vaste palette d'accessoires à encliqueter est disponible.

Données du produit

Informations générales	
Code famille lampe	TL-D [MASTER TL-D]
Appareillage	HFS [HF Standard]
Code famille de produits	TMS022 [TMS022]
Marquage CE	Oui
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 5 s

Données techniques de l'éclairage

Nombre de sources lumineuses	1
Type d'optique	-

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	230 à 240 V
Consommation électrique	36 W

Mécanique et boîtier	
Distance en longueur du point de fixation (nom.)	1 500 mm
Longueur totale	1 787 mm

Approbation et application

Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I

Conditions d'application

Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable
--	----------------


Données du produit

Nom du produit de la commande	TMS022 1xTL-D36W HFS
Nom de produit complet	TMS022 1xTL-D36W HFS
Code EOC	871155913556499
Code de commande	13556499
Code 12NC	910402207403
Quantité par pack	1

Lineco TMS022

Code EAN – Produit/Boîte	8711559135564
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC - Boîte	8711559135571

Schéma dimensionnel



Product

TMS022 1xTL-D36W HFS

