



# Lineco

## TMS022 2xTL-D18W HFS

TMS022, 2, MASTER TL-D, 18 W, HF Standard


Philips Lineco TMS022 ist eine funktionale und wirtschaftliche Lichtleiste für 1 oder 2 TL-D Leuchtstofflampen. Sie lässt sich sehr schnell und werkzeuglos mit einem Handgriff installieren. Der verschiebbare Anschlussblock erlaubt eine flexible Verkabelung (Kabeleingang in der Mitte oder an Stirnkappen). Die freistrahrende Lichtleiste Lineco kann optional auch mit einem weißen Stahlblechreflektoren ausgestattet werden.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Mechanik und Gehäuse	
Lampenfamiliencode	TL-D [MASTER TL-D]	Abstand Befestigungspunkte (Nom)	500 mm
Betriebsgerät	HFS [HF Standard]	Gesamte Länge	615 mm
Produktfamiliencode	TMS022 [TMS022]	<b>Genehmigung und Anwendung</b>	
CE-Zeichen	Ja	Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen	IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	<b>Anwendungsbedingungen</b>	
<b>Lichttechnische Daten</b>		Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	
Anzahl Lichtquellen	2	Nicht anwendbar	
Optik	-	<b>Produktdaten</b>	
<b>Betrieb und Elektrik</b>		Bestell-Produktname	TMS022 2xTL-D18W HFS
Eingangsspannung	230 bis 240 V	Gesamtbezeichnung des Produkts	TMS022 2xTL-D18W HFS
Energieverbrauch	18 W	Gesamt-Produktcode	871829104698199
		Bestellcode	04698199
		Material-Nr. (12NC)	910402218903
		Anzahl pro Verpackung	1

EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291046981
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718291046646

Abmessungsskizzen



<b>Product</b>
TMS022 2xTL-D18W HFS

