



# Lineco TMS022

## TMS022 2xTL-D36W HF

TMS022, 2, MASTER TL-D, 36 W, Elektroniczny wysokich częstotliwości

Oprawa TMS022 to funkcjonalna i ekonomiczna belka montażowa do 1 lub 2 świetlówek TL-D. Oferuje wybór dwóch odbłyśników, do oświetlenia symetrycznego i asymetrycznego. Instalacja jest prosta i nie wymaga zastosowania narzędzi. Możliwość zmiany położenia kostki przyłączeniowej umożliwia elastyczne połączenie (wejście kablowe centralnie lub przez zaślepki na końcach). Dostępny jest szeroki asortyment elementów dodatkowych.

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny lamp	TL-D [MASTER TL-D]
Osprzęt	HF [Elektroniczny wysokich częstotliwości]
Rodzina produktów	TMS022 [TMS022]
Znak CE	Tak
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Test rozżarzonego drutem	Temperatura 650°C, czas 5 s
Dane techniczne oświetlenia	
Liczba źródeł światła	2
Typ optyki	-
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	230 do 240 V


Zużycie energii	36 W
Mechanika i korpus	
Odległość od punktu zaczeplenia (Nom)	900 mm
Całkowita długość	1 225 mm
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Warunki dotyczące zastosowań	
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	TMS022 2xTL-D36W HF
Pełna nazwa produktu	TMS022 2xTL-D36W HF

## Lineco TMS022

Full EOC	871829104532899
Kod zamówienia	04532899
Materiał Nr (12NC)	910402269503
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718291045328

Numerator - Packs per outer box	9
EAN/UPC - Opakowanie	8718291044864

### Rysunki techniczne



#### Product

TMS022 2xTL-D36W HF

