



Lineco TMS022

TMS022 1xTL-D58W HF

TMS022, 1, MASTER TL-D, 58 W, Elektroniczny wysokich częstotliwości

Oprawa TMS022 to funkcjonalna i ekonomiczna belka montażowa do 1 lub 2 świetlówek TL-D. Oferuje wybór dwóch odbłyśników, do oświetlenia symetrycznego i asymetrycznego. Instalacja jest prosta i nie wymaga zastosowania narzędzi. Możliwość zmiany położenia kostki przyłączeniowej umożliwia elastyczne połączenie (wejście kablowe centralnie lub przez zaślepki na końcach). Dostępny jest szeroki asortyment elementów dodatkowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny lamp	TL-D [MASTER TL-D]
Osprzęt	HF [Elektroniczny wysokich częstotliwości]
Rodzina produktów	TMS022 [TMS022]
Znak CE	Tak
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Test rozżarzonego drutem	Temperatura 650°C, czas 5 s
Dane techniczne oświetlenia	
Liczba źródeł światła	1
Typ optyki	-
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	230 do 240 V


Zużycie energii	58 W
Mechanika i korpus	
Odległość od punktu zaczepienia (Nom)	900 mm
Całkowita długość	1 525 mm
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Warunki dotyczące zastosowań	
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	TMS022 1xTL-D58W HF
Pełna nazwa produktu	TMS022 1xTL-D58W HF

Lineco TMS022

Full EOC	871829104533599
Kod zamówienia	04533599
Materiał Nr (12NC)	910402269603
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718291045335

Numerator - Packs per outer box	9
EAN/UPC - Opakowanie	8718291044871

Rysunki techniczne



Product

TMS022 1xTL-D58W HF

