



OptiVision MVP507

ZVP507 SAD

OPTIVISION

OptiVision est un projecteur asymétrique qui allie dimensions compactes et très haute efficacité. Disponible avec des faisceaux intensifs, semi-intensifs et extensifs pour une plus grande flexibilité d'application, il offre un excellent contrôle de la lumière parasite et une limitation de l'éblouissement et de la fuite de lumière vers le haut. Le projecteur OptiVision peut accueillir des lampes à halogénures métalliques pour un bon rendu des couleurs ou des lampes à sodium haute pression pour un fonctionnement économique. L'excellent contrôle de la lumière diffuse et la limitation de l'éblouissement et des fuites de lumière vers le haut sont assurés par des optiques asymétriques atteignant l'intensité max à 60° et un défilement net à 80°. Le rendu agréable et naturel des couleurs et l'atmosphère confortable sont garantis par des lampes MHN-LA/FC.

Données du produit

Informations générales		Code de commande	
Code famille de produits	ZVP507 [OPTIVISION]	Code de commande	15427500
Valeur ajoutée	Premium	Code 12NC	910403012712
Données du produit		Quantité par pack	1
Nom du produit de la commande	ZVP507 SAD	Code EAN – Produit/Boîte	8711559154275
Nom de produit complet	ZVP507 SAD	Conditionnement par carton	1
Code EOC	871155915427500	Codes EAN/UPC – Boîte	8711559154275