



Smart Halogen Downlight QBS020

QBS043 1xMAX50W/12V-GU5.3 WH

1, GU5.3, Trắng

Các chủ cửa hàng mở chi nhánh mới hoặc tân trang lại các cơ sở hiện tại và các nhà thầu đang tìm kiếm đề xuất hấp dẫn cho khách hàng (cửa hàng nhỏ lẻ) giờ đây đã có một giải pháp lý tưởng cho đèn chiếu sáng tạo điểm nhấn mạnh mẽ với giá cả phải chăng. Đèn âm trần Smart Halogen Downlight của chúng tôi cung cấp nhiều hình khối đa dạng cho khách hàng lựa chọn, phù hợp với nhiều chức năng khác nhau, đồng thời lớp hoàn thiện chuyên dụng mang lại cho bộ đèn nét tinh tế đương đại. Vỏ đèn chắc chắn giúp đèn âm trần Smart Halogen Downlight trở thành một giải pháp lâu dài. Kẹp gá lắp chất lượng cao đảm bảo lắp đặt dễ dàng.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Đế dui đèn	GU5.3 [GU5.3]
Công nghệ chiếu sáng	LED
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Số lượng nguồn sáng	1
Độ lan tỏa của chùm sáng đèn	108°
Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	12 V
Tần số dòng	50 to 60 Hz
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz

Nhiệt độ	
Dải nhiệt độ màu ánh sáng	-10 đến +35°C
Cơ khí và vỏ đèn	
Màu vỏ đèn	Trắng
Chiều dài tổng thể	33 mm
Chiều rộng tổng thể	170 mm
Chiều cao tổng thể	170 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	170 x 170 x 33 mm
Phê duyệt và ứng dụng	
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03 [0.3 J]

Smart Halogen Downlight QBS020

Cấp độ bảo vệ IEC	Cấp an toàn II
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	QBS043 1xMAX50W/12V-GU5.3 WH
Tên sản phẩm đầy đủ	QBS043 1xMAX50W/12V-GU5.3 WH
Mã sản phẩm đầy đủ	910403630290
Mã đơn hàng	910403630290

Số vật liệu (12NC)	910403630290
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	6923828687762
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	30
EAN/UPC - Vỏ	6923828699314

Bản vẽ kích thước

