



Faretto a sospensione GreenSpace Accent

PT320T LED39S/PC930 PSU MB WH

GSA Pendant Track Mounted, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, Fascio largo, Bianco

Grazie alla famiglia GreenSpace Accent, è possibile effettuare con più facilità il passaggio dalle sorgenti CDM a quelle LED. Inoltre, è possibile beneficiare dei vantaggi offerti da Philips PerfectAccent in termini di qualità della luce e risparmio energetico, il tutto a fronte di un investimento iniziale ragionevole. Il faretto a sospensione GreenSpace Accent può essere installato in un normale adattatore 3C o a soffitto su binario in modo semplice e rapido. Il cavo può essere tagliato ed adattato in base alla lunghezza desiderata. Il faretto a sospensione GreenSpace Accent è disponibile inoltre con soluzioni LED realizzate per mettere in evidenza capi di abbigliamento e generi alimentari con una migliore qualità della luce. Per scoprire di più su CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat e Fresh Food Champagne è disponibile il catalogo per food e fashion.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Periodo di garanzia	
Attacco	- [-]	Periodo di garanzia	5 anni
Sorgente luminosa sostituibile	No	Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Numero di riduttori	1 unità	Marchio ENEC	Marchio ENEC
Unità elettrica/alimentatore	-	Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 5 s
Driver incluso	Sì	Conformità a RoHS EU	Sì
Codice famiglia prodotto	PT320T [GSA Pendant Track Mounted]	Dati tecnici di illuminazione	
Lighting Technology	LED	Flusso luminoso	3.900 lm
Tier	Performance	Temperatura del colore correlata	3000 K
Marchio CE	Sì		

Faretto a sospensione GreenSpace Accent

Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	95,1219512195122 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	≥90
Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa	120 °
Colore sorgente luminosa	-
Tipo di ottica	Fascio largo
Tipo copertura ottica	Coppa/copertura PMMA
Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	24°
Fattore di abbagliamento UGR (Unified Glare Rate)	Not applicable

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Consumo energetico CLO iniziale	- W W W
Consumo energetico CLO medio	41 W
Corrente di spunto	20,4 A
Tempo di spunto	0,195 ms
Consumo energetico	41 W
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Connessione	Cavi a terminali liberi
Cavo	Cavo 3,0 m senza spina
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	24

Temperatura

Range temperatura ambiente	Da +10 a +40° C
----------------------------	-----------------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
Driver/unità di potenza/trasformatore	Unità di alimentazione con interfaccia DALI
Controlli e interfacce	-
= Emissione luminosa costante	No

Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Alluminio
Materiale del riflettore	Policarbonato rivestito in alluminio
Materiale ottico	Policarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	Lente in policarbonato metacrilato
Materiale fissaggio	-
Colore alloggiamento	Bianco

Finitura copertura ottica/lenti	Trasparente
Lunghezza complessiva	0 mm
Larghezza complessiva	0 mm
Altezza complessiva	208 mm
Diametro complessivo	100 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	208 x 0 x 0 mm

Approvazione e applicazione

e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(0.42, 0.39) SDCM<3
Tolleranza consumo energetico	+/-10%

Performance nel tempo (conforme a IEC)

Frequenza di guasto driver a 5000 h	0,01 %
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	5 %
Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore	L80

Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Adatto per la commutazione casuale	Si

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	PT320T LED39S/PC930 PSU MB WH
Nome completo prodotto	PT320T LED39S/PC930 PSU MB WH
Full EOC	871869941168800
Codice d'ordine	41168800
Codice materiale (12NC)	910500465703
Codice locale	41168800
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699411688
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8718699411688

Faretto a sospensione GreenSpace Accent

Disegno tecnico

